



生産終了予定商品

H-PCF光ファイバコード

形S3200-HBCB101/102/103



形S3200-HBCB501/502

形S3200-HCCB101N/102N

形S3200-HCCB501N/502N

推奨代替商品

形S3200-HCCB101/102/103

形S3200-HCCB501/502

2003年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品はケーブルですが機能を代替します。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形S3200-HCCB							-

：完全互換

：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

特長

生産終了予定商品

形S3200-HBCB101/102/103

形S3200-HBCB501/502

形S3200-HCCB101N/102N

形S3200-HCCB501N/502N

推奨代替商品

形S3200-HCCB101/102/103


形S3200-HCCB501/502

適用


SYSBUS/2

SNT、SLK、CLK、SYSBUS、SYSBUS/2、SYSWAYの
すべてに適用

構造



- ①コア
- ②クラッド
- ③被覆
- ④補強材
- ⑤外被



- ①光ファイバー単芯コード
- ②テンションメンバ(プラスチック被覆銅線)
- ③介在紐(プラスチック紐)
- ④介在物(プラスチック・ヤーンまたは繊維糸)
- ⑤押さえテープ(プラスチック系)
- ⑥耐熱PVシース

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形S3200-HBCB101	形S3200-HCCB101
形S3200-HBCB501	形S3200-HCCB501
形S3200-HBCB102	形S3200-HCCB102
形S3200-HBCB502	形S3200-HCCB502
形S3200-HBCB103	形S3200-HCCB103
形S3200-HCCB101N	形S3200-HCCB101
形S3200-HCCB501N	形S3200-HCCB501
形S3200-HCCB102N	形S3200-HCCB102
形S3200-HCCB502N	形S3200-HCCB502

異なる特性比較

	形式	仕様
生産終了予定商品	形S3200-HBCB101	H-PCFコ-ド...光2芯、黒色、10m
	形S3200-HBCB501	H-PCFコ-ド...光2芯、黒色、50m
	形S3200-HBCB102	H-PCFコ-ド...光2芯、黒色、100m
	形S3200-HBCB502	H-PCFコ-ド...光2芯、黒色、500m
	形S3200-HBCB103	H-PCFコ-ド...光2芯、黒色、1000m
	形S3200-HCCB101N	H-PCFケーブル...光2芯、テンションメンバなし、黒色、10m
	形S3200-HCCB501N	H-PCFケーブル...光2芯、テンションメンバなし、黒色、50m
	形S3200-HCCB102N	H-PCFケーブル...光2芯、テンションメンバなし、黒色、100m
	形S3200-HCCB502N	H-PCFケーブル...光2芯、テンションメンバなし、黒色、500m
推奨代替商品	形S3200-HCCB101	H-PCFケーブル...光2芯、テンションメンバあり、黒色、10m
	形S3200-HCCB501	H-PCFケーブル...光2芯、テンションメンバあり、黒色、50m
	形S3200-HCCB102	H-PCFケーブル...光2芯、テンションメンバあり、黒色、100m
	形S3200-HCCB502	H-PCFケーブル...光2芯、テンションメンバあり、黒色、500m
	形S3200-HCCB103	H-PCFケーブル...光2芯、テンションメンバあり、黒色、1000m