



生産終了予定商品

SYSNET用H-PCFケーブル

形S3200-HCLB101/102/103

形S3200-HCLB501/502

形S3200-HCLO101/102/103

形S3200-HCLO501/502



推奨代替商品

形S3200-CN102-□□-□□

形S3200-CN-□□-□□

2003年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点



推奨代替商品はコネクタ付きH-PCFケーブルとなります。

生産終了商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形S3200-CN102□□-□□ 形S3200-CN-□□-□□	○	×	×	×	○	○	-

○：完全互換
○：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
×：変更大
-：該当する仕様がありません

特長

生産終了予定商品 形S3200-HCLB101/102/103 形S3200-HCLB501/502 形S3200-HCLO101/102/103 形S3200-HCLO501/502	推奨代替商品 形S3200-CN102-□□-□□ 形S3200-CN-□□-□□
● 適用 SYSNET ● 構造  ① 光ファイバー単芯コード ② PVC被覆拾電線(0.75mm²) ③ テンションメンバ(プラスチック被覆鋼線) ④ 介在紐(プラスチック紐) ⑤ 介在物(プラスチック・ヤーンまたは繊維系) ⑥ 押さえテープ(プラスチック系) ⑦ 耐熱PVシース	下表参照 例：形S3200-CN□□□-20-20 

■ コネクタの種類

形式	仕様 *
形S3200-CN-20-20	両端ともCF2071コネクタ付(SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSBUS/2に適用)
形S3200-CN-20-25	CF2071とCF2571のコネクタ付(SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSBUS/2に適用)
形S3200-CN-20-62	CH62MとCF2071のコネクタ付(SYSNET用)
形S3200-CN-25-25	両端ともCF2571コネクタ付(SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSBUS/2に適用)
形S3200-CN-25-62	CH62MとCF2571のコネクタ付(SYSNET用)
形S3200-CN-62-62	両端ともCH62Mコネクタ付(SYSNET用)

* 長さ (m) は注文時に指定する。

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形S3200-HCLB101	形S3200-CN102-□□-□□
形S3200-HCLB501	形S3200-CN-□□-□□
形S3200-HCLB102	形S3200-CN-□□-□□
形S3200-HCLB502	形S3200-CN-□□-□□
形S3200-HCLB103	形S3200-CN-□□-□□
形S3200-HCLO101	形S3200-CN102-□□-□□
形S3200-HCLO501	形S3200-CN-□□-□□
形S3200-HCLO102	形S3200-CN-□□-□□
形S3200-HCLO502	形S3200-CN-□□-□□
形S3200-HCLO103	形S3200-CN-□□-□□

異なる特性比較

	形式	仕様
生産終了予定商品	形S3200-HCLB101	H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、黒色、10m
	形S3200-HCLB501	H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、黒色、50m
	形S3200-HCLB102	H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、黒色、100m
	形S3200-HCLB502	H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、黒色、500m
	形S3200-HCLB103	H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、黒色、1000m
	形S3200-HCLO101	H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、オレンジ色、10m
	形S3200-HCLO501	H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、オレンジ色、50m
	形S3200-HCLO102	H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、オレンジ色、100m
	形S3200-HCLO502	H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、オレンジ色、500m
	形S3200-HCLO103	H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、オレンジ色、1000m
推奨代替商品	形S3200-CN102-□□-□□	コネクタ付H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、黒色、10m
	形S3200-CN-□□-□□	コネクタ付H-PCFケーブル...光2芯、給電線2芯複合、黒色、長さ m 指定