



# 生産終了予定商品

電子温度調節器



## 形E5CN-V



# 推奨代替商品

## 形E5CN

2003年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

標準品のリニューアルにより、Vシリーズ相当の視野角を実現しています。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E5CN							




: 完全互換  
 : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更  
 × : 変更大  
 - : 該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了予定商品  
形E5CN-V

推奨代替商品  
形E5CN


外形寸法は同一です




端子カバー(別売 形E53-COV10)

パネル加工寸法

個別取付時



密着取付時



密着取付時は防水ができません。

- ・ 取り付けパネル厚は1～5mmです。
- ・ 上下方向は密着取り付けはできませんのでご注意ください。(取り付け間隔を守ってください)
- ・ 防水になるように取り付けるには本体に防水パッキンを挿入してください。
- ・ 複数個を取りつけて使用される場合、本機の周囲温度が仕様を超えないようご注意ください。

生産終了商品と推奨代替商品

電源仕様	生産終了予定商品	推奨代替商品
AC100-240	形E5CN-RTC-V	形E5CN-RTC
AC100-240	形E5CN-RP-V	形E5CN-RP
AC100-240	形E5CN-R2TC-V	形E5CN-R2TC
AC100-240	形E5CN-R2P-V	形E5CN-R2P
AC100-240	形E5CN-R2H03TC-V	形E5CN-R2H03TC
AC100-240	形E5CN-R2H03P-V	形E5CN-R2H03P
AC100-240	形E5CN-R2HBTC-V	形E5CN-R2HBTC
AC100-240	形E5CN-R2HBP-V	形E5CN-R2HBP
AC100-240	形E5CN-QTC-V	形E5CN-QTC
AC100-240	形E5CN-QP-V	形E5CN-QP
AC100-240	形E5CN-Q2TC-V	形E5CN-Q2TC
AC100-240	形E5CN-Q2P-V	形E5CN-Q2P
AC100-240	形E5CN-Q2H03TC-V	形E5CN-Q2H03TC
AC100-240	形E5CN-Q2H03P-V	形E5CN-Q2H03P
AC100-240	形E5CN-Q2HBTC-V	形E5CN-Q2HBTC
AC100-240	形E5CN-Q2HBP-V	形E5CN-Q2HBP
AC/DC24	形E5CN-RTC-V	形E5CN-RTC
AC/DC24	形E5CN-RP-V	形E5CN-RP
AC/DC24	形E5CN-R2TC-V	形E5CN-R2TC
AC/DC24	形E5CN-R2P-V	形E5CN-R2P
AC/DC24	形E5CN-QTC-V	形E5CN-QTC
AC/DC24	形E5CN-QP-V	形E5CN-QP
AC/DC24	形E5CN-Q2TC-V	形E5CN-Q2TC
AC/DC24	形E5CN-Q2P-V	形E5CN-Q2P
AC100-240	形E5CN-RTCU-V	形E5CN-RTCU
AC100-240	形E5CN-RPU-V	形E5CN-RPU
AC100-240	形E5CN-R1TCU-V	形E5CN-R1TCU
AC100-240	形E5CN-R1PU-V	形E5CN-R1PU
AC100-240	形E5CN-QTCU-V	形E5CN-QTCU
AC100-240	形E5CN-QPU-V	形E5CN-QPU
AC100-240	形E5CN-Q1TCU-V	形E5CN-Q1TCU
AC100-240	形E5CN-Q1PU-V	形E5CN-Q1PU
AC/DC24	形E5CN-RTCU-V	形E5CN-RTCU
AC/DC24	形E5CN-RPU-V	形E5CN-RPU
AC/DC24	形E5CN-R1TCU-V	形E5CN-R1TCU
AC/DC24	形E5CN-R1PU-V	形E5CN-R1PU
AC/DC24	形E5CN-QTCU-V	形E5CN-QTCU
AC/DC24	形E5CN-QPU-V	形E5CN-QPU
AC/DC24	形E5CN-Q1TCU-V	形E5CN-Q1TCU
AC/DC24	形E5CN-Q1PU-V	形E5CN-Q1PU
AC100-240	形E5CN-CTC-V	形E5CN-CTC
AC100-240	形E5CN-CP-V	形E5CN-CP
AC100-240	形E5CN-C2TC-V	形E5CN-C2TC
AC100-240	形E5CN-C2P-V	形E5CN-C2P
AC100-240	形E5CN-C2BTC-V	形E5CN-C2BTC
AC100-240	形E5CN-C2BP-V	形E5CN-C2BP
AC100-240	形E5CN-C203TC-V	形E5CN-C203TC
AC100-240	形E5CN-C203P-V	形E5CN-C203P
AC/DC24	形E5CN-CTC-V	形E5CN-CTC
AC/DC24	形E5CN-CP-V	形E5CN-CP
AC/DC24	形E5CN-C2TC-V	形E5CN-C2TC
AC/DC24	形E5CN-C2P-V	形E5CN-C2P