



生産終了予定商品

一般用基本スイッチ モールド端子形



形Zシリーズ



推奨代替商品

お問い合わせください

2003年9月末生産終了予定

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形Z-01HW2255-ML 3M	お問い合わせください
形Z-15G557-M19R3E	
形Z-15G55-M19D 1M	
形Z-15G55-M19R 3M	
形Z-15G55-MD 0.5M	
形Z-15G55-ML 0.5M	
形Z-15G55-MR 0.5M	
形Z-15G55-MR 2M	
形Z-15G55-MR 3M	
形Z-15GD55-M19D 3M	
形Z-15GD55-M19R 0.5M	
形Z-15GD55-M19R 5M	
形Z-15GD55-ML 3M	
形Z-15GK355-M19D 2M	
形Z-15GK355-M19D 3M	
形Z-15GK355-M19L 0.5M	
形Z-15GK355-M19R 0.5M	
形Z-15GK355-M19R 2M	
形Z-15GK355-MD 3M	
形Z-15GK355-MR 0.5M	
形Z-15GK355-MR 3M	
形Z-15GK55-M19D 2M	
形Z-15GK55-M19L 1M	
形Z-15GK55-M19L 2M	
形Z-15GK55-M19R 2M	
形Z-15GK55-M19R 3M	
形Z-15GK55-ML 0.5M	
形Z-15GK55-ML 1M	
形Z-15GL255-MD 0.5M	
形Z-15GL255-MR 3M	
形Z-15GL55-MD 3M	
形Z-15GM2255-M19D 1M	
形Z-15GM2255-M19D 2M	
形Z-15GM2255-M19D 3M	
形Z-15GM2255-M19L 5M	
形Z-15GM2255-M19L VCT0.5	
形Z-15GM2255-M19R 1M	
形Z-15GM2255-MD 0.5M	
形Z-15GM2255-ML 0.5M	
形Z-15GM2255-ML 5M	
形Z-15GM2255-MR 2M	
形Z-15GM2255-MR 5M	

生産終了予定商品	推奨代替商品
形Z-15GM255-ML 0.5M	お問い合わせください
形Z-15GM255-MR 1M	
形Z-15GM55-M19L 1M	
形Z-15GM55-ML 0.5M	
形Z-15GNJ55-M19D 1M	
形Z-15GNJ55-M19L 5M	
形Z-15GNJ55-M19R 3M	
形Z-15GNJ55-MD 1M	
形Z-15GNJ55-MD 2M	
形Z-15GNJ55-MR 3M	
形Z-15GQ2155-M19L 0.5M	
形Z-15GQ2155-M19R 1M	
形Z-15GQ2155-ML 2M	
形Z-15GQ2155-ML 3M	
形Z-15GQ2255-M19D 1M	
形Z-15GQ2255-M19D 3M	
形Z-15GQ2255-M19D(2M)	
形Z-15GQ2255-MD 2M	
形Z-15GQ55-M19D 3M	
形Z-15GQ55-M19L 1M	
形Z-15GQ55-M19R 0.5M	
形Z-15GQ55-M19R 3M	
形Z-15GQ55-MD 0.5M	
形Z-15GQ55-MD 1M	
形Z-15GQ55-MR 3M	
形Z-15GS55-M19D 2M	
形Z-15GS55-M19L 2M	
形Z-15GS55-M19R 3M	
形Z-15GS55-MD 0.5M	
形Z-15GS55-MD 2M	
形Z-15GS55-MD 3M	
形Z-15GS55-ML 2M	
形Z-15GS55-ML 3M	
形Z-15GS55-MR 3M	
形Z-15GW2155-M19L 3M	
形Z-15GW2155-MD 0.5M	
形Z-15GW2155-MD 2M	
形Z-15GW2255-M19D 5M	
形Z-15GW227755-M19D 0.5M	
形Z-15GW227755-M19D 2M	
形Z-15GW227755-M19L 5M	
形Z-15GW227755-ML 2M	

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形Z-15GW227755-MR 0.5M	お問い合わせください
形Z-15GW227755-MR 2M	
形Z-15GW2555-M19L 2M	
形Z-15GW255-M19R 3M	
形Z-15GW255-MD 0.5M	
形Z-15GW255-ML 3M	
形Z-15GW255-MR 2M	
形Z-15GW4455-M19D 3M	
形Z-15GW4455-M19R 3M	
形Z-15GW55-M19D 0.5M	
形Z-15GW55-M19D 3M	
形Z-15GW55-M19R 1M	
形Z-15GW55-MD 0.5M	
形Z-15GW55-MR 2M	
形Z-15HNJS55-M19L 3M	
形Z-15HNJS55-M19R 1M	
形Z-15HNJS55-MD 1M	
形Z-15HNJS55-MD 2M	
形Z-15HNJS55-ML 1M	
形Z-15HNJS55-ML 3M	