



生産終了予定商品

2回路リミットスイッチ



形WLシリーズ



推奨代替商品

お問い合わせください

2003年10月末生産終了予定

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形WL01CA12-55	お問い合わせください
形WL01CA2-140LD2 5M	
形WL01CA2-55LD-DK1EJ03	
形WL01CA2-55LE	
形WL01CA2-755LD	
形WL01CA2-8G1 CE	
形WL01CA2-8LE	
形WL01CA2-8TH	
形WL01CA2-RP139 5M	
形WL01D2-55LD-DK1EJ03	
形WL01D28-55LD-DK1EJ03	
形WL01D2-G	
形WL01D2-GLD	
形WL01D2-TSLD CE	
形WL01D-Y	
形WL01G2-55LDK13A	
形WL01G2-55LDK43A	
形WL01GCA2-TSLD	
形WL01NJ-30RP60	
形WL01SD2-G	
形WL01SD2-TSLD	
形WL01SD-TCTS	
形WLCA12-140LE3	
形WLCA12-2139 5M	
形WLCA12-2LEA	
形WLCA12-2NRP40A	
形WLCA12-2NTHG1	
形WLCA12-2RP60LE2	
形WLCA12-2RPTH	
形WLCA12-55TS	
形WLCA12-RP139 5M	
形WLCA12-RP40LE3 5M	
形WLCA12-RP55139 VCT 5M	
形WLCA2-145 5M	
形WLCA2-2139LE2 5M	
形WLCA2-255139 5M	
形WLCA2-55G	
形WLCA2-55LDK43A	
形WLCA2-55LDS	
形WLCA2-7RP40	
形WLCA2-7TSLD CE	
形WLCA2-8140LD3 5M	

生産終了予定商品	推奨代替商品
形WLCA2-855G1	お問い合わせください
形WLCA2-RP40LD2	
形WLCA2-RP40LE2	
形WLCA2-TCG1 CE	
形WLCA2-TCTS	
形WLCA2-THTS	
形WLCA2-THY	
形WLCA2-YLE	
形WLCA32-4155LE	
形WLCA32-42G	
形WLCA32-42LD	
形WLCA32-42RP60	
形WLCA32-42TS CE	
形WLCA32-43140 5M	
形WLCA32-43140LD2 5M	
形WLCA32-4355G1 CE	
形WLCA32-43G1 CE	
形WLCA32-43GLE	
形WLCL-255	
形WLCL-255LE	
形WLCL-2RP60LD2	
形WLCL-THY	
形WLD2-139LE2	
形WLD2-55LDK13A.	
形WLD2-55TSLD CE	
形WLD28-139LE3 5M	
形WLD28-55LDK13A	
形WLD2-GLE	
形WLD2-LD-DGJ03.	
形WLD2-RP60LE2.	
形WLD2-THG	
形WLD2-YLD	
形WLD-RP60LD2 5M	
形WLD-TSLD	
形WLG2-55LDK13A	
形WLG2-55LDK43A	
形WLG2-G	
形WLG2-THG	
形WLGA2-RP40.	
形WLH2-140LE2 5M	
形WLH2-YLE	
形WLHAL5-TSLD	

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形WLHL-TS CE	お問い合わせください
形WLHL-Y CE	
形WLNJ-140LE2 5M	
形WLNJ-3055139 5M	
形WLNJ-THG	
形WLSD-140LD2 5M	
形WLSD2-55TS CE	
形WLSD2-RP60LD3	
形WLSD2-TCG	
形WLSD3-139LD2 5M	
形WLSD3-139LE2 5M	
形WLSD-G1LE CE	
形WLSD-TSLD CE	