











## A16Kシリーズ 生産終了仕様マップ

- ☒ : セット品、ユニット品、単品ともに生産終了
- ☐ : セット品、ユニット品生産終了、単品販売のみ対応
- : もととの組合せの成立しないもの

キー仕様	形 ノッチ数	J : 長方形														
		2ML	2MR	2M	2AL	3MC	3MR	3ML	3M	3AC	3MAC	3MAL	3MA	3AMC	3AMR	3AM
はんだ(1)	標準															
	特殊(K01~K05)															
はんだ(2)	標準															
	特殊(K01~K05)															
プリント(1P)	標準															
	特殊(K01~K05)															
プリント(2P)	標準															
	特殊(K01~K05)															
クイックコネクタ(2S)	標準															
	特殊(K01~K05)															

キー仕様	形 ノッチ数	A : 正方形														
		2ML	2MR	2M	2AL	3MC	3MR	3ML	3M	3AC	3MAC	3MAL	3MA	3AMC	3AMR	3AM
はんだ(1)	標準															
	特殊(K01~K05)															
はんだ(2)	標準															
	特殊(K01~K05)															
プリント(1P)	標準															
	特殊(K01~K05)															
プリント(2P)	標準															
	特殊(K01~K05)															
クイックコネクタ(2S)	標準															
	特殊(K01~K05)															

キー仕様	形 ノッチ数	T : 丸形														
		2ML	2MR	2M	2AL	3MC	3MR	3ML	3M	3AC	3MAC	3MAL	3MA	3AMC	3AMR	3AM
はんだ(1)	標準															
	特殊(K01~K05)															
はんだ(2)	標準															
	特殊(K01~K05)															
プリント(1P)	標準															
	特殊(K01~K05)															
プリント(2P)	標準															
	特殊(K01~K05)															
クイックコネクタ(2S)	標準															
	特殊(K01~K05)															

キー仕様	形 ノッチ数	BA : 24mm角														
		2ML	2MR	2M	2AL	3MC	3MR	3ML	3M	3AC	3MAC	3MAL	3MA	3AMC	3AMR	3AM
はんだ(1)	標準	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	特殊(K01~K05)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
はんだ(2)	標準	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	特殊(K01~K05)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
プリント(1P)	標準	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	特殊(K01~K05)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
プリント(2P)	標準	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	特殊(K01~K05)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
クイックコネクタ(2S)	標準	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	特殊(K01~K05)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒