



生産終了予定商品

大型照光押ボタンスイッチ



形C4XTシリーズ
形SLAシリーズ



推奨代替商品

他社相当品

三和電子(株)製 OBSAシリーズ

2004年3月末生産終了予定

生産終了商品と推奨代替商品

C4XTシリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品
形C4XT-30UMA-CH	推奨代替商品はありません *
形C4XT-30UMA-CA	
形C4XT-30UMA-CR	
形C4XT-30UMA-B1	
形C4XT-45UMW-B1	
形C4XT-45UMW-SP	
形C4XT-45UMY-MB	
形C4XT-45UMY-SP	
形C4XT-60UMY-DD	
形C4XT-60UMY-MB	
形C4XT-45UKKW-HC	
形C4XT-45UKKW-B1	
形C4XT-45UKKY-MB	
形C4XT-60UMY-BM	
形C4XT-45UKW-B1	
形C4XT-45UKKW-SR	
形C4XT-30UMR	
形C4XT-30UMA	
形C4XT-30UMW	
形C4XT-30UMG	
形C4XT-30UMY	
形C4XT-30UKR	
形C4XT-30UKA	
形C4XT-30UKW	
形C4XT-30UKG	
形C4XT-30UKY	
形C4XT-30USR	
形C4XT-30USA	
形C4XT-30USW	
形C4XT-30USG	
形C4XT-30USY	
形C4XT-30UDR	
形C4XT-30UDA	
形C4XT-30UDW	
形C4XT-30UDG	
形C4XT-30UDY	
形C4XT-45UMR	
形C4XT-45UMA	
形C4XT-45UMW	

生産終了予定商品	推奨代替商品
形C4XT-45UMG	推奨代替商品はありません *
形C4XT-45UMY	
形C4XT-45UKKR	
形C4XT-45UKKA	
形C4XT-45UKKW	
形C4XT-45UKKG	
形C4XT-45UKKY	
形C4XT-45UKR	
形C4XT-45UKA	
形C4XT-45UKW	
形C4XT-45UKG	
形C4XT-45UKY	
形C4XT-60UMR	
形C4XT-60UMA	
形C4XT-60UMW	
形C4XT-60UMG	
形C4XT-60UMY	
形C4XT-60UKR	
形C4XT-60UKA	
形C4XT-60UKW	
形C4XT-60UKG	
形C4XT-60UKY	
形C4XT-60UMQR	
形C4XT-60UMQA	
形C4XT-60UMQW	
形C4XT-60UMQG	
形C4XT-60UMQY	
形C4XT-100UMR	
形C4XT-100UMA	
形C4XT-100UMW	
形C4XT-100UMG	
形C4XT-100UMY	
形C4XT-100UMQR	
形C4XT-100UMQA	
形C4XT-100UMQW	
形C4XT-100UMQG	
形C4XT-100UMQY	
形C4XT-BK	
形C4XT-K	

* 当社推奨代替商品はありませんが、三和電子(株)製が同一です。
三和電子(株)製 OBSAシリーズ

生産終了商品と推奨代替商品

C4XTシリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品
形C4XT-30UMA-PA	推奨代替商品はありません *
形C4XT-45UMW-M1	
形C4XT-45UMW-JE	
形C4XT-45UKKY-MM	
形C4XT-S30US-LN-Y	
形C4XT-U30MK-SP	
形C4XT-N	
形C4XT-60UMY-MM	
形C4XT-45UMY-JE	
形C4XT-45UKKW-M1	
形C4XT-60UMQG-SN	
形C4XT-30UMA-PFS	
形C4XT-45UMA-SN	
形C4XT-45UMR-SN	
形C4XT-30USY-SN	
形C4XT-60UMQR-SN	

生産終了予定商品	推奨代替商品
形C4XT-60UMQA-SN	推奨代替商品はありません *
形C4XT-60UMQW-SN	
形C4XT-60UMQY-SN	
形C4XT-30MR	
形C4XT-30KY	
形C4XT-45KY	
形C4XT-30USR(D2VW-01-1	
形C4XT-30UMW-12ER	
形C4XT-45UMR-CB	
形C4XT-45UMA-CB	
形C4XT-30UMG-CB	
形C4XT-40URR	
形C4XT-40URA	
形C4XT-40URG	
形C4XT-40URY	
形C4XT-40URRVX	

* 当社推奨代替商品はありませんが、三和電子(株)製が同一です。
三和電子(株)製 OBSAシリーズ

SLAシリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品
形SLA-014	推奨代替商品はありません *
形SLA-014H	
形SLA-028	
形SLA-012R(N)	
形SLA-012Y(N)	
形SLA-012G(N)	
形SLA-012A(N)	
形SLA-024R(N)	
形SLA-024Y(N)	
形SLA-024G(N)	
形SLA-024A(N)	
形SLA-005R(N)	

生産終了予定商品	推奨代替商品
形SLA-024SW(N)	推奨代替商品はありません *
形SLA-005R(N)(AU)	
形SLA-005Y(N)(AU)	
形SLA-012A(N)(AU)	
形SLA-012G(N)(AU)	
形SLA-012R(N)(AU)	
形SLA-012Y(N)(AU)	
形SLA-024A(N)(AU)	
形SLA-024G(N)(AU)	
形SLA-024R(N)(AU)	
形SLA-024SW(N)(AU)	
形SLA-024Y(N)(AU)	

* 当社推奨代替商品はありませんが、三和電子(株)製が同一です。
三和電子(株)製 OBSAシリーズ