



生産終了予定商品

マイクロタイマ

形H2A-Y

形H2A-YH



推奨代替商品

形H2A + 形Y92F-40

形H2A-H + 形Y92F-40

2004年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品は埋込み取付け用アダプタが必要となり、取付け穴加工寸法が異なります。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形H2A + 形Y92F-40 形H2A-H + 形Y92F-40				×			


- ：完全互換
- ：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

外形寸法


生産終了予定商品

形H2A-Y

形H2A-YH





取り付け穴加工寸法




推奨代替商品

形H2A + 形Y92F-40


形H2A-H + 形Y92F-40





取り付け穴加工寸法



端子配置 / 内部接続

<p>生産終了予定商品 形H2A-Y 形H2A-YH</p>	<p>推奨代替商品 形H2A + 形Y92F-40 形H2A-H + 形Y92F-40</p>
<p style="text-align: center;">接続は同一です。</p> 	

ソケット / 付属品

<p>生産終了予定商品 形H2A-Y 形H2A-YH</p>	<p>推奨代替商品 形H2A + 形Y92F-40 形H2A-H + 形Y92F-40</p>
<p>接続ソケット 形US08</p> 	<p>接続ソケット 形US08に加え、形P3G-08(ネジ締め端子)も使用可能です。</p> 

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品				推奨代替商品				
				タイマ本体			アダプタ	
形式	商品コード			形式	商品コード	形式	商品コード	
形H2A-Y AC100 10S	H2A 3102H	形H2A AC100 10S	H2A 1102G	形Y92F-40	H2A 9004M	4,800 ~ 5,050 (形H2A+埋込み取付用アダプタ)		
形H2A-Y AC100 12H	H2A 3112E	形H2A AC100 12H	H2A 1112D					
形H2A-Y AC100 12M	H2A 3107R	形H2A AC100 12M	H2A 1107H					
形H2A-Y AC100 24H	H2A 3113C	形H2A AC100 24H	H2A 1113B					
形H2A-Y AC100 30M	H2A 3108G	形H2A AC100 30M	H2A 1108F					
形H2A-Y AC100 30S	H2A 3103F	形H2A AC100 30S	H2A 1103E					
形H2A-Y AC100 3H	H2A 3110R	形H2A AC100 3H	H2A 1110H					
形H2A-Y AC100 3M	H2A 3105B	形H2A AC100 3M	H2A 1105A					
形H2A-Y AC100 5S	H2A 3101M	形H2A AC100 5S	H2A 1101R					
形H2A-Y AC100 60M	H2A 3109E	形H2A AC100 60M	H2A 1109D					
形H2A-Y AC100 60S	H2A 3104D	形H2A AC100 60S	H2A 1104C					
形H2A-Y AC100 6H	H2A 3111G	形H2A AC100 6H	H2A 1111F					
形H2A-Y AC100 6M	H2A 3106M	形H2A AC100 6M	H2A 1106M					
形H2A-Y AC110 10S	H2A 3122B	形H2A AC110 10S	H2A 1122A					
形H2A-Y AC110 12M	H2A 3127C	形H2A AC110 12M	H2A 1127B					
形H2A-Y AC110 5S	H2A 3121D	形H2A AC110 5S	H2A 1121C					
形H2A-Y AC200 10S	H2A 3142G	形H2A AC200 10S	H2A 1142F					
形H2A-Y AC200 12H	H2A 3152D	形H2A AC200 12H	H2A 1152C					
形H2A-Y AC200 12M	H2A 3147H	形H2A AC200 12M	H2A 1147G					
形H2A-Y AC200 24H	H2A 3153B	形H2A AC200 24H	H2A 1153A					
形H2A-Y AC200 30M	H2A 3148F	形H2A AC200 30M	H2A 1148E					
形H2A-Y AC200 30S	H2A 3143E	形H2A AC200 30S	H2A 1143D					
形H2A-Y AC200 3H	H2A 3150H	形H2A AC200 3H	H2A 1150G					
形H2A-Y AC200 3M	H2A 3145A	形H2A AC200 3M	H2A 1145M					
形H2A-Y AC200 5S	H2A 3141R	形H2A AC200 5S	H2A 1141H					
形H2A-Y AC200 60M	H2A 3149D	形H2A AC200 60M	H2A 1149C					
形H2A-Y AC200 60S	H2A 3144C	形H2A AC200 60S	H2A 1144B					
形H2A-Y AC200 6H	H2A 3151F	形H2A AC200 6H	H2A 1151E					
形H2A-Y AC200 6M	H2A 3146M	形H2A AC200 6M	H2A 1146R					
形H2A-Y AC220 10S	H2A 3162A	形H2A AC220 10S	H2A 1162M					
形H2A-Y AC220 12H	H2A 3173G	形H2A AC220 12H	H2A 1172H					
形H2A-Y AC220 30S	H2A 3163M	形H2A AC220 30S	H2A 1163R					
形H2A-Y AC220 5S	H2A 3161C	形H2A AC220 5S	H2A 1161B					
形H2A-Y AC220 60S	H2A 3164H	形H2A AC220 60S	H2A 1164G					
形H2A-YH AC100 10S	H2A 3202D	形H2A-H AC100 10S	H2A 1202C	形Y92F-40	H2A 9004M	5,350 ~ 5,550 (形H2A-H+埋込み取付用アダプタ)		
形H2A-YH AC100 12H	H2A 3212A	形H2A-H AC100 12H	H2A 1212M					
形H2A-YH AC100 12M	H2A 3207E	形H2A-H AC100 12M	H2A 1207D					
形H2A-YH AC100 24H	H2A 3213M	形H2A-H AC100 24H	H2A 1213R					
形H2A-YH AC100 30M	H2A 3208C	形H2A-H AC100 30M	H2A 1208B					
形H2A-YH AC100 30S	H2A 3203B	形H2A-H AC100 30S	H2A 1203A					
形H2A-YH AC100 3H	H2A 3210E	形H2A-H AC100 3H	H2A 1210D					
形H2A-YH AC100 3M	H2A 3205R	形H2A-H AC100 3M	H2A 1205H					
形H2A-YH AC100 5S	H2A 3201F	形H2A-H AC100 5S	H2A 1201E					
形H2A-YH AC100 60M	H2A 3209A	形H2A-H AC100 60M	H2A 1209M					
形H2A-YH AC100 60S	H2A 3204M	形H2A-H AC100 60S	H2A 1204M					
形H2A-YH AC100 6H	H2A 3211C	形H2A-H AC100 6H	H2A 1211B					
形H2A-YH AC100 6M	H2A 3206G	形H2A-H AC100 6M	H2A 1206F					
形H2A-YH AC200 10S	H2A 3242C	形H2A-H AC200 10S	H2A 1242B					
形H2A-YH AC200 12H	H2A 3252M	形H2A-H AC200 12H	H2A 1252M					
形H2A-YH AC200 12M	H2A 3247D	形H2A-H AC200 12M	H2A 1247C					
形H2A-YH AC200 24H	H2A 3253R	形H2A-H AC200 24H	H2A 1253H					
形H2A-YH AC200 30M	H2A 3248B	形H2A-H AC200 30M	H2A 1248A					
形H2A-YH AC200 30S	H2A 3243A	形H2A-H AC200 30S	H2A 1243M					
形H2A-YH AC200 3H	H2A 3250D	形H2A-H AC200 3H	H2A 1250C					
形H2A-YH AC200 3M	H2A 3245H	形H2A-H AC200 3M	H2A 1245G					
形H2A-YH AC200 5S	H2A 3241E	形H2A-H AC200 5S	H2A 1241D					
形H2A-YH AC200 60M	H2A 3249M	形H2A-H AC200 60M	H2A 1249M					
形H2A-YH AC200 60S	H2A 3244M	形H2A-H AC200 60S	H2A 1244R					
形H2A-YH AC200 6H	H2A 3251B	形H2A-H AC200 6H	H2A 1251A					
形H2A-YH AC200 6M	H2A 3246F	形H2A-H AC200 6M	H2A 1246E					
形H2A-YH AC220 24H	H2A 3273C	形H2A-H AC220 24H	H2A 1273B					
形H2A-YH AC220 60M	H2A 3269E	形H2A-H AC220 60M	H2A 1269D					