

生産終了予定商品 パワーリレー



形G6D-1A-□



推奨代替商品

形G6D-1A-ASI-□

2005年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・外形寸法・特性は同一です。
- ・一部の定格性能が異なります。(下記を参照ください)

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G6D-1A-ASI-□	○	○	○	○	○	○	—

○：完全互換
 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更
 ×：変更大
 —：該当する仕様がありません

生産終了品と推奨代替品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形 G6D-1A-AP DC12	形 G6D-1A-ASI-AP DC12
形 G6D-1A-AP DC21	形 G6D-1A-ASI-AP DC21
形 G6D-1A-AP DC24	形 G6D-1A-ASI-AP DC24
形 G6D-1A-AP DC5	形 G6D-1A-ASI-AP DC5
形 G6D-1A-NP DC21	形 G6D-1A-ASI-NP DC21
形 G6D-1A-NP DC24	形 G6D-1A-ASI-NP DC24
形 G6D-1A DC18	形 G6D-1A-ASI DC18
形 G6D-1A DC9	形 G6D-1A-ASI DC9
形 G6D-1A DC12	形 G6D-1A-ASI DC12
形 G6D-1A DC21	形 G6D-1A-ASI DC21
形 G6D-1A DC24	形 G6D-1A-ASI DC24
形 G6D-1A DC5	形 G6D-1A-ASI DC5
形 G6D-1A DC6	形 G6D-1A-ASI DC6

異なる特性比較

項目	形式	生産終了予定商品 形 G6D-1A-□	推奨代替商品 形 G6D-1A-ASI-□
抵抗負荷		AC250V 5A 10万回以上 DC30V 5A 10万回以上 AC250V 2A 30万回以上 DC30V 2A 30万回以上	AC250V 5A 7万回以上 DC30V 5A 7万回以上 AC250V 2A 30万回以上 (変更なし) DC30V 2A 30万回以上 (変更なし) ※抵抗負荷 3A 以下での開閉性能は同等です。