



# 生産終了予定商品

ハンディリーダーライター



形V600-CH1D-C  
形V600-S-DT9030S



# 推奨代替商品

形V600-CHUD(開発中)



2004年10月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

CASHIO DT-9000シリーズの生産中止にともない、  
形V600-CH1D-C  
形V600-S-DT9030S(形V600-CH1D-CおよびCASHIO DT9000のセット形式)  
の2形式を生産終了とします。

なお、推奨代替品としては形V600-CHUD(2004年夏頃発売予定)となりますが、現時点では詳細仕様は未定のため、決まり次第連絡いたしますので、ご了承ください。

## 外観

生産終了予定商品 形V600-CH1D-C 形V600-S-DT9030S	推奨代替商品 形V600-CHUD(開発中)
<p>ハンディリーダーライター 形V600-CH1D-C</p>  <p>CASHIO DT-9000シリーズ</p> 	<p>開発中</p>

## 生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格( ¥ )
形V600-CH1D-C	形V600-CHUD( 開発中 )	88,000( 予定 ) <sup>*2</sup>
形V600-S-DT9030S <sup>*1</sup>		

\*1. 形V600-CH1D-CとCASIO DT-9000のセット形式

\*2. 開発中のため変更になる場合があります。

## 異なる特性比較

生産終了予定商品 形V600-CH1D-C 形V600-S-DT9030S	推奨代替商品 形V600-CHUD( 開発中 )
<p>I/F仕様 : CMOS 5Vシリアルインターフェース ( カシオ計算機株式会社製 DT-9000シリーズ専用9Pコネクタ ) その他仕様・特性は、形V600-CH1D 標準品と同じ。 ( カタログを参照ください )</p>	<p>I/F仕様 : USB 電源 : USBより供給 外形寸法 : 形V600-CH1D同等( カタログを参照ください ) 交信距離 : 形V600-CH1D同等( カタログを参照ください )</p> <p>USBインターフェースを採用し、PCや市販ハンディターミナルと接続可能。</p> <p>市販ハンディターミナルとしては、シャープ製ハンディターミナル ( オープン価格 ) を推奨予定。 また、形V600-S-DT9030Sに搭載したアプリケーションソフトウェアと同等の簡易ソフトを提供予定。</p> <p>なお、形V600-CHUDは開発中であり、仕様を変更する場合があります。</p>