



# 生産終了予定商品

電子サーモ



形E5L-AS

- 30 ~ + 20

形E5L-BX

+ 100 ~ + 200



# 推奨代替商品

形E5L-AS1

- 30 ~ + 20

形E5L-BX1

+ 100 ~ + 200

## 2005年3月末生産終了予定

## 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

電源電圧が異なります。誤った電源電圧を印加すると電源部が焼損しますので、電源電圧を確認してから、製品に電源を入れてください。

## 生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E5L- 1					×	注	



- : 完全互換
  - △ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
  - × : 変更大
  - : 該当する仕様がありません
- 注) 電源電圧がAC100Vとなりますのでご注意ください。

## 外形寸法

生産終了予定商品  
形E5L-AS / 形E5L-BX

推奨代替商品  
形E5L-AS1 / 形E5L-BX1

外形寸法は同一です



設定器内蔵タイプの外形寸法です。  
設定器外付けタイプには点線部分がありません。

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格( ¥ )
形E5L-AS2 -30 ~ +20	形E5L-AS1 -30 ~ +20	6,400
形E5L-AS4 -30 ~ +20		
形E5L-BX2 +100 ~ +200	形E5L-BX1 +100 ~ +200	11,200
形E5L-BX3 +100 ~ +200		
形E5L-BX4 +100 ~ +200		
形E5L-BX6 +100 ~ +200		

異なる特性比較

形E5L-AS

項目	形式	生産終了予定商品		推奨代替商品
		形E5L-AS2 -30 ~ +20	形E5L-AS4 -30 ~ +20	形E5L-AS1 -30 ~ +20
電源電圧		AC110V	AC220V	AC100V

形E5L-BX

項目	形式	生産終了予定商品				推奨代替商品
		形E5L-BX2 +100 ~ +200	形E5L-BX3 +100 ~ +200	形E5L-BX4 +100 ~ +200	形E5L-BX6 +100 ~ +200	形E5L-BX1 +100 ~ +200
電源電圧		AC110V	AC200V	AC220V	AC240V	AC100V