



生産終了予定商品

カメラケーブル



形F309-VSR2

形F309-VSR2-002

形F309-VSR2-003

モニタケーブル

形F309-VM

推奨代替商品

形F160-VSR3

形F150-VSC

形F160-VSR4

形F150-VM

2005年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

コネクタの形状が異なり、形F200/形F300/形F350/形F381では推奨代替商品は使用できません。
推奨代替商品への置換えはコントローラも含めてご検討ください。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F160-VSR3	○	×	×	-	-	-	-

○ : 完全互換
○ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
× : 変更大
- : 該当する仕様がありません

外形寸法


生産終了予定商品

形F309-VSR2/-VSR2-003

形F309-VSR2-002

形F309-VM

形F309-VSR2



注1. ケーブルの長さは次のとおりです。

仕様	L (mm)
1.5m	1500 ± 150
4m	4000 ± 200
4.5m	4500 ± 200
5m	5000 ± 250
6.5m	6500 ± 250
10m	10000 ± 300
15m	15000 ± 350
20m	20000 ± 400
25m	25000 ± 450
30m	30000 ± 500
35m	35000 ± 550
40m	40000 ± 600


推奨代替商品

形F160-VSR3/-VSR4

形F150-VSC

形F150-VM

形F160-VSR3



注1. ケーブルの長さは次のとおりです。

仕様	L (mm)
3m	3000 ± 150
5m	5000 ± 250
10m	10000 ± 300
15m	15000 ± 350
20m	20000 ± 400
25m	25000 ± 450
30m	30000 ± 500
35m	35000 ± 550
40m	40000 ± 600

外形寸法

生産終了予定商品

形F309-VSR2/-VSR2-003

形F309-VSR2-002

形F309-VM


推奨代替商品

形F160-VSR3/-VSR4

形F150-VSC

形F150-VM


形F309-VSR2-002




注1.ケーブルの長さは次のとおりです。

仕様	L (mm)
5m	5000 ± 250

形F309-VSR2-003




形F309-VM



注1.ケーブルの長さは次のとおりです。

仕様	L (mm)
2m	2000 ± 100
5m	5000 ± 250
10m	10000 ± 300
15m	15000 ± 350
20m	20000 ± 400
25m	25000 ± 450
30m	30000 ± 500


形F150-VSC



注1.ケーブルの長さは次のとおりです。

仕様	L (mm)
3m	3000 ± 150


形F160-VSR4



注1.ケーブルの長さは次のとおりです。

仕様	L (mm)
3m	3000 ± 150
5m	5000 ± 250







形F150-VM



注1.ケーブルの長さは次のとおりです。

仕様	L (mm)
2m	2000 ± 150
5m	5000 ± 250
10m	10000 ± 300
15m	15000 ± 350
20m	20000 ± 400
25m	25000 ± 450
30m	30000 ± 500

コネクタ形状

生産終了予定商品 形F309-VSR2/-VSR2-003 形F309-VSR2-002 形F309-VM	推奨代替商品 形F160-VSR3/-VSR4 形F150-VSC 形F150-VM
形F309-VSR2/-VSR2-003  カメラ側(凹側)、コントローラ側(凸側) 図は凸側を表示しています)	形F160-VSR3/-VSR4  カメラ側 コントローラ側
形F309-VSR2-002  モニタ側 コントローラ側	形F150-VSC  モニタ側 コントローラ側
形F309-VM  モニタ側 コントローラ側	形F150-VM  モニタ、コントローラ側

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形F309-VSR2 (5m) 形F309-VSR2-003	形F160-VSR3 (5m) 形F160-VSR4 (5m)	オープン
形F309-VSR2-002	形F150-VSC	—
形F309-VM (2m)	形F150-VM (2m)	60,000

一般仕様

形式	生産終了予定商品	推奨代替商品
項目	形F309-VSR2/-VSR2-003 形F309-VSR2-002 形F309-VM	形F160-VSR3/-VSR4 形F150-VSC 形F150-VM
耐振動	振動数 10～150Hz 片振幅 0.15mm	
耐衝撃	196m/s ²	
使用周囲温度	0～+50	
使用周囲湿度	35～85%RH(結露のないこと)	
使用周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと	
保存周囲温度	-25～+65	