



生産終了予定商品

非接触温度センサ

推奨代替商品



形ES1A-A

形ES1B

2005年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 外部電源(DC12/24V)が必要となります。
- ・ ケーブルが2線から4線になります。(電源線の+、- が追加)
- ・ ケーブル被覆色が黄色(ANSI規格準拠)から緑色(IEC規格準拠)になります。
- ・ 外形寸法が変わります。

生産終了商品との相違点


形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形ES1B			×注.		×注.		

○ : 完全互換
 △ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 × : 変更大
 - : 該当する仕様がありません


注) DC電源が必要です。

外形寸法


生産終了予定商品 形ES1A-A




取り付け用ロックナット(2個)




推奨代替商品 形ES1B



取り付け用ロックナット (2個 X 付属)



配線接続



生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形ES1A-A 10～70	形ES1B 10～70	23,000
形ES1A-A 60～120	形ES1B 60～120	23,000
形ES1A-A 115～165	形ES1B 115～165	23,000

異なる定格性能

項目	形式	生産終了予定商品 形ES1A-A	推奨代替商品 形ES1B
電源電圧		なし	DC12/24V
消費電力		—	20mA以下