



生産終了予定商品

リモートターミナル

形DRT1-ID16T(A)

形DRT1-ID16T(A)-1



形DRT1-OD16T(A)

形DRT1-OD16T(A)-1

形DRT1-MD16T(A)

形DRT1-MD16T(A)-1

推奨代替商品

形DRT2-ID16TA

形DRT2-ID16TA-1

形DRT2-OD16TA

形DRT2-OD16TA-1

形DRT2-MD16TA

形DRT2-MD16TA-1

2005年10月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 推奨代替商品には新機能が追加されています。
- ・ 形DRT2-TAタイプは内部回路電源供給用の配線が不要となります。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
対象全形式			○				


○ : 完全互換
○ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
× : 変更大
- : 該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了予定商品
形DRT1-□D16T(A)

推奨代替商品
形DRT2-□D16TA

外形寸法は同一です



推奨代替商品の新機能

生産終了予定商品 形DRT1-□D16T(A)	推奨代替商品 形DRT2-□D16TA
右記の機能はありません。	対象全形式への追加機能は次のとおりです。 通信電源電圧モニタ機能 通信異常履歴蓄積機能 スレーブコメント設定機能 接続機器コメント設定機能 動作時間モニタ機能 I/O電源状態モニタ機能 接点動作回数モニタ機能 通電時間モニタ機能

端子配置 / 内部接続

生産終了予定商品 形DRT1-□D16T(A)	推奨代替商品 形DRT2-□D16TA
形DRT1-ID16T / 形DRT1-ID16T-1 形DRT1-OD16T / 形DRT1-OD16T-1 形DRT1-MD16T / 形DRT1-MD16T-1 形DRT1-TAタイプの通信電源と内部回路電源は、形DRT2-TAタイプと同様に共通となっているため、配線の変更はありません。	対象全形式 形DRT1-Tタイプからの置換え時に電源配線が不要となります。電源配線を撤去されない場合は次ページに記述の処理を推奨します。

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形DRT1-ID16T(A)	形DRT2-ID16TA	35,500
形DRT1-ID16T(A)-1	形DRT2-ID16TA-1	35,500
形DRT1-OD16T(A)	形DRT2-OD16TA	35,500
形DRT1-OD16T(A)-1	形DRT2-OD16TA-1	35,500
形DRT1-MD16T(A)	形DRT2-MD16TA	35,500
形DRT1-MD16T(A)-1	形DRT2-MD16TA-1	35,500

異なる特性比較


項目	形式	生産終了予定商品 形DRT1-□D16T(A)	推奨代替商品 形DRT2-□D16TA
通信電源消費電流		50mA以下	80mA以下

形DRT1-Tタイプから形DRT2-16TAタイプに置換え時の電源処理について


形DRT2-TAタイプは、形DRT1-Tタイプと異なり内部回路電源供給用の配線が必要ありません。

形DRT2-TAタイプには未接続 (NC) 端子がありますので、形DRT1-Tタイプからの置換え時に内部回路電源の配線を撤去できない場合は未接続端子をご使用ください。

形DRT1-Tタイプ



形DRT2-TAタイプ



形DRT1-Tタイプからの置き換え時、内部電源配線が余る場合は形DRT2-TAタイプの未接続端子に配線してください。

形DRT2-TAタイプでは、この電源配線が不要となります。(通信電源から供給)