



生産終了予定商品

LED集合表示灯



形MS3
形MS4



他社相当品
キムラ電機(株)製
形KFE-D8Pシリーズ

2006年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・キムラ電機製はセット品のみでの販売となります。
- ・端子部の仕様が異なります。

生産終了商品との相違点


形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形KFE-D8Pシリーズ	○	○	○	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません


外形寸法

生産終了予定商品 形MS3 形MS4

□30mmタイプの場合



パネル加工寸法




- パネル加工寸法計算式
(単位:mm、公差 ± 0.5)
A=30×段数+5(縦方向)
B=30×列数+5(横方向)
- 外形寸法計算式
(単位:mm)
C=30×段数+13(縦方向)
D=30×列数+13(横方向)
- パネル厚さ
1~6mm


推奨代替商品

キムラ電機製 形KFE-D8Pシリーズ

□30mmタイプの場合



パネル加工寸法




- パネル加工寸法計算式
(単位:mm、公差 ± 0.5)
A=30×段数+5(縦方向)
B=30×列数+5(横方向)
- 外形寸法計算式
(単位:mm)
C=30×段数+13(縦方向)
D=30×列数+13(横方向)
- パネル厚さ
1~6mm

本体の色

生産終了予定商品 形MS3 形MS4	推奨代替商品 キムラ電機製 形KFE-D8Pシリーズ
ブラック	ブラック

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形MS3 形MS4	推奨代替商品 キムラ電機製 形KFE-D8Pシリーズ
LEDユニット回路は同一です ●LEDユニット回路図 照光方式A(単色全面照光)  LED : 発光ダイオード R : 抵抗 (1W) B : 整流ブリッジ r : 抵抗 (1/4W) AC/DC24V, 13mA	

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形MS3 形MS4	推奨代替商品はありません *

* 他社相当品

キムラ電機(株)製 形KFE-D8Pシリーズ