

生産終了予定商品

シールド線コネクタ



錫合金めっき（鉛入り）仕様

形XK6Aシリーズ

形XK6Cシリーズ

形XK6Eシリーズ

形XK6Wシリーズ



推奨代替商品

R o H S 対応品

形XK6A-Jシリーズ

形XK6C-Jシリーズ

形XK6E-Jシリーズ

形XK6W-Jシリーズ

2006年3月末生産終了

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

R o H S 対応にあたりコンタクトのめっきが
Auフラッシュめっきになります。

形式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
XK6-J							

：完全互換

：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了品と推奨代替品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XK6A-0241	形XK6A-0241-J
形XK6C-0241-1	形XK6C-0241-1J
形XK6C-S017	形XK6C-S017-J
形XK6E-0241-1	形XK6E-0241-1J
形XK6W-2C01-S019-345	形XK6W-2C01-S019-345J
形XK6W-2CC-040	形XK6W-2CC-040J
形XK6W-2CC-050	形XK6W-2CC-050J
形XK6W-2CC-060	形XK6W-2CC-060J
形XK6W-2CC-080	形XK6W-2CC-080J
形XK6W-2CC-100	形XK6W-2CC-100J

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XK6W-2CC-125	形XK6W-2CC-125J
形XK6W-2CC-150	形XK6W-2CC-150J
形XK6W-2CC-175	形XK6W-2CC-175J
形XK6W-2CC-200	形XK6W-2CC-200J
形XK6W-2CC-250	形XK6W-2CC-250J
形XK6W-2CC-300	形XK6W-2CC-300J
形XK6W-2CC-350	形XK6W-2CC-350J
形XK6W-2CC-400	形XK6W-2CC-400J
形XK6W-2CC-490	形XK6W-2CC-490J
形XK6W-2CC-700	形XK6W-2CC-700J

生産終了予定商品	推奨代替商品
形 XK6W-2CC-S001	形 XK6W-2CC-S001J
形 XK6W-2CC-S021-450	形 XK6W-2CC-S021-450J
形 XK6W-2CC-S022-500	形 XK6W-2CC-S022-500J
形 XK6W-2CC-S023-600	形 XK6W-2CC-S023-600J
形 XK6W-2CC1-050	形 XK6W-2CC1-050J
形 XK6W-2CC1-060	形 XK6W-2CC1-060J
形 XK6W-2CC1-080	形 XK6W-2CC1-080J
形 XK6W-2CC1-100	形 XK6W-2CC1-100J
形 XK6W-2CC1-150	形 XK6W-2CC1-150J
形 XK6W-2CC1-175	形 XK6W-2CC1-175J
形 XK6W-2CC1-200	形 XK6W-2CC1-200J
形 XK6W-2CC1-300	形 XK6W-2CC1-300J
形 XK6W-2CC1-S006-085	形 XK6W-2CC1-S006-085J
形 XK6W-2CC1-S008-130	形 XK6W-2CC1-S008-130J
形 XK6W-2E0-1000	形 XK6W-2E0-1000J
形 XK6W-2EC-040	形 XK6W-2EC-040J
形 XK6W-2EC-050	形 XK6W-2EC-050J
形 XK6W-2EC-060	形 XK6W-2EC-060J
形 XK6W-2EC-080	形 XK6W-2EC-080J
形 XK6W-2EC-100	形 XK6W-2EC-100J
形 XK6W-2EC-125	形 XK6W-2EC-125J
形 XK6W-2EC-150	形 XK6W-2EC-150J
形 XK6W-2EC-175	形 XK6W-2EC-175J
形 XK6W-2EC-200	形 XK6W-2EC-200J
形 XK6W-2EC-250	形 XK6W-2EC-250J
形 XK6W-2EC-300	形 XK6W-2EC-300J
形 XK6W-2EC-350	形 XK6W-2EC-350J
形 XK6W-2CC-S001	形 XK6W-2CC-S001J
形 XK6W-2EC1-060	形 XK6W-2EC1-060J
形 XK6W-2EC1-080	形 XK6W-2EC1-080J
形 XK6W-2EC1-100	形 XK6W-2EC1-100J
形 XK6W-2EC1-175	形 XK6W-2EC1-175J
形 XK6W-2EE-040	形 XK6W-2EE-040J
形 XK6W-2EE-060	形 XK6W-2EE-060J
形 XK6W-2EE-080	形 XK6W-2EE-080J
形 XK6W-2EE-100	形 XK6W-2EE-100J
形 XK6W-2EE-125	形 XK6W-2EE-125J
形 XK6W-2EE-150	形 XK6W-2EE-150J
形 XK6W-2EE-175	形 XK6W-2EE-175J
形 XK6W-2EE-200	形 XK6W-2EE-200J

生産終了予定商品	推奨代替商品
形 XK6W-2EE-220	形 XK6W-2EE-220J
形 XK6W-2EE-230	形 XK6W-2EE-230J
形 XK6W-2EE-250	形 XK6W-2EE-250J
形 XK6W-2EE-300	形 XK6W-2EE-300J
形 XK6W-2EE-340	形 XK6W-2EE-340J
形 XK6W-2EE-350	形 XK6W-2EE-350J
形 XK6W-2EE-380	形 XK6W-2EE-380J
形 XK6W-2EE-480	形 XK6W-2EE-480J
形 XK6W-2EE-500	形 XK6W-2EE-500J
形 XK6W-2EE-580	形 XK6W-2EE-580J
形 XK6W-2EE-600	形 XK6W-2EE-600J
形 XK6W-2EE-700	形 XK6W-2EE-700J
形 XK6W-2EE-S024-100	形 XK6W-2EE-S024-100J
形 XK6W-2EE1-040	形 XK6W-2EE1-040J
形 XK6W-2EE1-060	形 XK6W-2EE1-060J
形 XK6W-2EE1-080	形 XK6W-2EE1-080J
形 XK6W-2EE1-100	形 XK6W-2EE1-100J
形 XK6W-2EE1-150	形 XK6W-2EE1-150J
形 XK6W-2EE1-175	形 XK6W-2EE1-175J
形 XK6W-2EE1-200	形 XK6W-2EE1-200J
形 XK6W-2EE1-250	形 XK6W-2EE1-250J
形 XK6W-2EE1-300	形 XK6W-2EE1-300J
形 XK6W-2EE1-350	形 XK6W-2EE1-350J