

## 生産終了予定商品

小形基本スイッチ



形Kシリーズ  
3年以上未流動品



## 推奨代替商品

小形基本スイッチ

形Kシリーズ  
標準品

### 2007年3月末生産終了

### 生産終了予定品との相違点

#### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

基本となるスイッチに変更はありませんが、一部特殊品につきましては、レバー形状等が異なる場合がありますので、不明点がございましたら、お問い合わせください。

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
K							

- : 完全互換
- : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

### 生産終了品と推奨代替品

生産終了予定商品	推奨代替商品
K2L2K(N)	K2L2
K3L13-3(N)	K3L13

### 外形寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品

### 本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
黒色	黒色

## 端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品	推奨代替商品
はんだづけ / #187 タブ	はんだづけ / #187 タブ

## 取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
取り付けピッチ 22.2 mm 取り付け寸法 M3 mm	取り付けピッチ 22.2 mm 取り付け寸法 M3 mm

## 定格性能

生産終了予定商品	推奨代替商品
5 A 125 VAC 3 A 250 VAC	5 A 125 VAC 3 A 250 VAC

## 動作特性

生産終了予定商品	推奨代替商品
動作に必要な力 OF最大 0.25 N もどりの力 RF最小 0.05 N 動作までの動き PT最大 1.6 mm 動作後の動き OT最小 0.8 mm 応差の動き MD最大 0.8 mm 動作位置 OP 14.4±0.7mm ピン押ボタン形での値	動作に必要な力 OF最大 0.25 N もどりの力 RF最小 0.05 N 動作までの動き PT最大 1.6 mm 動作後の動き OT最小 0.8 mm 応差の動き MD最大 0.8 mm 動作位置 OP 14.4±0.7mm ピン押ボタン形での値

## 操作方法

生産終了予定商品	推奨代替商品
押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。	押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。