

生産終了予定商品

小形基本スイッチ



形 D2RV シリーズ
3年以上未流動品

推奨代替商品

小形基本スイッチ

形 D2RV シリーズ
標準品



2007年3月末生産終了

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

基本となるスイッチに変更はありませんが、一部特殊品につきましては、レバー形状等が異なる場合がありますので、不明点がございましたら、お問い合わせください。

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
D2RV		○	○		○	○	○

- ：完全互換
- ：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

生産終了品と推奨代替品

生産終了予定商品	推奨代替商品
D2RV サクキヨ	D2RV
D2RV-G-1	D2RV-G
D2RV-L02	D2RV-L2
D2RV-L11B	D2RV-L11
D2RV-L2-1	D2RV-L2
D2RV-L22-11	D2RV-L22
D2RV-L22R	D2RV-L22

外形寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品

本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
黒色	黒色

端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品	推奨代替商品
はんだづけ / # 187 タブ	はんだづけ / # 187 タブ

取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
取り付けピッチ 22.2 mm 取り付け穴サイズ M3 mm	取り付けピッチ 22.2 mm 取り付け穴サイズ M3 mm

定格性能

生産終了予定商品	推奨代替商品
DC100V (最大) DC0.25A (最大) DC10W (最大)	DC100V (最大) DC0.25A (最大) DC10W (最大)

動作特性

生産終了予定商品	推奨代替商品
動作に必要な力 OF 最大 0.49 N 動作までの動き PT 最大 1.6 mm 動作後の動き OT 最小 0.6 mm 応差の動き MD 最大 0.8 mm 動作位置 OP 14.4±0.6mm ピン押ボタン形での値	動作に必要な力 OF 最大 0.49 N 動作までの動き PT 最大 1.6 mm 動作後の動き OT 最小 0.6 mm 応差の動き MD 最大 0.8 mm 動作位置 OP 14.4±0.6mm ピン押ボタン形での値

操作方法

生産終了予定商品	推奨代替商品
押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。	押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。