

生産終了予定商品

超小形基本スイッチ



形D2A, D3Cシリーズ
3年以上未流動品



推奨代替商品

超小形基本スイッチ

形D2A, D3Cシリーズ
標準品

2007年3月末生産終了

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

基本となるスイッチに変更はありませんが、一部特殊品につきましては、レバー形状等が異なる場合がありますので、不明点がございましたら、お問い合わせください。

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
D2A							

- : 完全互換
- : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- ×: 変更大
- : 該当する仕様がありません

生産終了品と推奨代替品

形D3Cシリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品
D3C-2210-L1	D3C-2210
D3C-2220-L1	D3C-2220
D3C-2220-L2	D3C-2220

形D2Aシリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品
D2A-2120(A)	D2A-2120

外形寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
<p>プリント基板加工寸法(参考)</p>	<p>プリント基板加工寸法(参考)</p>

本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
黒色	黒色

端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品	推奨代替商品
プリント基板タンシ	プリント基板タンシ

取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
<形D2A> 取り付けピッチ 5.5 ± 0.15 mm 取り付け寸法 サイズ M2 mm <形D3C> 取り付けピッチ 5.7 ± 0.15 mm 取り付け寸法 サイズ M1.6 mm	<形D2A> 取り付けピッチ 5.5 ± 0.15 mm 取り付け寸法 サイズ M2 mm <形D3C> 取り付けピッチ 5.7 ± 0.15 mm 取り付け寸法 サイズ M1.6 mm

定格性能

生産終了予定商品	推奨代替商品
DC30V 0.1A (抵抗負荷)	DC30V 0.1A (抵抗負荷)

動作特性

生産終了予定商品 形D2A, D3Cシリーズ 3年以上未流動品	推奨代替商品 形D2A, D3Cシリーズ 標準品
D2A - 2120 V の値 動作に必要な力 OF最大 0.49 N もどりの力 RF最小 0.05 N 自由位置 FP最大 9.5 mm 動作位置 OP1 8.0 ± 0.3 mm 動作位置 OP2 7.5 ± 0.3 mm 動作限度位置 TTP 6.5 ± 0.2 mm	D2A - 2120 の値 動作に必要な力 OF最大 0.49 N もどりの力 RF最小 0.05 N 自由位置 FP最大 9.5 mm 動作位置 OP1 8.0 ± 0.3 mm 動作位置 OP2 7.5 ± 0.3 mm 動作限度位置 TTP 6.5 ± 0.2 mm

操作方法

生産終了予定商品 形D2A, D3Cシリーズ 3年以上未流動品	推奨代替商品 形D2A, D3Cシリーズ 標準品
押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。	押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。