

生産終了予定商品

シール形極超小形基本スイッチ



形 D2JW シリーズ
3年以上未流動品

推奨代替商品

シール形極超小形基本スイッチ

形 D2JW シリーズ
標準品



2007年3月末生産終了

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

基本となるスイッチに変更はありませんが、一部特殊品につきましては、レバー形状等が異なる場合がありますので、不明点がございましたら、お問い合わせください。


形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
D2JW							

- : 完全互換
- : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- ×: 変更大
- : 該当する仕様がありません

生産終了品と推奨代替品

生産終了予定商品	推奨代替商品
D2JW-013-MAD10(N)	D2JW-013-MD
D2JW-013-MAD1-146(N)	D2JW-013-MD
D2JW-01K12-MAD20-N(N)	D2JW-01K11-MD
D2JW-01K23-MAD-19-N	D2JW-01K21-MD
D2JW-01K23-MAD5-N(N)	D2JW-01K21-MD
D2JW-01K32-MAD11(N)	D2JW-01K31-MD
D2JW-01K32-MAD-18(N)	D2JW-01K31-MD
D2JW-01K32-MAD9(N)	D2JW-01K31-MD
D2JW-01K33-MAD21-N(N)	D2JW-01K31-MD
D2JW-01K33-MAD22-N(N)	D2JW-01K31-MD

外形寸法



本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
黒色	黒色

端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品	推奨代替商品
はんだづけ / リード線付	はんだづけ / リード線付

取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
取り付けピッチ 4.8 mm 取り付け寸法 サイズ M2.3 mm	取り付けピッチ 4.8 mm 取り付け寸法 サイズ M2.3 mm

定格性能

生産終了予定商品	推奨代替商品
0.1 A 30 VDC	0.1 A 30 VDC

動作特性

生産終了予定商品 形 D2JW シリーズ 3年以上未流動品	推奨代替商品 形 D2JW シリーズ 標準品
動作に必要な力 OF最大 1.15 N もどりの力 RF最小 0.23 N 動作までの動き PT最大 5.4 mm 動作後の動き OT最小 0.7 mm 応差の動き MD最大 0.5 mm 動作位置 OP 8.4±0.8mm ヒンジ・短レバー形での値	動作に必要な力 OF最大 1.15 N もどりの力 RF最小 0.23 N 動作までの動き PT最大 5.4 mm 動作後の動き OT最小 0.7 mm 応差の動き MD最大 0.5 mm 動作位置 OP 8.4±0.8mm ヒンジ・短レバー形での値

操作方法

生産終了予定商品 形 D2JW シリーズ 3年以上未流動品	推奨代替商品 形 D2JW シリーズ 標準品
押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。	押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。