

生産終了予定商品

超小形基本スイッチ
形 D 2 C



推奨代替商品

超小形基本スイッチ
形 S S - P

2007年3月末生産終了

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

定格、外形寸法並びに取り付け方法には互換性がありますが、接続方法がコネクタ接続の場合、偏ピッチと等ピッチの違いがございます。

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
S S - P		○	×			○	

- ：完全互換
- ：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

生産終了品と推奨代替品

生産終了予定商品	推奨代替商品
D2C	SS-01GP
D2C-L	SS-01GLP
D2C-L-4E	SS-01GLP
D2C-L-3	SS-01GLP
D2C-L-3E	SS-01GLP
D2C-L13	SS-01GL13P
D2C-L13-3E	SS-01GL13P
D2C-3E	SS-01GP
D2C-3	SS-01GP
D2C-L13-3	SS-01GL13P
D2C-L-1320-E	SS-01GL13P

本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
黒色	黒色

外形寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品

端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品	推奨代替商品
コネクタ接続（# 1 1 0 : 偏ピッチ） もしくははんだ付け接続	コネクタ接続（# 1 1 0 : 等ピッチ） もしくははんだ付け接続

取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
取り付けピッチ 9 . 5 mm 取り付けネジサイズ M 2 . 3 mm	取り付けピッチ 9 . 5 mm 取り付けネジサイズ M 2 . 3 mm

定格性能

生産終了予定商品	推奨代替商品
0 . 1 A 1 2 5 V A C / 3 0 V D C	0 . 1 A 1 2 5 V A C / 3 0 V D C

動作特性

生産終了予定商品			推奨代替商品		
動作に必要な力	OF 最大	1 . 4 7 N	動作に必要な力	OF 最大	1 . 5 0 N
もどりの力	RF 最小	0 . 2 0 N	もどりの力	RF 最小	0 . 2 0 N
動作までの動き	PT 最大	1 . 0 mm	動作までの動き	PT 最大	0 . 6 mm
動作後の動き	OT 最小	0 . 3 5 mm	動作後の動き	OT 最小	0 . 4 mm
応差の動き	MD 最大	0 . 2 mm	応差の動き	MD 最大	0 . 1 5 mm
動作位置	OP	8.2±0.5mm	動作位置	OP	8.4±0.5mm

操作方法

生産終了予定商品	推奨代替商品
押ボタンに対し垂直に押し込んで下さい	押ボタンに対し垂直に押し込んで下さい