



生産終了予定商品

アプリケーションソフトウェア

形F500-UM2M

形F500-UM2F



ソフトウェアパッケージ

形F500-CD1

形F500-CD2



推奨代替商品

アプリケーションソフトウェア

形F500-UM3M

形F500-UM3F

ソフトウェアパッケージ

形F500-CD3

2005年9月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

今回の形F500-UM3M/-UM3F/-CD3へのバージョンアップは、ネットワーク対応視覚センサ 形F210-ETNシリーズへの対応です。このため、従来のコントローラをご使用の場合は、機能、操作性ともに変更はありません。

生産終了商品との相違点








形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F500-UM3M 形F500-UM3F 形F500-CD3	×			-			

：完全互換
 ：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 ×：変更大
 -：該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了予定商品 形F500-UM2M/-UM2F	推奨代替商品 形F500-UM3M/-UM3F
<p>外形寸法は同一です</p>	

本体の色

<p>生産終了予定商品 形F500-UM2M/-UM2F 形F500-CD1/-CD2</p>	<p>推奨代替商品 形F500-UM3M/-UM3F 形F500-CD3</p>
<p>形F500-UM2M : 水色</p>  <p>OMRON OMRON Corporation F500-UM 2M CompactFlash™</p>	<p>形F500-UM3M : 黄緑色</p>  <p>OMRON OMRON Corporation F500-UM 3M CompactFlash™</p>
<p>形F500-UM2F : オレンジ色</p>  <p>OMRON OMRON Corporation F500-UM 2F CompactFlash™</p>	<p>形F500-UM3F : 赤色</p>  <p>OMRON OMRON Corporation F500-UM 3F CompactFlash™</p>
<p>形F500-CD1 : 青色</p>  <p>omron Vision Mateシリーズ ソフトウェア F500-CD1 F500-IM2</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>形F500-CD3 : オレンジ色</p>  <p>omron Vision Mateシリーズ ソフトウェア F500-CD3 F500-IM2</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>形F500-CD2 : 緑色</p>  <p>omron Vision Mateシリーズ ソフトウェア F500-CD2 F500-IM2</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形F500-UM2M	形F500-UM3M
形F500-UM2F	形F500-UM3F
形F500-CD1	形F500-CD3
形F500-CD2	

使用対象コントローラ

生産終了予定商品 形F500-UM2M/-UM2F 形F500-CD1/-CD2	推奨代替商品 形F500-UM3M/-UM3F 形F500-CD3
形F210-C10/-C15 形F250-C10 形F250-C50/-C55 形F270-C10 形F500-C10 形F500-C10-ETN/-C15-ETN	形F210-C10/-C15 形F250-C10 形F250-C50/-C55 形F270-C10 形F500-C10 形F500-C10-ETN/-C15-ETN 形F210-C10-ETN/-C15-ETN

一般仕様

形式	生産終了予定商品 形F500-UM2M/-UM2F	推奨代替商品 形F500-UM3M/-UM3F
項目		
周囲温度	動作時：0～+60、保存時：-20～+85（ただし、氷結・結露しないこと）	
周囲湿度	動作時・保存時：各8～95%RH（ただし、結露しないこと）	
周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと	
書き換え回数	30万回	
コネクタのピン数	50ピン	
質量	約15g	

操作方法

生産終了予定商品 形F500-UM2M/-UM2F	推奨代替商品 形F500-UM3M/-UM3F
フローメニュー方式 （形F500-UM2M/-UM2F共通）	フローメニュー方式 （形F500-UM3M/-UM3F共通）
マクロ機能によるカスタマイズ機能 （形F500-UM2Mのみ）	マクロ機能によるカスタマイズ機能 （形F500-UM3Mのみ）