



## 生産終了予定商品

高周波点灯蛍光灯タイプ



形3Z4S-LT MFL-015A

## 推奨代替商品

白色LED照明

形3Z4S-LT MDRL-CW56

2006年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点



外形寸法、取付寸法、使用ランプなどの違いから、互換性はありません。  
また、使用にあたっては別途DC電源が必要となります。

生産終了商品との相違点



| 形 式                | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 形3Z4S-LT MDRL-CW56 | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | -    | -    |

：完全互換  
○：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更  
×：変更大  
-：該当する仕様がありません

### 外形寸法

| 生産終了予定商品<br>形3Z4S-LT MFL-015A                                                                     | 推奨代替商品<br>形3Z4S-LT MDRL-CW56                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高周波点灯蛍光灯タイプ<br> | LED照明<br> |

### 外観

| 生産終了予定商品<br>形3Z4S-LT MFL-015A                                                                      | 推奨代替商品<br>形3Z4S-LT MDRL-CW56                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高周波点灯蛍光灯タイプ<br> | LED照明<br> |

## 生産終了商品と推奨代替商品

| 生産終了予定商品          | 推奨代替商品             | 標準価格( ¥ ) | 備考                   |
|-------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 形3Z4S-LT MFL-015A | 形3Z4S-LT MDRL-CW56 | 260,000   | 白色LED照明<br>別途DC電源が必要 |

## 定格性能

## ● 生産終了予定商品

形3Z4S-LT MFL-015A( 高周波点灯蛍光灯タイプ )

|         |    |                           |
|---------|----|---------------------------|
| 電源      |    | AC85 ~ 110V 50/60Hz       |
| 使用ランプ   |    | 形FCL15EX-D<br>リング形蛍光灯 15W |
| 平均ランプ寿命 |    | 5000h                     |
| コード長    |    | 電源 - 照明部間 1.2m            |
| 点灯方式    |    | 高周波点灯 47kHz               |
| 使用温度    |    | 0 ~ +50                   |
| 質量      | 電源 | 約1.0kg                    |
|         | 照明 | 約0.9kg                    |

## ● 推奨代替商品商品

形3Z4S-LT MDRL-CW56( LED照明 )

|       |           |
|-------|-----------|
| 使用ランプ | 高輝度LED 白色 |
| 質量    | 約0.6kg    |