

**生産終了予定商品**

CCTVレンズ

形3Z4S-LE C418DX
 形3Z4S-LE B618DX
 形3Z4S-LE C815B
 形3Z4S-LE B1214D-2
 形3Z4S-LE C1614A
 形3Z4S-LE B2514D
 形3Z4S-LE B5014A
 形3Z4S-LE B7514C



ズームレンズ

形3Z4S-LE C6Z1218

接写リング

形3Z4S-LE EX-C6

2倍エクステンダー

形3Z4S-LE 2-EX

推奨代替商品

形C418DX(ペンタックス(株)製)
 形3Z4S-LE ML-0614
 形3Z4S-LE ML-0813
 形3Z4S-LE ML-1214
 形3Z4S-LE ML-1614
 形3Z4S-LE ML-2514
 形3Z4S-LE ML-5018
 形3Z4S-LE ML-7527

形C6Z1218(ペンタックス(株)製)

形3Z4S-LE ML-EXR

形3Z4S-LE ML-2X

一部のレンズについては、ペンタックス 株式会社様での推奨代替商品となります。なお、形3Z4S-LE MLシリーズの仕様等に関するご質問については、株式会社モリテックス様へ直接、お問い合わせください。

2006年3月末生産終了予定**推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点**

外形寸法および焦点距離に若干、差異がある商品がございますので、ご注意ください。

なお、従来商品の仕入先であるペンタックス(株)では、現行通り生産を継続していますので、従来品の入手が必要な場合は、ペンタックス(株)より直接ご購入ください。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形C418DX	◎	◎	-	◎	◎	-	-
形3Z4S-LE ML-0614	◎	×	-	◎	○	-	-
形3Z4S-LE ML-0813	◎	×	-	◎	○	-	-
形3Z4S-LE ML-1214	◎	×	-	◎	○	-	-
形3Z4S-LE ML-1614	◎	×	-	◎	○	-	-
形3Z4S-LE ML-2514	◎	×	-	◎	○	-	-
形3Z4S-LE ML-5018	◎	×	-	◎	○	-	-
形3Z4S-LE ML-7527	◎	×	-	◎	○	-	-
形C6Z1218	◎	◎	-	◎	◎	-	-
形3Z4S-LE ML-EXR	◎	◎	-	◎	◎	-	-
形3Z4S-LE ML-2X	×	×	-	◎	◎	-	-

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更



×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了商品と推奨代替商品

商品名	生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
CCTVレンズ	形3Z4S-LE C418DX	ペンタックス(株) 形C418DX	—
	形3Z4S-LE B618DX	形3Z4S-LE ML-0614	18,000
	形3Z4S-LE C815B	形3Z4S-LE ML-0813	15,000
	形3Z4S-LE B1214D-2	形3Z4S-LE ML-1214	14,000
	形3Z4S-LE C1614A	形3Z4S-LE ML-1614	14,000
	形3Z4S-LE B2514D	形3Z4S-LE ML-2514	14,000
	形3Z4S-LE B5014A	形3Z4S-LE ML-5018	17,000
	形3Z4S-LE B7514C	形3Z4S-LE ML-7527	18,000
ズームレンズ	形3Z4S-LE C6Z1218	ペンタックス(株) 形C6Z1218	—
接写リング	形3Z4S-LE EX-C6	形3Z4S-LE ML-EXR	8,000
2倍エクステンダー	形3Z4S-LE 2-EX	形3Z4S-LE ML-2X	12,000


本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
<p>CCTVレンズ</p> 	 <p>※本体の色に変更はありません。</p>
<p>接写リング</p> 	
<p>2倍エクステンダー</p>  <p>※本体の色は銀色です。</p>	 <p>※本体の色は黒色です。</p>


外形寸法 / 取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
<p>形3Z4S-LE C418DX</p> <p>梨地黒色 アルマイト仕上</p> <p>絞りリング固定用ビス ナベ小ねじM1.4</p> <p>クロームメッキ仕上</p> <p>φ40.5</p> <p>φ16.5 1-32 UN-2A φ32</p> <p>絞り目盛</p> <p>ゴムリング</p> <p>35.5 17.526</p> <p>3.5 8.1</p>	<p>ペンタックス(株) 形C418DX</p> <p>形状は同じです。</p>
<p>形3Z4S-LE B618DX</p> <p>梨地黒色 アルマイト仕上</p> <p>絞りリング固定用ビス ナベ小ねじM1.4</p> <p>クロームメッキ仕上</p> <p>φ48</p> <p>φ18 1-32 UN-2A φ30</p> <p>絞り目盛</p> <p>42 17.526</p> <p>3.5 7.5</p>	<p>形3Z4S-LE ML-0614</p> <p>A(30) 17.52</p> <p>6.5</p> <p>φ30</p> <p>8mm 1:1.4</p> <p>0.2 0.30.51 ∞ m</p> <p>C 16 8 4 2 1.4</p> <p>Cマウント</p> <p>*本レンズの仕様等に関するご質問については、 (株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。</p>

生産終了予定商品
形3Z4S-LE C815B




推奨代替商品
形3Z4S-LE ML-0813




*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。

生産終了予定商品
形3Z4S-LE B1214D-2




推奨代替商品
形3Z4S-LE ML-1214




*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。

生産終了予定商品
形3Z4S-LE C1614A




推奨代替商品
形3Z4S-LE ML-1614




*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。

生産終了予定商品
形3Z4S-LE B2514D




推奨代替商品
形3Z4S-LE ML-2514




*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。

生産終了予定商品
形3Z4S-LE B5014A




推奨代替商品
形3Z4S-LE ML-5018




* 本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。

生産終了予定商品
形3Z4S-LE B7514C




推奨代替商品
形3Z4S-LE ML-7527



*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。


生産終了予定商品
形3Z4S-LE C6Z1218



推奨代替商品
ペンタックス(株) 形C6Z1218

形状は同じです。


生産終了予定商品
形3Z4S-LE EX-C6




推奨代替商品
形3Z4S-LE ML-EXR

上記の6種類の厚みの他に2mm厚のリングを含めたセットになります。
*本接写リングの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。

生産終了予定商品
形3Z4S-LE 2-EX



推奨代替商品
形3Z4S-LE ML-2X



*本2倍エクステンダーの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。

仕様

生産終了予定商品	推奨代替商品																																
形3Z4S-LE C418DX	ペンタックス(株) 形C418DX																																
CCTVレンズ	CCTVレンズ																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE C418DX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ40.5mm×35.5mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>105g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>4.8mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.8~F16~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>固定</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table>	形式	形3Z4S-LE C418DX	大きさ	φ40.5mm×35.5mm	質量	105g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	4.8mm	絞り範囲	F1.8~F16~Close	焦点調節機構	固定	絞り機構	フリーストップ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形C418DX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ40.5mm×35.5mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>105g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>4.8mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.8~F16~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>固定</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table> <p>*本レンズの仕様等に関するご質問については、ペンタックス(株)様へ直接、お問い合わせください。</p>	形式	形C418DX	大きさ	φ40.5mm×35.5mm	質量	105g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	4.8mm	絞り範囲	F1.8~F16~Close	焦点調節機構	固定	絞り機構	フリーストップ
形式	形3Z4S-LE C418DX																																
大きさ	φ40.5mm×35.5mm																																
質量	105g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	4.8mm																																
絞り範囲	F1.8~F16~Close																																
焦点調節機構	固定																																
絞り機構	フリーストップ																																
形式	形C418DX																																
大きさ	φ40.5mm×35.5mm																																
質量	105g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	4.8mm																																
絞り範囲	F1.8~F16~Close																																
焦点調節機構	固定																																
絞り機構	フリーストップ																																
形3Z4S-LE B618DX	形3Z4S-LE ML-0614																																
CCTVレンズ	CCTVレンズ																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE B618DX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ48mm×42mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>120g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>6.5mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.8~F16~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>固定</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table>	形式	形3Z4S-LE B618DX	大きさ	φ48mm×42mm	質量	120g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	6.5mm	絞り範囲	F1.8~F16~Close	焦点調節機構	固定	絞り機構	フリーストップ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE ML-0614</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ30mm×30mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>60g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>6mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.4~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table> <p>*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。</p>	形式	形3Z4S-LE ML-0614	大きさ	φ30mm×30mm	質量	60g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	6mm	絞り範囲	F1.4~Close	焦点調節機構	フリーストップ	絞り機構	フリーストップ
形式	形3Z4S-LE B618DX																																
大きさ	φ48mm×42mm																																
質量	120g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	6.5mm																																
絞り範囲	F1.8~F16~Close																																
焦点調節機構	固定																																
絞り機構	フリーストップ																																
形式	形3Z4S-LE ML-0614																																
大きさ	φ30mm×30mm																																
質量	60g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	6mm																																
絞り範囲	F1.4~Close																																
焦点調節機構	フリーストップ																																
絞り機構	フリーストップ																																
形3Z4S-LE C815B	形3Z4S-LE ML-0813																																
CCTVレンズ	CCTVレンズ																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE C815B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ42mm×40mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>120g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>8.5mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.5~F16~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>直進ヘリコイド</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table>	形式	形3Z4S-LE C815B	大きさ	φ42mm×40mm	質量	120g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	8.5mm	絞り範囲	F1.5~F16~Close	焦点調節機構	直進ヘリコイド	絞り機構	フリーストップ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE ML-0813</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ29mm×34.5mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>60g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>8mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.3~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table> <p>*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。</p>	形式	形3Z4S-LE ML-0813	大きさ	φ29mm×34.5mm	質量	60g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	8mm	絞り範囲	F1.3~Close	焦点調節機構	フリーストップ	絞り機構	フリーストップ
形式	形3Z4S-LE C815B																																
大きさ	φ42mm×40mm																																
質量	120g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	8.5mm																																
絞り範囲	F1.5~F16~Close																																
焦点調節機構	直進ヘリコイド																																
絞り機構	フリーストップ																																
形式	形3Z4S-LE ML-0813																																
大きさ	φ29mm×34.5mm																																
質量	60g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	8mm																																
絞り範囲	F1.3~Close																																
焦点調節機構	フリーストップ																																
絞り機構	フリーストップ																																

生産終了予定商品	推奨代替商品																																
形3Z4S-LE B1214D-2	形3Z4S-LE ML-1214																																
CCTVレンズ	CCTVレンズ																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE B1214D-2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ42mm×50mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>135g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>12.5mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.4~F16~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>直進ヘリコイド</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table>	形式	形3Z4S-LE B1214D-2	大きさ	φ42mm×50mm	質量	135g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	12.5mm	絞り範囲	F1.4~F16~Close	焦点調節機構	直進ヘリコイド	絞り機構	フリーストップ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE ML-1214</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ30mm×34.5mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>60g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>12mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.4~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table> <p>*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。</p>	形式	形3Z4S-LE ML-1214	大きさ	φ30mm×34.5mm	質量	60g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	12mm	絞り範囲	F1.4~Close	焦点調節機構	フリーストップ	絞り機構	フリーストップ
形式	形3Z4S-LE B1214D-2																																
大きさ	φ42mm×50mm																																
質量	135g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	12.5mm																																
絞り範囲	F1.4~F16~Close																																
焦点調節機構	直進ヘリコイド																																
絞り機構	フリーストップ																																
形式	形3Z4S-LE ML-1214																																
大きさ	φ30mm×34.5mm																																
質量	60g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	12mm																																
絞り範囲	F1.4~Close																																
焦点調節機構	フリーストップ																																
絞り機構	フリーストップ																																
形3Z4S-LE C1614A	形3Z4S-LE ML-1614																																
CCTVレンズ	CCTVレンズ																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE C1614A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ30mm×33mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>58g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>16mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.4~F22</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>直進ヘリコイド</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table>	形式	形3Z4S-LE C1614A	大きさ	φ30mm×33mm	質量	58g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	16mm	絞り範囲	F1.4~F22	焦点調節機構	直進ヘリコイド	絞り機構	フリーストップ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE ML-1614</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ30mm×24.5mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>40g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>16mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.4~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table> <p>*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。</p>	形式	形3Z4S-LE ML-1614	大きさ	φ30mm×24.5mm	質量	40g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	16mm	絞り範囲	F1.4~Close	焦点調節機構	フリーストップ	絞り機構	フリーストップ
形式	形3Z4S-LE C1614A																																
大きさ	φ30mm×33mm																																
質量	58g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	16mm																																
絞り範囲	F1.4~F22																																
焦点調節機構	直進ヘリコイド																																
絞り機構	フリーストップ																																
形式	形3Z4S-LE ML-1614																																
大きさ	φ30mm×24.5mm																																
質量	40g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	16mm																																
絞り範囲	F1.4~Close																																
焦点調節機構	フリーストップ																																
絞り機構	フリーストップ																																
形3Z4S-LE B2514D	形3Z4S-LE ML-2514																																
CCTVレンズ	CCTVレンズ																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE B2514D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ30mm×37.3mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>76g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>25mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.4~F22</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>直進ヘリコイド</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table>	形式	形3Z4S-LE B2514D	大きさ	φ30mm×37.3mm	質量	76g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	25mm	絞り範囲	F1.4~F22	焦点調節機構	直進ヘリコイド	絞り機構	フリーストップ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE ML-2514</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ30mm×24.5mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>45g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>25mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.4~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table> <p>*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。</p>	形式	形3Z4S-LE ML-2514	大きさ	φ30mm×24.5mm	質量	45g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	25mm	絞り範囲	F1.4~Close	焦点調節機構	フリーストップ	絞り機構	フリーストップ
形式	形3Z4S-LE B2514D																																
大きさ	φ30mm×37.3mm																																
質量	76g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	25mm																																
絞り範囲	F1.4~F22																																
焦点調節機構	直進ヘリコイド																																
絞り機構	フリーストップ																																
形式	形3Z4S-LE ML-2514																																
大きさ	φ30mm×24.5mm																																
質量	45g																																
カメラマウント	Cマウント																																
焦点距離	25mm																																
絞り範囲	F1.4~Close																																
焦点調節機構	フリーストップ																																
絞り機構	フリーストップ																																

生産終了予定商品	推奨代替商品																																				
形3Z4S-LE B5014A	形3Z4S-LE ML-5018																																				
CCTVレンズ	CCTVレンズ																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE B5014A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ48mm×48mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>180g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>50mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.4~F16~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>直進ヘリコイド</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table>	形式	形3Z4S-LE B5014A	大きさ	φ48mm×48mm	質量	180g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	50mm	絞り範囲	F1.4~F16~Close	焦点調節機構	直進ヘリコイド	絞り機構	フリーストップ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE ML-5018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ32mm×37mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>60g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>50mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.8~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table> <p>*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。</p>	形式	形3Z4S-LE ML-5018	大きさ	φ32mm×37mm	質量	60g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	50mm	絞り範囲	F1.8~Close	焦点調節機構	フリーストップ	絞り機構	フリーストップ				
形式	形3Z4S-LE B5014A																																				
大きさ	φ48mm×48mm																																				
質量	180g																																				
カメラマウント	Cマウント																																				
焦点距離	50mm																																				
絞り範囲	F1.4~F16~Close																																				
焦点調節機構	直進ヘリコイド																																				
絞り機構	フリーストップ																																				
形式	形3Z4S-LE ML-5018																																				
大きさ	φ32mm×37mm																																				
質量	60g																																				
カメラマウント	Cマウント																																				
焦点距離	50mm																																				
絞り範囲	F1.8~Close																																				
焦点調節機構	フリーストップ																																				
絞り機構	フリーストップ																																				
形3Z4S-LE B7514C	形3Z4S-LE ML-7527																																				
CCTVレンズ	CCTVレンズ																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE B7514C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ62mm×79mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>450g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>75mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.4~F16~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>直進ヘリコイド</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table>	形式	形3Z4S-LE B7514C	大きさ	φ62mm×79mm	質量	450g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	75mm	絞り範囲	F1.4~F16~Close	焦点調節機構	直進ヘリコイド	絞り機構	フリーストップ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE ML-7527</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ32mm×42.5mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>65g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>75mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F2.7~Close</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>フリーストップ</td> </tr> </tbody> </table> <p>*本レンズの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。</p>	形式	形3Z4S-LE ML-7527	大きさ	φ32mm×42.5mm	質量	65g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	75mm	絞り範囲	F2.7~Close	焦点調節機構	フリーストップ	絞り機構	フリーストップ				
形式	形3Z4S-LE B7514C																																				
大きさ	φ62mm×79mm																																				
質量	450g																																				
カメラマウント	Cマウント																																				
焦点距離	75mm																																				
絞り範囲	F1.4~F16~Close																																				
焦点調節機構	直進ヘリコイド																																				
絞り機構	フリーストップ																																				
形式	形3Z4S-LE ML-7527																																				
大きさ	φ32mm×42.5mm																																				
質量	65g																																				
カメラマウント	Cマウント																																				
焦点距離	75mm																																				
絞り範囲	F2.7~Close																																				
焦点調節機構	フリーストップ																																				
絞り機構	フリーストップ																																				
形3Z4S-LE C6Z1218	ペンタックス(株) 形C6Z1218																																				
ズームレンズ	ズームレンズ																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE C6Z1218</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最大外径</td> <td>φ51mm</td> </tr> <tr> <td>全長(∞)</td> <td>90mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>320g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>12.5~75mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.8~F22</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>回転ヘリコイド式</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>直進カム方式</td> </tr> </tbody> </table>	形式	形3Z4S-LE C6Z1218	最大外径	φ51mm	全長(∞)	90mm	質量	320g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	12.5~75mm	絞り範囲	F1.8~F22	焦点調節機構	回転ヘリコイド式	絞り機構	直進カム方式	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形C6Z1218</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最大外径</td> <td>φ51mm</td> </tr> <tr> <td>全長(∞)</td> <td>90mm</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>320g</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離</td> <td>12.5~75mm</td> </tr> <tr> <td>絞り範囲</td> <td>F1.8~F22</td> </tr> <tr> <td>焦点調節機構</td> <td>回転ヘリコイド式</td> </tr> <tr> <td>絞り機構</td> <td>直進カム方式</td> </tr> </tbody> </table> <p>*本レンズの仕様等に関するご質問については、ペンタックス(株)様へ直接、お問い合わせください。</p>	形式	形C6Z1218	最大外径	φ51mm	全長(∞)	90mm	質量	320g	カメラマウント	Cマウント	焦点距離	12.5~75mm	絞り範囲	F1.8~F22	焦点調節機構	回転ヘリコイド式	絞り機構	直進カム方式
形式	形3Z4S-LE C6Z1218																																				
最大外径	φ51mm																																				
全長(∞)	90mm																																				
質量	320g																																				
カメラマウント	Cマウント																																				
焦点距離	12.5~75mm																																				
絞り範囲	F1.8~F22																																				
焦点調節機構	回転ヘリコイド式																																				
絞り機構	直進カム方式																																				
形式	形C6Z1218																																				
最大外径	φ51mm																																				
全長(∞)	90mm																																				
質量	320g																																				
カメラマウント	Cマウント																																				
焦点距離	12.5~75mm																																				
絞り範囲	F1.8~F22																																				
焦点調節機構	回転ヘリコイド式																																				
絞り機構	直進カム方式																																				

生産終了予定商品	推奨代替商品																			
形3Z4S-LE EX-C6	形3Z4S-LE ML-EXR																			
接写リング <table border="1" data-bbox="165 297 738 568"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE EX-C6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">厚さ</td> <td>0.5mm</td> </tr> <tr> <td>1mm</td> </tr> <tr> <td>5mm</td> </tr> <tr> <td>10mm</td> </tr> <tr> <td>20mm</td> </tr> <tr> <td>40mm</td> </tr> </tbody> </table>	形式	形3Z4S-LE EX-C6	厚さ	0.5mm	1mm	5mm	10mm	20mm	40mm	接写リング <table border="1" data-bbox="850 297 1423 607"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE ML-EXR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">厚さ</td> <td>0.5mm</td> </tr> <tr> <td>1mm</td> </tr> <tr> <td>2mm</td> </tr> <tr> <td>5mm</td> </tr> <tr> <td>10mm</td> </tr> <tr> <td>20mm</td> </tr> <tr> <td>40mm</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="823 613 1449 678">*本接写リングの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。</p>	形式	形3Z4S-LE ML-EXR	厚さ	0.5mm	1mm	2mm	5mm	10mm	20mm	40mm
形式	形3Z4S-LE EX-C6																			
厚さ	0.5mm																			
	1mm																			
	5mm																			
	10mm																			
	20mm																			
	40mm																			
形式	形3Z4S-LE ML-EXR																			
厚さ	0.5mm																			
	1mm																			
	2mm																			
	5mm																			
	10mm																			
	20mm																			
	40mm																			
形3Z4S-LE 2-EX	形3Z4S-LE ML-2X																			
2倍エクステンダー <table border="1" data-bbox="165 792 738 949"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE 2-EX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ30.5mm×11.6mm</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離の倍率</td> <td>2倍</td> </tr> </tbody> </table>	形式	形3Z4S-LE 2-EX	大きさ	φ30.5mm×11.6mm	カメラマウント	Cマウント	焦点距離の倍率	2倍	2倍エクステンダー <table border="1" data-bbox="850 792 1423 949"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>形3Z4S-LE ML-2X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大きさ</td> <td>φ30mm×6.9mm</td> </tr> <tr> <td>カメラマウント</td> <td>Cマウント</td> </tr> <tr> <td>焦点距離の倍率</td> <td>2倍</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="823 956 1449 1059">*本2倍エクステンダーの仕様等に関するご質問については、(株)モリテックス様へ直接、お問い合わせください。</p>	形式	形3Z4S-LE ML-2X	大きさ	φ30mm×6.9mm	カメラマウント	Cマウント	焦点距離の倍率	2倍			
形式	形3Z4S-LE 2-EX																			
大きさ	φ30.5mm×11.6mm																			
カメラマウント	Cマウント																			
焦点距離の倍率	2倍																			
形式	形3Z4S-LE ML-2X																			
大きさ	φ30mm×6.9mm																			
カメラマウント	Cマウント																			
焦点距離の倍率	2倍																			