



生産終了予定商品

電極保持器



形BF-4
形BF-4R



推奨代替商品

形BF-5
形BF-5R

2007年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

電極の極数が異なります。
形BF-4、形BF-4Rは4極。形BF-5、形BF-5Rは5極。
形BF-5、形BF-5Rをご利用いただく場合、任意の
4極をご使用ください。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形BF-5 形BF-5R	◎	○	○	○	○	-	-

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
-：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形BF-4	形BF-5	3,170
形BF-4R	形BF-5R	3,270


本体の色

生産終了予定商品 形BF-4(R)	推奨代替商品 形BF-5(R)
白色(絶縁部)	白色(絶縁部)


外形寸法

生産終了予定商品
形BF-4 (R)

〔上側〕




〔横側〕




推奨代替商品
形BF-5 (R)



〔上側〕





〔横側〕



端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形BF-4 (R)	推奨代替商品 形BF-5 (R)
 配線端子部	 配線端子部

取付寸法

生産終了予定商品 形BF-4 (R)	推奨代替商品 形BF-5 (R)
	

定格／性能

生産終了予定商品 形BF-4 (R)	推奨代替商品 形BF-5 (R)
極数 : 4 絶縁部材質 : 磁器製 絶縁抵抗 : 100MΩ以上	極数 : 5 絶縁部材質 : 磁器製 絶縁抵抗 : 100MΩ以上