

生産終了予定商品

リミットスイッチ



形WL、形SHL、形HL、
形D4A 他



推奨代替商品

お問い合わせください

2007年3月末生産終了予定

生産終了予定商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形D4A-4P07-HN	推奨代替商品の詳細は お問い合わせください
形D4CC-2027	
形D4C-3220-C	
形D4C-0043	
形D4C-0002-F1	
形D4C-3024-DK1EJS10	
形D4C-9159	
形D4C-1820-C	
形D4C-1A32-C 1M	
形D4C-1D20 11M	
形D4C-1E91-P1 VCTF 20M	
形D4C-1020-DKIEJ03	
形D4C-2741	
形D4C-3010-M1J 0.3M	
形D4C-442A	
形D4C-5803	
形D4E-1A20N-C1 ITO	
形D4E-3D20N	
形D4E-10171N	
形D4MC-3031 VCT 1M	
形D5A-3211	
形D5F-H001 AIR NOZZLE	
形HL-2HPH100	
形NL4-02 100V	
形SC-P4	
形SC-4F4D-1	

生産終了予定商品	推奨代替商品
形SHL-Q2255-01LMD	推奨代替商品の詳細は お問い合わせください
形SHL-Q2155-LMD S-FLEX 3M	
形SHL-Q55-L4MD S-FLEX 3M	
形SHL-Q2155-MR VCTF 1M	
形SHL-W155-LMR S-FLEX 3M	
形SHL-W155-MR SFLEX 3M	
形SHL-D55-LMR VSF 3M	
形1VE-10N ゴムブツシュ	
形1VE-10CA-12-C	
形1VE-10CA244-1316	
形WLH12-THG	
形WL-9H100TC	
形WLCA2-55LES	
形WLH2-7P1	
形WLG12-CN2A	
形WLMCA2-141LDK43	
形WLNJ-30Y CE	
形WL-6HTC	
形WLG2-P155	
形WLHL-RPTC5	
形WLMG2-144LD2K	
形WL-LDM	

生産終了予定商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形WLH2-LDMS	推奨代替商品の詳細はお問い合わせください
形WLG2-RS-DHJS03	
形WLH12-G1 CE	
形WLCA32-43LDK13	
形WLNJ-255LDK13	
形WLCA12-26LD	
形WL-4A107	
形WL01GL-LE	
形WLCL-GILD	
形WL-3H1100TH	
形WLMGCA2-55LD	
形WLG2-YLD CE	
形WL-T COVER	
形WLHL-P1130 4M	
形WL-7H200TH (FORWLD2-TH)	
形WLG2-8P1K41 (R)	
形WLGCA2-55LD-DK1EJ10	
形WLMG2-142LD3K	
形WLMG2-144LD3K	
形WLMG2-143LD3K	
形WLMG2-141LD2K	
形WLMG2-141LD3-M1GJ 0.3M	
形WLCA12-2N55LD-DGJ03	
形WLD2-140LD3-M1J 0.3M	
形WLRH2-RP139 10M	
形WLCA2-55E2	
形WLCA2-RP60LE2 5M	
形WLRG2-LD-DK1EJ03	
形WLG2-LDS-DK1EJ10	
形WLCL-2NG	
形WLD3-GILE	
形WLNJ-S2RP55	
形WL-9H200TC (WLNJ-30TC HEAD)	
形WL-2A110E2	
形WL-9H101	
形WL01HAL5-TC	
形WL01CA32-043LDK43	
形WL01CA2-2NE10	
形WLNJ-55139 5M	
形WLCA2-2N139LE3 5M	
形WLMG2-145LD3	
形WLMG2-145LD2	

生産終了予定商品	推奨代替商品
形WLS2-139 3M	推奨代替商品の詳細はお問い合わせください
形WLHAL4-RP60LD3	
形XV2-NA2-2MR-K	
形4ZBQ2-24	
形ZC-Q2155-ML VCT 5M	
形ZC-N2255-MR33 S-FLEX 0.1M	
形ZC-W2155-MD VCT 3M	
形ZC-W55-MD VCT 1M	
形ZE-NA2-2STC-WR	
形ZE-NA2-2 UL ナシ	
形ZE-NA2-2(Y)M20-1.5	