

**生産終了予定商品**

モータ式タイムスイッチ

形H2BY-WMA
形H2BY-WMFA**推奨代替商品**形H2F-WM
形H2F-WMF**2007年3月末生産終了予定****推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点**

- 曜日設定方法が変更となります。
(スイッチ曜日選択が不可能となります。)
- 最小設定時間が30minから2hへ変更となります。
15min単位での設定が必要な場合、デジタル式のタイムスイッチ(形H5Sシリーズ)をご検討ください。

注) 形H2FシリーズはRoHS対応含む設計変更が実施予定です。(2006年3月工場生産分より)詳細は2005年10月発行のプロダクトニュース No.2005456を参照ください。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形H2Fシリーズ	×	○	○	×	×	○	○

- ◎：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品




生産終了予定商品	推奨代替商品
形H2BY-WMA	形H2F-WM
形H2BY-WMFA	形H2F-WMF

外形寸法・取付寸法



生産終了予定商品
形H2BYシリーズ

推奨代替商品
形H2Fシリーズ




●形H2BY-WMA





●形H2BY-WMFA






●形H2F-WM



●形H2F-WMF



端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品 形H2BYシリーズ	推奨代替商品 形H2Fシリーズ
<p>●形H2BYシリーズ</p> 	<p>●形H2F-WM</p>  <p>●形H2F-WMF</p> 

定格性能

	生産終了予定商品 形H2BYシリーズ	推奨代替商品 形H2Fシリーズ
電源電圧	AC100~200V	AC100~240V
許容電圧 変動範囲	85~115%	85~110%
停電補償	あり(200h、50h 充電(100%)にて)	あり(180h、72h 充電(100%)にて)
周期	24時間×7日間	1週間
最小目盛	15min	1h
最小設定時間	30min	2h
制御出力	AC250V、7A(抵抗負荷)	AC250V、15A(抵抗負荷)
制御時間のばらつき (電圧・温度の影響)	±10min以下 (動作時間のばらつき、セット誤差、電圧・ 温度の影響を含めた総合誤差)	±30min以下
セット誤差		±30min以下
周期誤差	月差±15s(25℃)	±30min以下
寿命	接点電氣的寿命：1万回以上(定格負荷)モータ2万時間	
使用周囲温度	-10~+50℃	-10~+55℃

ソケット・付属品

生産終了予定商品 形H2BYシリーズ	推奨代替商品 形H2Fシリーズ
付属 ON用セット子 : 3個 OFF用セット子 : 3個 別売セット子 形Y92S-39(ON/OFF用5組)	ON用セット子 : 7個 OFF用セット子 : 7個 形Y92S-21(ON/OFF用1組)
バックアップ用バッテリー 本体内蔵形であり、付属、別売なし	バックアップ用バッテリー付属
形H2BY-WMA(埋込取付) 埋込取付用アダプタ : 付属	形H2F-WM(埋込取付) 埋込取付用アダプタ + 取付ねじ : 付属
形H2BY-WMFA(表面取付) 取付ねじ : 付属	形H2F-WMF(表面取付) 取付ねじ : 付属