



生産終了予定商品

交換用ランプ

形3Z49-LMP LM-50
形3Z49-LMP LM-100

推奨代替商品

形LM-50
形LM-100

当社での推奨代替商品はありません。
他社(株式会社モリテックス様)での
推奨代替商品となります。

形3Z49-LMP FLE9S73(W)4

推奨代替商品なし

2006年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形3Z49-LMP FLE9S73(W)4は、リング型蛍光灯
照明形3Z4S-LT EML-202(1997年生産終了)の交
換用ランプです。

照明装置そのものの生産を終了させていただ
いており、既に8年以上経過していることから、代
替品が無い状態ではありますが生産を終了させ
ていただきます。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形LM-50	◎	—	—	◎	◎	—	—
形LM-100	◎	—	—	◎	◎	—	—

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形3Z49-LMP LM-50	(株)モリテックス 形LM-50	4,200
形3Z49-LMP LM-100	(株)モリテックス 形LM-100	4,800
形3Z49-LMP FLE9S73(W)4	なし	—

本体の色

生産終了予定商品 形3Z49-LMP LM-50、-100	推奨代替商品 (株)モリテックス 形LM-50、-100
交換用ランプ 	交換用ランプ 現状商品と変更ありません 

生産終了予定商品 形3Z49-LMP FLE9S73 (W) 4	推奨代替商品
交換用ランプ 	推奨代替商品なし

仕様

生産終了予定商品 形3Z49-LMP LM-50、-100			推奨代替商品 (株)モリテックス 形LM-50、-100		
交換用ランプ			交換用ランプ 現状商品と変更ありません		
項目	形LM-50	形LM-100	項目	形LM-50	形LM-100
消費電力	50W	100W	消費電力	50W	100W
ランプ電圧	DC12V	DC11.7V	ランプ電圧	DC12V	DC11.7V
ランプ電流	4.2A	8.4A	ランプ電流	4.2A	8.4A
平均ランプ寿命	2000h	1000h	平均ランプ寿命	2000h	1000h
平均光度	約18000lx	約30000lx	平均光度	約18000lx	約30000lx
色温度	3000K	3100K	色温度	3000K	3100K

生産終了予定商品 形3Z49-LMP FLE9S73(W)4		推奨代替商品	
交換用ランプ		推奨代替商品なし	
項目	形FLE9S73(W)4		
回路電圧	AC100V		
放電開始電流	90 ± 10mA		
消費電力	4.5W		
管電圧	AC50 ± 10V		
輝度	Min 10000nt		