

**生産終了予定商品**

リバーシブルユニット

**形G36シリーズ****推奨代替商品**

推奨代替商品なし

2007年3月末生産終了予定

生産終了予定商品

生産終了予定商品
形G36-A AC100~120V
形G36-A AC200~240V
形G36-B AC100~120V
形G36-B AC200~240V

定格/性能

生産終了予定商品	推奨代替商品
<p>● 定格</p> <p>定格電圧 AC100~120V、AC200~240V</p> <p>消費電力 2.0VA (MAX.)</p> <p>最大出力 DC12V 0.1A</p> <p>● 性能</p> <p>使用電圧 AC85~132V、AC170~264V</p> <p>インターロック時間 100ms以下</p> <p>電源出力 DC12V ±10% 0.1A</p> <p>応答時間 20ms以下</p> <p>耐電圧 AC2500V 1分間</p> <p>振動(耐久・誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm</p> <p>衝撃(耐久レール取付・誤動作) 300m/S²(耐久ねじ取付)500m/S²</p> <p>保管温度 -35~+70℃(ただし、氷結しないこと)</p> <p>使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、氷結しないこと)</p> <p>使用周囲湿度 35~85%RH</p> <p>質量 約350g</p>	推奨代替商品なし