



## 生産終了予定商品

プログラマブルターミナル



形NT30-ST131(B)-V1

形NT30-ST131(B)-E

形NT30C-ST141(B)-V1

形NT30C-ST141(B)-E

## 推奨代替商品

形NT31-ST123(B)-(E)V3

形NT31C-ST143(B)-(E)V3

### 2006年12月末生産終了予定

#### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・形 NT31 に専用システムプログラムをダウンロードして動作させます。  
(専用システムは、形 NT31、形 NT31C-V3 の RoHS対応時(11月)にリリース予定です)
- ・画面データ、ラダープログラムはそのままお使いいただけます。
- ・配線、接続が一部変更になります。

### 生産終了予定商品との相違点

| 形 式   | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 対象全形式 | ◎    | ◎    | ×    | ◎    | ○    | ○    | ○    |

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更



×：変更大

－：該当する仕様がありません

### 生産終了予定商品と推奨代替商品

| 生産終了予定商品         | 推奨代替商品            | 標準価格(¥) |
|------------------|-------------------|---------|
| 形NT30-ST131-E    | 形NT31-ST123-EV3   | 148,000 |
| 形NT30-ST131-V1   | 形NT31-ST123-V3    | 148,000 |
| 形NT30-ST131B-E   | 形NT31-ST123B-EV3  | 148,000 |
| 形NT30-ST131B-V1  | 形NT31-ST123B-V3   | 148,000 |
| 形NT30C-ST141-E   | 形NT31C-ST143-EV3  | 198,000 |
| 形NT30C-ST141-V1  | 形NT31C-ST143-V3   | 198,000 |
| 形NT30C-ST141B-E  | 形NT31C-ST143B-EV3 | 198,000 |
| 形NT30C-ST141B-V1 | 形NT31C-ST143B-V3  | 198,000 |

端子配置／配線接続

| <p>生産終了予定商品</p> <p>形NT30-ST131 (B) -V1、形NT30-ST131 (B) -E<br/>形NT30C-ST141 (B) -V1、形NT30C-ST141 (B) -E</p> | <p>推奨代替商品</p> <p>形NT31-ST123 (B) - (E) V3<br/>形NT31C-ST143 (B) - (E) V3</p>                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(単位: mm)</p>          |  <p>(単位: mm)</p> |

定格性能

| <p>生産終了予定商品</p> <p>形NT30-ST131 (B) -V1、形NT30-ST131 (B) -E<br/>形NT30C-ST141 (B) -V1、形NT30C-ST141 (B) -E</p> | <p>推奨代替商品</p> <p>形NT31-ST123 (B) - (E) V3<br/>形NT31C-ST143 (B) - (E) V3</p>                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>形NT30 : モノクロLCD(2色バックライト)</p> <p>形NT30C : カラー LCD</p>                                                   | <p>形NT31 : モノクロLCD(白色バックライト)</p> <p>形NT31C : カラー LCD</p> <p>注)形NT31では2色バックライトをサポートしていません。赤色バックライト表示は点滅表示へ置き換える等の対応となります。</p> |

操作方法

その他、代替方法の詳細は「NTシリーズリプレイス&リニューアルガイド」を参照ください。