



生産終了商品

LED照明用オプション 偏光板

バー照明用

形3Z4S-LT MPL-BR5015
 形3Z4S-LT MPL-BR7530
 形3Z4S-LT MPL-BR13015

ダイレクトリング照明用



形3Z4S-LT MPL-DR10
 形3Z4S-LT MPL-DR16
 形3Z4S-LT MPL-DR28
 形3Z4S-LT MPL-DR31
 形3Z4S-LT MPL-DR50
 形3Z4S-LT MPL-DR56

推奨代替商品

形3Z4S-LT MPL-BR5015-B
 形3Z4S-LT MPL-BR7530-B
 形3Z4S-LT MPL-BR13015-B

形3Z4S-LT MPL-DR10-B
 形3Z4S-LT MPL-DR16-B
 形3Z4S-LT MPL-DR28-B
 形3Z4S-LT MPL-DR31-B
 形3Z4S-LT MPL-DR50-B
 形3Z4S-LT MPL-DR56-B

2007年2月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了商品と比べ厚みが 0.76mm → 0.18mm と薄くなりますので、ねじ止めにて取り付ける製品 (バー照明用：形3Z4S-LT MPL-BRシリーズ) は反り易くなります。ねじを締められる際はご注意ください。いただきます様お願い致します。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形3Z4S-LT MPL-BR5015	○	○	-	○	◎	-	-
形3Z4S-LT MPL-BR7530	○	○	-	○	◎	-	-
形3Z4S-LT MPL-BR13015	○	○	-	○	◎	-	-
形3Z4S-LT MPL-DR10	○	○	-	○	◎	-	-
形3Z4S-LT MPL-DR16	○	○	-	○	◎	-	-
形3Z4S-LT MPL-DR28	○	○	-	○	◎	-	-
形3Z4S-LT MPL-DR31	○	○	-	○	◎	-	-
形3Z4S-LT MPL-DR50	○	○	-	○	◎	-	-
形3Z4S-LT MPL-DR56	○	○	-	○	◎	-	-

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	適応照明形式
形3Z4S-LT MPL-BR5015	形3Z4S-LT MPL-BR5015-B	3,000	形3Z4S-LT MBRL-C□5015用
形3Z4S-LT MPL-BR7530	形3Z4S-LT MPL-BR7530-B	4,000	形3Z4S-LT MBRL-C□7530用
形3Z4S-LT MPL-BR13015	形3Z4S-LT MPL-BR13015-B	8,000	形3Z4S-LT MBRL-C□13015用
形3Z4S-LT MPL-DR10	形3Z4S-LT MPL-DR10-B	3,000	形3Z4S-LT MDRL-C□10用
形3Z4S-LT MPL-DR16	形3Z4S-LT MPL-DR16-B	3,000	形3Z4S-LT MDRL-C□16用
形3Z4S-LT MPL-DR28	形3Z4S-LT MPL-DR28-B	3,000	形3Z4S-LT MDRL-C□28用
形3Z4S-LT MPL-DR31	形3Z4S-LT MPL-DR31-B	6,000	形3Z4S-LT MDRL-C□31用
形3Z4S-LT MPL-DR50	形3Z4S-LT MPL-DR50-B	13,000	形3Z4S-LT MDRL-C□50用
形3Z4S-LT MPL-DR56	形3Z4S-LT MPL-DR56-B	13,000	形3Z4S-LT MDRL-C□56用


注) 適応照明形式の□には、各照明のLED色(R・G・B・W)が入ります。

定格性能

生産終了商品 形3Z4S-LT MPL-BR□、形3Z4S-LT MPL-DR□		推奨代替商品 形3Z4S-LT MPL-BR□-B、形3Z4S-LT MPL-DR□-B	
偏光タイプ	直線偏光	偏光タイプ	直線偏光
構造	ヨウ素系偏光板+保護層 (粘着なし)	構造	ヨウ素系偏光板+保護層 (粘着なし)
厚み	0.76mm	厚み	0.18mm
可視光透過率(直交)	38% typ.	可視光透過率(直交)	42.3% typ.
可視光透過率(単体)	0.05% typ.	可視光透過率(単体)	0.009% typ.

分光透過率比較

偏光フィルタ分光透過率(実測)



生産終了商品 ········· 単体 - · - · - 直交
 推奨代替商品 - - - - 単体 ——— 直交