



生産終了予定商品

ソリッドステート・リレー



形SFシリーズ、
形SWシリーズ



推奨代替商品

推奨代替商品なし

2008年3月末生産終了予定

生産終了予定商品

生産終了予定商品
形SFシリーズ (DA・DE・DF・DT・DK・DL・DU・DM・DP・DR・DW・DX・DY)
形SWシリーズ (DA・DC・DD・DE・DG・DH・DN・DP・DR)

対象商品の詳細

●SF□DAシリーズ

形式
形SF16DAZ-M1-4 DC4-7V

●SF□DEシリーズ

形式
形SF20DE-H1 DC3-10V
形SF20DE-M1 DC3-10V

●SF□DF/DTシリーズ

形式
形SF5DF-H1-4 DC4-7V
形SF5DF-H1-5 DC8-15V
形SF5DF-H1-6 DC19-29V
形SF5DF-M1-4 DC4-7V
形SF5DF-M1-5 DC8-15V
形SF5DF-M1-6 DC19-29V
形SF5DFZ-H1-4 DC4-7V
形SF5DFZ-H1-5 DC8-15V
形SF5DFZ-H1-6 DC19-29V
形SF5DFZ-M1-4 DC4-7V
形SF5DFZ-M1-5 DC8-15V
形SF5DFZ-M1-6 DC19-29V
形SF5DT-H1-4 DC4-7V
形SF10DF-H1-4 DC4-7V
形SF10DF-H1-5 DC8-15V
形SF10DF-H1-6 DC19-29V
形SF10DF-M1-4 DC4-7V
形SF10DF-M1-5 DC8-15V
形SF10DF-M1-6 DC19-29V
形SF10DFZ-H1-4 DC4-7V
形SF10DFZ-H1-5 DC8-15V
形SF10DFZ-H1-6 DC19-29V
形SF10DFZ-M1-4 DC4-7V
形SF10DFZ-M1-5 DC8-15V
形SF10DFZ-M1-6 DC19-29V
形SF10DT-H1-4 DC4-7V
形SF15DF-H1-4 DC4-7V
形SF15DF-H1-5 DC8-15V
形SF15DF-H1-6 DC19-29V
形SF15DF-M1-4 DC4-7V
形SF15DF-M1-5 DC8-15V
形SF15DF-M1-6 DC19-29V
形SF15DFZ-H1-4 DC4-7V
形SF15DFZ-H1-5 DC8-15V
形SF15DFZ-H1-6 DC19-29V
形SF15DFZ-M1-4 DC4-7V

形式
形SF15DFZ-M1-5 DC8-15V
形SF15DFZ-M1-6 DC19-29V
形SF15DT-H1-4 DC4-7V
形SF20DF-H1-5 DC8-15V
形SF20DF-H1-6 DC19-29V
形SF20DF-M1-4 DC4-7V
形SF20DF-M1-5 DC8-15V
形SF20DF-M1-6 DC19-29V
形SF20DFZ-H1-4 DC4-7V
形SF20DFZ-H1-5 DC8-15V
形SF20DFZ-H1-6 DC19-29V
形SF20DFZ-M1-4 DC4-7V
形SF20DFZ-M1-5 DC8-15V
形SF20DFZ-M1-6 DC19-29V
形SF20DFZ-M1-4 DC4-7V
形SF20DT-H1-4 DC4-7V
形SF20DT-H1-5 DC8-15V
形SF20DT-H1-6 DC19-29V
形SF20DT-M1-4 DC4-7V
形SF20DT-M1-5 DC8-15V
形SF20DT-M1-6 DC19-29V
形SF20DTZ-H1-4 DC4-7V
形SF20DTZ-H1-5 DC8-15V
形SF20DTZ-H1-6 DC19-29V
形SF20DTZ-M1-4 DC4-7V
形SF20DTZ-M1-5 DC8-15V
形SF20DTZ-M1-6 DC19-29V
形SF10DT-H1-5 DC8-15V
形SF10DT-H1-6 DC19-29V
形SF10DT-M1-4 DC4-7V
形SF10DT-M1-5 DC8-15V
形SF10DT-M1-6 DC19-29V
形SF10DTZ-H1-4 DC4-7V
形SF10DTZ-H1-5 DC8-15V
形SF10DTZ-H1-6 DC19-29V
形SF10DTZ-M1-4 DC4-7V
形SF10DTZ-M1-5 DC8-15V
形SF10DTZ-M1-6 DC19-29V
形SF15DT-H1-5 DC8-15V
形SF15DT-H1-6 DC19-29V
形SF15DT-M1-4 DC4-7V
形SF15DT-M1-5 DC8-15V
形SF15DT-M1-6 DC19-29V
形SF15DTZ-H1-4 DC4-7V
形SF15DTZ-H1-5 DC8-15V
形SF15DTZ-M1-4 DC4-7V
形SF15DTZ-M1-5 DC8-15V

形式
形SF15DTZ-M1-6 DC19-29V
形SF20DF-H1-4 DC4-7V
形SF20DT-H1-6 DC19-29V
形SF20DT-M1-4 DC4-7V
形SF20DT-M1-5 DC8-15V
形SF20DT-M1-6 DC19-29V
形SF20DTZ-H1-4 DC4-7V
形SF20DTZ-H1-6 DC19-29V
形SF20DTZ-M1-4 DC4-7V
形SF20DTZ-M1-5 DC8-15V
形SF20DTZ-M1-6 DC19-29V

●SF□DKシリーズ

形式
形SF50DK-H1-4 DC4-7V
形SF50DK-H1-5 DC8-15V
形SF50DK-H1-6 DC19-29V
形SF50DK-M1-4 DC4-7V
形SF50DK-M1-5 DC8-15V
形SF50DK-M1-6 DC19-29V
形SF50DKZ-H1-4 DC4-7V
形SF50DKZ-H1-6 DC19-29V
形SF50DKZ-M1-4 DC4-7V
形SF50DKZ-M1-5 DC8-15V
形SF50DKZ-M1-6 DC19-29V
形SF75DK-H1-4 DC4-7V
形SF75DK-H1-5 DC8-15V
形SF75DK-H1-6 DC19-29V
形SF75DK-M1-4 DC4-7V
形SF75DK-M1-5 DC8-15V
形SF75DK-M1-6 DC19-29V
形SF75DKZ-H1-4 DC4-7V
形SF75DKZ-H1-5 DC8-15V
形SF75DKZ-H1-6 DC19-29V
形SF75DKZ-M1-4 DC4-7V
形SF75DKZ-M1-5 DC8-15V
形SF75DKZ-M1-6 DC19-29V

対象商品の詳細

●SF□DL/ DUシリーズ

形式
形SF10DL-M1-4 DC4-7V
形SF10DLZ-H1-4 DC4-7V
形SF10DLZ-M1-4 DC4-7V
形SF10DU-H1-4 DC4-7V
形SF10DU-M1-4 DC4-7V
形SF10DUZ-H1-4 DC4-7V
形SF10DUZ-M1-4 DC4-7V
形SF15DL-H1-4 DC4-7V
形SF15DL-H1-4N DC4-7V
形SF15DL-M1-4 DC4-7V
形SF15DL-M1-4N DC4-7V
形SF15DLZ-H1-4 DC4-7V
形SF15DLZ-M1-4 DC4-7V
形SF15DU-H1-4 DC4-7V
形SF15DU-M1-4 DC4-7V
形SF15DU-M1-4N DC4-7V
形SF15DUZ-M1-4 DC4-7V
形SF5DL-H1-4 DC4-7V
形SF5DL-M1-4 DC4-7V
形SF5DLZ-H1-4 DC4-7V
形SF5DLZ-M1-4 DC4-7V
形SF5DU-H1-4 DC4-7V
形SF5DU-M1-4 DC4-7V
形SF5DUZ-H1-4 DC4-7V
形SF5DUZ-M1-4 DC4-7V

●SF□DMシリーズ

形式
形SF10DM-H2 DC3-30V
形SF10DM-H3 DC3-30V
形SF10DMZ-H2 DC3-30V
形SF10DMZ-H3 DC3-30V
形SF15DM-2H2 DC3-30V
形SF15DM-2H3 DC3-30V
形SF15DMAZ-2H2 DC9-24V
形SF15DMAZ-2H3 DC3-24V
形SF15DM-H2 DC3-30V
形SF15DM-H3 DC3-30V
形SF15DMZ-2H2 DC3-30V
形SF15DMZ-2H3 DC3-30V
形SF15DMZ-H2 DC3-30V
形SF15DMZ-H3 DC3-30V
形SF20DMA-H3 DC9-24V
形SF20DMAZ-H2 DC9-24V

形式
形SF20DMAZ-H2 DC3-24V
形SF20DMAZ-H3 DC9-24V
形SF20DMAZ-H3D DC3-24V
形SF20DMAZ-H3N DC3-24V
形SF20DMAZ-H3-NQ DC9-24V
形SF20DM-H2 DC3-30V
形SF20DM-H3 DC3-30V
形SF20DMZ-H2 DC3-30V
形SF20DMZ-H2D DC3-30V
形SF20DMZ-H3 DC3-30V
形SF20DMZ-H3D DC3-30V
形SF30DM-2H2 DC3-30V
形SF30DM-2H3 DC3-30V
形SF30DMA-H3 DC9-24V
形SF30DMAZ-2H2 DC9-24V
形SF30DMAZ-H2 DC9-24V
形SF30DMAZ-H3 DC9-24V
形SF30DMAZ-H3D DC3-24V
形SF30DMAZ-H3N DC3-24V
形SF30DM-H2 DC3-30V
形SF30DM-H3 DC3-30V
形SF30DMZ-2H2 DC3-30V
形SF30DMZ-2H3 DC3-30V
形SF30DMZ-H2 DC3-30V
形SF30DMZ-H2D DC3-30V
形SF30DMZ-H3 DC3-30V
形SF30DMZ-H3D DC3-30V
形SF40DMA-H3 DC9-24V
形SF40DMAZ-H2 DC9-24V
形SF40DMAZ-H2D DC3-24V
形SF40DMAZ-H3 DC9-24V
形SF40DMAZ-H3D DC3-24V
形SF40DMAZ-H3N DC3-24V
形SF40DM-H2 DC3-30V
形SF40DM-H3 DC3-30V
形SF40DMZ-H2 DC3-30V
形SF40DMZ-H2D DC3-30V
形SF40DMZ-H3 DC3-30V
形SF40DMZ-H3D DC3-30V
形SF50DM-2H2 DC3-30V
形SF50DM-2H3 DC3-30V
形SF50DM-8649 DC60-120V
形SF50DMZ-2H2 DC3-30V
形SF50DMZ-2H3 DC3-30V
形SF5DM-H2 DC3-30V
形SF5DM-H3 DC3-30V

形式
形SF5DMZ-H2 DC3-30V
形SF5DMZ-H3 DC3-30V

●SF□DPシリーズ

形式
形SF5DP-H1-4 DC4-7V
形SF5DP-H1-5 DC8-15V
形SF5DP-M1-4 DC4-7V
形SF5DP-M1-5 DC8-15V
形SF5DP-M1-6 DC19-29V
形SF5DPS-H1-5 DC8-15V
形SF5DPS-M1-4 DC4-7V
形SF5DPS-M1-5 DC8-15V
形SF5DPS-M1-6 DC19-29V
形SF12DP-H1-5 DC8-15V
形SF12DP-H1-6 DC19-29V
形SF12DP-M1-4 DC4-7V
形SF12DP-M1-5 DC8-15V
形SF12DP-M1-6 DC19-29V
形SF12DPS-H1-5 DC8-15V
形SF12DPS-H1-6 DC19-29V
形SF12DPS-M1-4 DC4-7V
形SF12DPS-M1-6 DC19-29V
形SF16DP-H1-4 DC4-7V
形SF16DP-H1-5 DC8-15V
形SF16DP-H1-6 DC19-29V
形SF16DP-M1-4 DC4-7V
形SF16DP-M1-5 DC8-15V
形SF16DP-M1-6 DC19-29V
形SF16DPS-H1-5 DC8-15V
形SF16DPS-H1-6 DC19-29V
形SF16DPS-M1-4 DC4-7V
形SF16DPS-M1-5 DC8-15V
形SF16DPS-M1-6 DC19-29V
形SF20DP-H1-5 DC8-15V
形SF20DP-H1-6 DC19-29V
形SF20DP-M1-4 DC4-7V
形SF20DP-M1-5 DC8-15V
形SF20DP-M1-6 DC19-29V
形SF20DPS-H1-5 DC8-15V
形SF20DPS-H1-6 DC19-29V
形SF20DPS-M1-4 DC4-7V
形SF20DPS-M1-5 DC8-15V
形SF20DPS-M1-6 DC19-29V

対象商品の詳細

●SF□DRシリーズ

形式
形SF16DRZ-H1-4 DC4-7V

●SF□DWシリーズ

形式
形SF15DW-H2 DC9-30V
形SF15DW-H3 DC9-30V
形SF15DWZ-H3 DC9-30V
形SF5DW-H2 DC9-30V
形SF5DW-H3 DC9-30V
形SF5DWZ-H3 DC9-30V

●SF□DX/DYシリーズ

形式
形SF10DX-H1-0 DC4-5.5V
形SF10DX-H1-4 DC4-7V
形SF10DX-M1-0 DC4-5.5V
形SF10DX-M1-4 DC4-7V
形SF10DX-M1-5 DC8-15V
形SF10DXZ-H1-0 DC4-5.5V
形SF10DXZ-H1-4 DC4-7V
形SF10DXZ-H1-5 DC8-15V
形SF10DXZ-H1-5M DC8-15V
形SF10DXZ-M1-0 DC4-5.5V
形SF10DXZ-M1-4 DC4-7V
形SF10DXZ-M1-5 DC8-15V
形SF10DY-H1-0 DC4-5.5V
形SF10DY-H1-4 DC4-7V
形SF10DY-H1-5 DC8-15V
形SF10DY-M1-0 DC4-5.5V
形SF10DY-M1-4 DC4-7V
形SF10DY-M1-5 DC8-15V
形SF10DYZ-H1-0 DC4-5.5V
形SF10DYZ-H1-4 DC4-7V
形SF10DYZ-H1-5 DC8-15V
形SF10DYZ-M1-0 DC4-5.5V
形SF10DYZ-M1-4 DC4-7V
形SF10DYZ-M1-5 DC8-15V
形SF15DX-H1-0 DC4-5.5V
形SF15DX-H1-4 DC4-7V
形SF15DX-H1-5 DC8-15V
形SF15DX-M1-0 DC4-5.5V
形SF15DX-M1-4 DC4-7V
形SF15DX-M1-5 DC8-15V
形SF15DXZ-H1-0 DC4-5.5V
形SF15DXZ-H1-4 DC4-7V
形SF15DXZ-H1-5 DC8-15V

形式
形SF15DXZ-M1-5 DC8-15V
形SF15DY-H1-0 DC4-5.5V
形SF15DY-H1-5 DC8-15V
形SF15DY-M1-0 DC4-5.5V
形SF15DY-M1-4 DC4-7V
形SF15DY-M1-5 DC8-15V
形SF15DYZ-H1-0 DC4-5.5V
形SF15DYZ-H1-5 DC8-15V
形SF15DYZ-M1-0 DC4-5.5V
形SF15DYZ-M1-4 DC4-7V
形SF15DYZ-M1-5 DC8-15V
形SF5DX-H1-0 DC4-5.5V
形SF5DX-H1-4 DC4-7V
形SF5DX-H1-5 DC8-15V
形SF5DX-M1-0 DC4-5.5V
形SF5DX-M1-4 DC4-7V
形SF5DX-M1-5 DC8-15V
形SF5DXZ-H1-0 DC4-5.5V
形SF5DXZ-H1-4 DC4-7V
形SF5DXZ-H1-5 DC8-15V
形SF5DXZ-M1-0 DC4-5.5V
形SF5DXZ-M1-4 DC4-7V
形SF5DXZ-M1-5 DC8-15V
形SF5DY-H1-0 DC4-5.5V
形SF5DY-H1-4 DC4-7V
形SF5DY-H1-5 DC8-15V
形SF5DY-M1-0 DC4-5.5V
形SF5DY-M1-4 DC4-7V
形SF5DY-M1-5 DC8-15V
形SF5DYZ-H1-0 DC4-5.5V
形SF5DYZ-H1-4 DC4-7V
形SF5DYZ-M1-0 DC4-5.5V
形SF5DYZ-M1-4 DC4-7V
形SF5DYZ-M1-5 DC8-15V

●SW□DAシリーズ

形式
形SW1DA-H1-5 DC9-15V
形SW1DA-M1-4 DC4-7V
形SW1DA-M1-5 DC9-15V
形SW1DAZ-H1-4 DC4-7V
形SW1DAZ-H1-5 DC9-15V
形SW1DAZ-M1-4 DC4-7V
形SW1DAZ-M1-5 DC9-15V
形SW2DA-H1-4 DC4-7V
形SW2DA-H1-5 DC9-15V
形SW2DA-M1-4 DC4-7V

形式
形SW2DA-M1-5 DC9-15V
形SW2DAZ-H1-4 DC4-7V
形SW2DAZ-H1-5 DC9-15V
形SW2DAZ-M1-4 DC4-7V
形SW2DAZ-M1-5 DC9-15V
形SW3DA-H1-4 DC4-7V
形SW3DA-H1-5 DC9-15V
形SW3DA-M1-5 DC9-15V
形SW3DAZ-H1-4 DC4-7V
形SW3DAZ-H1-5 DC9-15V
形SW3DAZ-M1-4 DC4-7V
形SW3DAZ-M1-5 DC9-15V

●SW□DCシリーズ

形式
形SW2DC-H1-4 DC4-7V
形SW2DC-M1-4 DC4-7V
形SW2DCZ-H1-4 DC4-7V
形SW2DCZ-M1-4 DC4-7V
形SW3DC-H1-4 DC4-7V
形SW3DC-H1-5 DC9-15V
形SW3DC-M1-4 DC4-7V
形SW3DC-M1-5 DC9-15V
形SW3DCZ-H1-4 DC4-7V
形SW3DCZ-H1-5 DC9-15V
形SW3DCZ-M1-4 DC4-7V
形SW3DCZ-M1-5 DC9-15V

●SW□DDシリーズ

形式
形SW1DD-H1-4 DC4-7V
形SW1DD-H1-4C DC4-7V
形SW1DD-M1-4 DC4-7V
形SW1DD-M1-4C DC4-7V
形SW1DDZ-H1-4 DC4-7V
形SW1DDZ-M1-4 DC4-7V

対象商品の詳細

●SW□DEシリーズ

形式
形SW2DE-H1-4S DC4-7V
形SW2DE-H1-5 DC9-18V
形SW2DE-M1-4 DC4-7V
形SW2DE-M1-4S DC4-7V
形SW2DE-M1-5 DC9-15V
形SW2DE-M1-5S DC9-18V
形SW2DEZ-H1-4 DC4-7V
形SW2DEZ-H1-4S DC4-7V
形SW2DEZ-H1-5 DC9-15V
形SW2DEZ-H1-5S DC9-15V
形SW2DEZ-M1-4 DC4-7V
形SW2DEZ-M1-4S DC4-7V
形SW2DEZ-M1-5 DC9-15V
形SW2DEZ-M1-5S DC9-15V

●SW□DGシリーズ

形式
形SW1DG-H16C-4 DC4-7V
形SW1DG-H16C-4K DC4-7V
形SW1DG-H8C-4 DC4-7V
形SW1DGZ-H16C-4 DC4-7V
形SW1DGZ-H8C-4 DC4-7V
形SW2DG-H8D-4 DC4-7V
形SW2DG-H8D-4K DC4-7V

●SW□DHシリーズ

形式
形SW1DH-H16C-4 DC4-7V
形SW1DH-H16C-4K DC4-7V
形SW1DH-H8C-4 DC4-7V
形SW1DHZ-H16C-4 DC4-7V
形SW1DHZ-H8C-4 DC4-7V
形SW2DH-H8C-4 DC4-7V
形SW2DH-H8D-4 DC4-7V
形SW2DH-H8D-4K DC4-7V
形SW2DHZ-H8C-4 DC4-7V
形SW2DHZ-H8D-4 DC4-7V

●SW□DNシリーズ

形式
形SW07DN-H1-4 DC4-7V
形SW2DN-M1-5 DC9-15V
形SW3DN-H1-5 DC8-15V
形SW3DN-M1-6 DC19-29V

●SW□DPシリーズ

形式
形SW1DP-H1-4 DC4-7V
形SW1DP-H1-5 DC8-15V
形SW1DP-H1-6 DC19-29V
形SW1DP-M1-4 DC4-7V
形SW1DP-M1-5 DC8-15V
形SW1DP-M1-6 DC19-29V
形SW2DP-H1-4 DC4-7V
形SW2DP-H1-5 DC8-15V
形SW2DP-H1-6 DC19-29V
形SW2DP-M1-4 DC4-7V
形SW2DP-M1-5 DC8-15V
形SW2DP-M1-6 DC19-29V
形SW3DP-H1-4 DC4-7V
形SW3DP-H1-5 DC8-15V
形SW3DP-H1-6 DC19-29V
形SW3DP-M1-4 DC4-7V
形SW3DP-M1-5 DC8-15V
形SW3DP-M1-6 DC19-29V

●SW□DRシリーズ

形式
形SW2DR-H1-4 DC4-7V
形SW2DR-M1-4 DC4-7V
形SW2DRZ-H1-4 DC4-7V
形SW2DRZ-M1-4 DC4-7V