

生産終了商品

推奨代替商品



- ・形XF2R
- ・形XF2L(錫めっき品)
- ・形XF2M(錫めっき品)



- ・弊社に代替推奨品はございません。
- ・形XF2L(金めっき品)
- ・形XF2M(金めっき品)

2009年3月末生産終了

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

XF2L、XF2M についてはコンタクト接触部及び実装部のめっきが錫から金に変更となります。実装性に変更はありませんが、ご使用になるFPCやFFCの接触部めっきはコンタクトと同種金属である金めっきを推奨致します。

| 形式 | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| XF2L- 5-1A | | | | | | | |
| XF2M- 15-1A | | | | | | | |
| XF2M- 15-1A-R100 | | | | | | | |

- ：完全互換
- ：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません
- *：コンタクト接触部及び実装部のめっき仕様が異なるため、外観色が金色となります。

生産終了品と推奨代替品

| 生産終了予定商品 | 推奨代替商品 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 形XF2R - 15-4A | 弊社に代替推奨品はございません。 |
| 形XF2L - 5-1DL | 形XF2L - 5-1A |
| 形XF2M - 15-1DL 形XF2M - 15-1DL-R100 | 形XF2M - 15-1A 形XF2M - 15-1A-R100 |

生産終了品と推奨代替品との違いは、コンタクトのめっき仕様のみとなります。