



生産終了予定商品

デジタル調節計



形E5AK
形E5EK
形E5CK
(AC/DC24Vタイプ)



推奨代替商品

形E5AK
形E5EK
形E5CK
(AC100-240Vタイプ)

2008年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

電源電圧がAC100-240Vとなります。推奨代替商品の電源電圧 AC100-240V タイプを、誤ってAC24VあるいはDC24V電源配線に接続されても動作しないだけで、電源部が焼損することはありません。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E5AK 形E5EK 形E5CK (AC100-240V)	◎	◎	○	◎	×注	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品





生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E5AK-AA201FB(AC/DC24)	形E5AK-AA201FB(AC100-240)	56,000
形E5AK-AA2B(AC/DC24)	形E5AK-AA2B(AC100-240)	40,000
形E5AK-AA2FB(AC/DC24)	形E5AK-AA2FB(AC100-240)	46,000
形E5CK-CR1(AC/DC24)	形E5CK-CR1(AC100-240)	33,000
形E5CK-CR101(AC/DC24)	形E5CK-CR101(AC100-240)	43,000
形E5CK-CR103(AC/DC24)	形E5CK-CR103(AC100-240)	43,000
形E5CK-CR1B(AC/DC24)	形E5CK-CR1B(AC100-240)	35,000
形E5CK-CR1F(AC/DC24)	形E5CK-CR1F(AC100-240)	39,000
形E5CK-CR1F-K(AC/DC24)	形E5CK-CR1F-K(AC100-240)	41,000
形E5CK-QQ101(AC/DC24)	形E5CK-QQ101(AC100-240)	40,000
形E5CK-QQ103(AC/DC24)	形E5CK-QQ103(AC100-240)	40,000
形E5CK-QQ1B(AC/DC24)	形E5CK-QQ1B(AC100-240)	32,000
形E5CK-QQ1F(AC/DC24)	形E5CK-QQ1F(AC100-240)	36,000

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E5CK-QR1 (AC/DC24)	形E5CK-QR1 (AC100-240)	29,000
形E5CK-QR101 (AC/DC24)	形E5CK-QR101 (AC100-240)	39,000
形E5CK-QR103 (AC/DC24)	形E5CK-QR103 (AC100-240)	39,000
形E5CK-QR1B (AC/DC24)	形E5CK-QR1B (AC100-240)	31,000
形E5CK-QR1F (AC/DC24)	形E5CK-QR1F (AC100-240)	35,000
形E5CK-RR1 (AC/DC24)	形E5CK-RR1 (AC100-240)	29,000
形E5CK-RR101 (AC/DC24)	形E5CK-RR101 (AC100-240)	39,000
形E5CK-RR103 (AC/DC24)	形E5CK-RR103 (AC100-240)	39,000
形E5CK-RR1B (AC/DC24)	形E5CK-RR1B (AC100-240)	31,000
形E5CK-RR1F (AC/DC24)	形E5CK-RR1F (AC100-240)	35,000
形E5CK-RR1F-K (AC/DC24)	形E5CK-RR1F-K (AC100-240)	37,000
形E5CK-VR101 (AC/DC24)	形E5CK-VR101 (AC100-240)	44,500
形E5CK-VR103 (AC/DC24)	形E5CK-VR103 (AC100-240)	44,500
形E5CK-VR1B (AC/DC24)	形E5CK-VR1B (AC100-240)	36,500
形E5CK-VR1F (AC/DC24)	形E5CK-VR1F (AC100-240)	40,500
形E5EK-AA2B (AC/DC24)	形E5EK-AA2B (AC100-240)	34,000
形E5EK-AA2B-K (AC/DC24)	形E5EK-AA2B-K (AC100-240)	36,000
形E5EK-AA2-DRT (AC/DC24)	形E5EK-AA2-DRT (AC100-240)	48,000
形E5EK-AA2-DRT-K (AC/DC24)	形E5EK-AA2-DRT-K (AC100-240)	50,000
形E5EK-AA2F (AC/DC24)	形E5EK-AA2F (AC100-240)	40,000
形E5EK-AA2F-K (AC/DC24)	形E5EK-AA2F-K (AC100-240)	42,000

* 生産終了している商品は掲載していません。AC/DC24Vタイプ全機種生産終了となります。

端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品	推奨代替商品
<p>電源電圧のみが異なります。 形E5AK、形E5EK AC/DC24V</p> 	<p>形E5AK、形E5EK AC100-240V</p> 
<p>形E5CK AC/DC24V</p> 	<p>形E5CK AC100-240V</p> 

定格性能

項目	形式 生産終了予定商品 形E5AK、形E5EK、形E5CK AC/DC24V	推奨代替商品 形E5AK、形E5EK、形E5CK (AC100-240V)
電源電圧 消費電力	形E5AK AC時：約12VA、DC時：約8W 形E5EK AC時：約12VA、DC時：約8W 形E5CK AC時：約6VA、DC時：約3.5W	形E5AK 約16VA 形E5EK 約15VA 形E5CK 約15VA