

**生産終了予定商品**形V600-CH1D-PSI用
推奨ハンディターミナル

形V600-A7525S-□□

**推奨代替商品**形V600-CH1D-PSI用
形V680-CH1D-PSI用
推奨ハンディターミナル

形V680-A-7527S-□□

2008年10月末生産終了予定

弊社での形V600-A7525Sシリーズの生産を終了します。

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ボタンの配置、色が変更になります。
- ・搭載OSがWindowsCE4.2→5.0に変更になります。
- ・デモソフトEasy Accessが形V680対応版に変更され、プリインストールされています。
- ・形V600で使用する場合はデモソフトEasy Accessの初期設定を形V680から形V600へ変更してご使用ください。
- ・充電器標準タイプ、充電器多機能タイプは、生産終了品と推奨代替商品で互換性がありません。対応製品のみでご使用ください。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形V680-A-7527S	×	×	○	○	○	○	○

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形V600-A7525S-JP-S (ハンディターミナルセット日本語OS)	形V680-A-7527S-G2-JP-S (ハンディターミナルセット日本語OS)	オープン価格
形V600-A7525S-EG-S (ハンディターミナルセット英語OS)	形V680-A-7527-G2-EG-S (ハンディターミナルセット英語OS)	
形V600-A7525S-JP (ハンディターミナル単体 日本語OS)	形V680-A-7527S-G2-JP (ハンディターミナル単体 日本語OS)	
形V600-A7525S-EG (ハンディターミナル単体 英語OS)	形V680-A-7527-G2-EG (ハンディターミナル単体 英語OS)	
形V600-AWA3002(大容量バッテリー)	形V680-A-WA3006(標準バッテリー)	
形V600-AWA3220(充電器標準タイプ)	形V680-A-CA1053(充電器標準タイプ)	
形V600-AWA4102(充電器多機能タイプ)	形V680-A-WA4003(充電器多機能タイプ)	
形 V600-ACA1051 (標準／多機能タイプ共用ACケーブル)	—	



本体の色

生産終了予定商品 形V600-A7525S-□□	推奨代替商品 形V680-A-7527S-□□
<p>操作ボタン : 白、赤、青、黄色 サイドボタン : 黄色</p> 	<p>白、灰色 白色</p> 

外形寸法

生産終了予定商品 形V600-A7525S-□□	推奨代替商品 形V680-A-7527S-□□
<p>幅 : 9.8 cm 厚さ : 4.4 cm 高さ : 19 cm (シリアルエンドキャップ含まず)</p>	<p>10 cm 4.2 cm 20 cm (シリアルエンドキャップ含まず)</p>

端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品 形V600-A7525S-□□	推奨代替商品 形V680-A-7527S-□□
 <p>オーディオ出力</p>	 <p>オーディオ出力 DC電源ジャック追加</p>

定格性能

生産終了予定商品 形V600-A7525S-□□	推奨代替商品 形V680-A-7527S-□□
OS : Windows CE 4.2 CPU : 400MHz Xscale PXA255 ディスプレイ : カラー、240×320(1/4VGA) キーボード : 英数字 カードスロット : CF(Type II)×1、 SDメモリカード×1 主電源 : リチウムイオン電池 (3.7V、2350mAh)	OS : Windows CE 5.0 CPU : 520MHz Xscale PXA270 ディスプレイ : カラー、480×640(VGA) キーボード : 英数字 カードスロット : CF(Type II)×1、 SDメモリカード×1 主電源 : リチウムイオン電池 (3.7V、3000mAh)