



### 生産終了予定商品

メジャーリング&モニタリングリレー



形K8AB-□□□-Jシリーズ  
AC24VおよびDC24V



### 推奨代替商品

メジャーリング&モニタリングリレー

形K8AB-□□□-Jシリーズ  
AC/DC24V

#### 2008年5月末生産終了予定

#### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

AC24VおよびDC24Vの電源仕様がAC/DC24Vに統一となります。

#### 生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形K8AB-□□□-J AC/DC24V	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

#### 生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形K8AB-AS□-J AC24V	形K8AB-AS□-J AC/DC24V	11,500
形K8AB-AS□-J DC24V		
形K8AB-VS□-J AC24V	形K8AB-VS□-J AC/DC24V	19,800
形K8AB-VS□-J DC24V		
形K8AB-VW□-J AC24V	形K8AB-VW□-J AC/DC24V	26,000
形K8AB-VW□-J DC24V		

注) AC24VおよびDC24Vの電源仕様がAC/DC24Vへ統一となります。

その他の仕様・性能の変更はありません。