



生産終了予定商品

コンタクタ、オプション

形J7L、J7TL、J7S、
形J73L、J74Lシリーズ

推奨代替商品



推奨代替商品はありません。

2009年3月末生産終了予定

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形J7Lシリーズ	なし
形J7TLシリーズ	なし
形J7Sシリーズ	なし
形J73Lシリーズ	なし
形J74Lシリーズ	なし

生産終了予定品概要

生産終了予定商品	推奨代替商品
形J7Lシリーズ 	なし
形J7TLシリーズ 	なし

注)形J7Sシリーズは、形J7Lと形J7TLのセット形式です。

その他の生産終了予定品の概要および詳細につきましては、カタログを参照ください。

対象商品の詳細

●形J7Lシリーズ

形式仕様
形J7L-09-11 24
形J7L-09-11 100
形J7L-09-11 110
形J7L-09-11 200
形J7L-09-11 220
形J7L-09-11 230
形J7L-09-11 240
形J7L-09-11 380
形J7L-09-11 415
形J7L-09-11 24D
形J7L-32-22 24
形J7L-32-22 100
形J7L-32-22 110
形J7L-32-22 200
形J7L-32-22 220
形J7L-32-22 230
形J7L-32-22 240
形J7L-32-22 380
形J7L-32-22 415
形J7L-32-22 24D
形J7L-40-22 24
形J7L-40-22 100
形J7L-40-22 110
形J7L-40-22 200
形J7L-40-22 220
形J7L-40-22 230
形J7L-40-22 240
形J7L-40-22 380
形J7L-40-22 415
形J7L-40-22 24D
形J7L-50-22 24
形J7L-50-22 100
形J7L-50-22 110
形J7L-50-22 200
形J7L-50-22 220
形J7L-50-22 230
形J7L-50-22 240
形J7L-50-22 380
形J7L-50-22 415
形J7L-50-22 24D
形J7L-12-11 24
形J7L-12-11 100
形J7L-12-11 110
形J7L-12-11 200
形J7L-12-11 220
形J7L-12-11 230

形式仕様
形J7L-12-11 240
形J7L-12-11 380
形J7L-12-11 415
形J7L-12-11 24D
形J7L-65-22 24
形J7L-65-22 100
形J7L-65-22 110
形J7L-65-22 200
形J7L-65-22 220
形J7L-65-22 230
形J7L-65-22 240
形J7L-65-22 380
形J7L-65-22 415
形J7L-65-22 24D
形J7L-75-22 24
形J7L-75-22 100
形J7L-75-22 110
形J7L-75-22 200
形J7L-75-22 220
形J7L-75-22 230
形J7L-75-22 240
形J7L-75-22 380
形J7L-75-22 415
形J7L-75-22 24D
形J7L-85-22 24
形J7L-85-22 100
形J7L-85-22 110
形J7L-85-22 200
形J7L-85-22 220
形J7L-85-22 230
形J7L-85-22 240
形J7L-85-22 380
形J7L-85-22 415
形J7L-85-22 24D
形J7L-18-11 24
形J7L-18-11 100
形J7L-18-11 110
形J7L-18-11 200
形J7L-18-11 220
形J7L-18-11 230
形J7L-18-11 240
形J7L-18-11 380
形J7L-18-11 415
形J7L-18-11 24D
形J7L-100-22 24
形J7L-100-22 100-200
形J7L-100-22 300

形式仕様
形J7L-100-22 400
形J7L-125-22 24
形J7L-125-22 100-200
形J7L-125-22 300
形J7L-125-22 400
形J7L-150-22 24
形J7L-150-22 100-200
形J7L-150-22 300
形J7L-150-22 400
形J7L-180-22 24
形J7L-180-22 100-200
形J7L-180-22 300
形J7L-180-22 400
形J7L-220-22 24
形J7L-220-22 100-200
形J7L-220-22 300
形J7L-220-22 400
形J7L-BR-40 24
形J7L-BR-40 100
形J7L-BR-40-110
形J7L-BR-40 200
形J7L-BR-40 220
形J7L-BR-40 230
形J7L-BR-40 240
形J7L-BR-40 380
形J7L-BR-40 415
形J7L-BR-40 440
形J7L-BR-40 24D
形J7L-22-11 24
形J7L-22-11 100
形J7L-22-11 110
形J7L-22-11 200
形J7L-22-11 220
形J7L-22-11 230
形J7L-22-11 240
形J7L-22-11 380
形J7L-22-11 415
形J7L-22-11 24D
形J7L-BR-31 24
形J7L-BR-31 100
形J7L-BR-31-110
形J7L-BR-31 200
形J7L-BR-31 220
形J7L-BR-31 230
形J7L-BR-31 240
形J7L-BR-31 380
形J7L-BR-31 415

対象商品の詳細

形式仕様
形J7L-BR-31 440
形J7L-BR-31 24D
形J7L-BR-22 24
形J7L-BR-22 100
形J7L-BR-22-110
形J7L-BR-22 200
形J7L-BR-22 220
形J7L-BR-22 230
形J7L-BR-22 240
形J7L-BR-22 380
形J7L-BR-22 415
形J7L-BR-22 440
形J7L-BR-22 24D

●形J7TLシリーズ

形式仕様
形J7TL-A2-E16
形J7TL-A2-E25
形J7TL-A2-E4
形J7TL-A2-E63
形J7TL-A2-1
形J7TL-A2-1E6
形J7TL-A2-2E5
形J7TL-A2-4
形J7TL-A2-6
形J7TL-A2-8
形J7TL-A2-9
形J7TL-A2-10
形J7TL-A2-13
形J7TL-A2-18
形J7TL-A2-22
形J7TL-B2-6
形J7TL-B2-8
形J7TL-B2-9
形J7TL-B2-10
形J7TL-B2-13
形J7TL-B2-18
形J7TL-B2-22
形J7TL-B2-26
形J7TL-B2-36
形J7TL-B2-40
形J7TL-C2-10
形J7TL-C2-13
形J7TL-C2-18
形J7TL-C2-22
形J7TL-C2-26
形J7TL-C2-36

形式仕様
形J7TL-C2-40
形J7TL-C2-50
形J7TL-C2-65
形J7TL-C2-75
形J7TL-C2-85
形J7TL-D2-50
形J7TL-D2-57
形J7TL-D2-65
形J7TL-D2-80
形J7TL-D2-100
形J7TL-D2-125
形J7TL-E2-50
形J7TL-E2-57
形J7TL-E2-65
形J7TL-E2-80
形J7TL-E2-100
形J7TL-E2-125
形J7TL-E2-150
形J7TL-F2-100
形J7TL-F2-125
形J7TL-F2-160
形J7TL-F2-180
形J7TL-F2-240
形J7TL-A-E16
形J7TL-A-E25
形J7TL-A-E4
形J7TL-A-E63
形J7TL-A-1
形J7TL-A-1E6
形J7TL-A-2E5
形J7TL-A-4
形J7TL-A-6
形J7TL-A-8
形J7TL-A-9
形J7TL-A-10
形J7TL-A-13
形J7TL-A-18
形J7TL-A-22
形J7TL-B-6
形J7TL-B-8
形J7TL-B-9
形J7TL-B-10
形J7TL-B-13
形J7TL-B-18
形J7TL-B-22
形J7TL-B-26
形J7TL-B-36

形式仕様
形J7TL-B-40
形J7TL-C-10
形J7TL-C-13
形J7TL-C-18
形J7TL-C-22
形J7TL-C-26
形J7TL-C-36
形J7TL-C-40
形J7TL-C-50
形J7TL-C-65
形J7TL-C-75
形J7TL-C-85
形J7TL-D-50
形J7TL-D-57
形J7TL-D-65
形J7TL-D-80
形J7TL-D-100
形J7TL-D-125
形J7TL-E-50
形J7TL-E-57
形J7TL-E-65
形J7TL-E-80
形J7TL-E-100
形J7TL-E-125
形J7TL-E-150
形J7TL-F-100
形J7TL-F-125
形J7TL-F-160
形J7TL-F-180
形J7TL-F-240

●形J7Sシリーズ

形式仕様
形J7S-09-11 100 E16
形J7S-09-11 100 E25
形J7S-09-11 100 E4
形J7S-09-11 100 E63
形J7S-09-11 100 1
形J7S-09-11 100 1E6
形J7S-09-11 100 2E5
形J7S-09-11 100 4
形J7S-09-11 100 6
形J7S-09-11 100 8
形J7S-09-11 100 9
形J7S-09-11 100 10
形J7S-09-11 100 13
形J7S-09-11 200 E16

対象商品の詳細

形式仕様
形J7S-09-11 200 E25
形J7S-09-11 200 E4
形J7S-09-11 200 E63
形J7S-09-11 200 1
形J7S-09-11 200 1E6
形J7S-09-11 200 2E5
形J7S-09-11 200 4
形J7S-09-11 200 6
形J7S-09-11 200 8
形J7S-09-11 200 9
形J7S-09-11 200 10
形J7S-09-11 200 13
形J7S-09-11 24D E16
形J7S-09-11 24D E25
形J7S-09-11 24D E4
形J7S-09-11 24D E63
形J7S-09-11 24D 1
形J7S-09-11 24D 1E6
形J7S-09-11 24D 2E5
形J7S-09-11 24D 4
形J7S-09-11 24D 6
形J7S-09-11 24D 8
形J7S-09-11 24D 9
形J7S-09-11 24D 10
形J7S-09-11 24D 13
形J7S-12-11 100 E16
形J7S-12-11 100 E25
形J7S-12-11 100 E4
形J7S-12-11 100 E63
形J7S-12-11 100 1
形J7S-12-11 100 1E6
形J7S-12-11 100 2E5
形J7S-12-11 100 4
形J7S-12-11 100 6
形J7S-12-11 100 8
形J7S-12-11 100 9
形J7S-12-11 100 10
形J7S-12-11 100 13
形J7S-12-11 200 E16
形J7S-12-11 200 E25
形J7S-12-11 200 E4
形J7S-12-11 200 E63
形J7S-12-11 200 1
形J7S-12-11 200 1E6
形J7S-12-11 200 2E5
形J7S-12-11 200 4
形J7S-12-11 200 6

形式仕様
形J7S-12-11 200 8
形J7S-12-11 200 9
形J7S-12-11 200 10
形J7S-12-11 200 13
形J7S-18-11 100 E16
形J7S-18-11 100 E25
形J7S-18-11 100 E4
形J7S-18-11 100 E63
形J7S-18-11 100 1
形J7S-18-11 100 1E6
形J7S-18-11 100 2E5
形J7S-18-11 100 4
形J7S-18-11 100 6
形J7S-18-11 100 8
形J7S-18-11 100 9
形J7S-18-11 100 10
形J7S-18-11 100 13
形J7S-18-11 100 18
形J7S-18-11 200 E16
形J7S-18-11 200 E25
形J7S-18-11 200 E4
形J7S-18-11 200 E63
形J7S-18-11 200 1
形J7S-18-11 200 1E6
形J7S-18-11 200 2E5
形J7S-18-11 200 4
形J7S-18-11 200 6
形J7S-18-11 200 8
形J7S-18-11 200 9
形J7S-18-11 200 10
形J7S-18-11 200 13
形J7S-18-11 200 18
形J7S-22-11 100 E16
形J7S-22-11 100 E25
形J7S-22-11 100 E4
形J7S-22-11 100 E63
形J7S-22-11 100 1
形J7S-22-11 100 1E6
形J7S-22-11 100 2E5
形J7S-22-11 100 4
形J7S-22-11 100 6
形J7S-22-11 100 8
形J7S-22-11 100 9
形J7S-22-11 100 10
形J7S-22-11 100 13
形J7S-22-11 100 18
形J7S-22-11 100 22

形式仕様
形J7S-22-11 200 E16
形J7S-22-11 200 E25
形J7S-22-11 200 E4
形J7S-22-11 200 E63
形J7S-22-11 200 1
形J7S-22-11 200 1E6
形J7S-22-11 200 2E5
形J7S-22-11 200 4
形J7S-22-11 200 6
形J7S-22-11 200 8
形J7S-22-11 200 9
形J7S-22-11 200 10
形J7S-22-11 200 13
形J7S-22-11 200 18
形J7S-22-11 200 22
形J7S-32-22 100 6
形J7S-32-22 100 8
形J7S-32-22 100 9
形J7S-32-22 100 10
形J7S-32-22 100 13
形J7S-32-22 100 18
形J7S-32-22 100 22
形J7S-32-22 100 26
形J7S-32-22 200 6
形J7S-32-22 200 8
形J7S-32-22 200 9
形J7S-32-22 200 10
形J7S-32-22 200 13
形J7S-32-22 200 18
形J7S-32-22 200 22
形J7S-32-22 200 26
形J7S-40-22 100 6
形J7S-40-22 100 8
形J7S-40-22 100 9
形J7S-40-22 100 10
形J7S-40-22 100 13
形J7S-40-22 100 18
形J7S-40-22 100 22
形J7S-40-22 100 26
形J7S-40-22 200 6
形J7S-40-22 200 8
形J7S-40-22 200 9
形J7S-40-22 200 10
形J7S-40-22 200 13
形J7S-40-22 200 18
形J7S-40-22 200 22
形J7S-40-22 200 26

対象商品の詳細

形式仕様
形J7S-50-22 100 10
形J7S-50-22 100 13
形J7S-50-22 100 18
形J7S-50-22 100 22
形J7S-50-22 100 26
形J7S-50-22 100 36
形J7S-50-22 100 40
形J7S-50-22 100 50
形J7S-50-22 200 10
形J7S-50-22 200 13
形J7S-50-22 200 18
形J7S-50-22 200 22
形J7S-50-22 200 26
形J7S-50-22 200 36
形J7S-50-22 200 40
形J7S-50-22 200 50
形J7S-65-22 100 10
形J7S-65-22 100 13
形J7S-65-22 100 18
形J7S-65-22 100 22
形J7S-65-22 100 26
形J7S-65-22 100 36
形J7S-65-22 100 40
形J7S-65-22 100 50
形J7S-65-22 100 65
形J7S-65-22 200 10
形J7S-65-22 200 13
形J7S-65-22 200 18
形J7S-65-22 200 22
形J7S-65-22 200 26
形J7S-65-22 200 36
形J7S-65-22 200 40
形J7S-65-22 200 50
形J7S-65-22 200 65
形J7S-75-22 100 10
形J7S-75-22 100 13
形J7S-75-22 100 18
形J7S-75-22 100 22
形J7S-75-22 100 26
形J7S-75-22 100 36
形J7S-75-22 100 40
形J7S-75-22 100 50
形J7S-75-22 100 65
形J7S-75-22 100 75
形J7S-75-22 200 10
形J7S-75-22 200 13
形J7S-75-22 200 18

形式仕様
形J7S-75-22 200 22
形J7S-75-22 200 26
形J7S-75-22 200 36
形J7S-75-22 200 40
形J7S-75-22 200 50
形J7S-75-22 200 65
形J7S-75-22 200 75
形J7S-85-22 100 10
形J7S-85-22 100 13
形J7S-85-22 100 18
形J7S-85-22 100 22
形J7S-85-22 100 26
形J7S-85-22 100 36
形J7S-85-22 100 40
形J7S-85-22 100 50
形J7S-85-22 100 65
形J7S-85-22 100 75
形J7S-85-22 100 85
形J7S-85-22 200 10
形J7S-85-22 200 13
形J7S-85-22 200 18
形J7S-85-22 200 22
形J7S-85-22 200 26
形J7S-85-22 200 36
形J7S-85-22 200 40
形J7S-85-22 200 50
形J7S-85-22 200 65
形J7S-85-22 200 75
形J7S-85-22 200 85

●形J73Lシリーズ

形式仕様
形J73L-B-11S
形J73L-B-20
形J73L-B-02
形J73L-B-11
形J73L-B-40
形J73L-B-04
形J73L-B-31
形J73L-B-13
形J73L-B-22
形J73L-C-11S

●形J74Lシリーズ

形式仕様
形J74L-B-ML
形J74L-C-ML
形J74L-D-ML
形J74L-09-WA
形J74L-18-WA
形J74L-32-WA
形J74L-50-WA
形J74L-65-WA
形J74L-85-WA
形J74L-100-WA
形J74L-150-WA
形J74L-180-WA
形J74L-B-RC24
形J74L-B-RC100
形J74L-B-RC200
形J74L-B-RC24D
形J74TL-SM22
形J74TL-SM40
形J74TL-SM85
形J74L-B-PL
形J74L-C-PL
形J74L-D-PL
形J74L-T-100
形J74L-T-150
形J74L-T-220
形J74L-TL-100
形J74L-TL-150
形J74L-TL-220