

**生産終了予定商品**

一般スレーブ

**形DRT1-B7AC****推奨代替商品**

耐環境スレーブ

形DRT2-HD16C**2009年3月末生産終了予定****推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点**

- ・配線が大幅に変更になります。
- ・通信速度はマスタ設定に自動追従します。
- ・ノードアドレス設定がロータリスイッチになります。
- ・マスタ側のI/O割りつけが変更になります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形DRT2-HD16C	×	×	×	×	△	△	×

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

△：注意が必要

×：変更大


－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品


生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形DRT1-B7AC	形DRT2-HD16C	65,000

外形寸法

生産終了予定商品
形DRT1-B7AC




推奨代替商品
形DRT2-HD16C




端子配置／配線接続

生産終了予定商品
形DRT1-B7AC

● 配線接続




● 端子配置



推奨代替商品
形DRT2-HD16C

● 配線接続



定格／性能

	生産終了予定商品 形DRT1-B7AC	推奨代替商品 形DRT2-HD16C
電源供給方式	内部電源、通信電源別供給	内部電源は通信電源より供給
通信電源消費電流	70mA以下	55mA以下
内部電源消費電流	500mA以下	通信電源と共通