

**生産終了予定商品**

CX-Programmer Ver.7

形WS02-CXPC□-JV7
形WS02-CXPC1-E□-V73**推奨代替商品**

CX-One Ver.3

形CXONE-AL□□□-V3-□

2009年3月末生産終了予定**推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点**

CX-One に同梱されている CX-Programmer は、バージョンアップ商品となりますので、上位互換商品となります。

CX-One Ver.3/CX-Programmer Ver.8より、日英形式を統一しています。

生産終了予定商品との相違点

| 形 式 | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 形CXONE-AL01C-V3 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ |

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

| 生産終了予定商品 | 推奨代替商品 | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| | CX-One | CX-Programmer Ver.8.0 単品 |
| 形WS02-CXPC1-JV7 | 形CXONE-AL01C-V3 | 形WS02-CXPC1-V8 |
| 形WS02-CXPC1-E-V73 | 形CXONE-AL01D-V3 | |
| 形WS02-CXPC1-JV7S | 形CXONE-AL01C-V3-UP | 形WS02-CXPC1-V8S |
| 形WS02-CXPC1-EUP-V73 | 形CXONE-AL01D-V3-UP | |
| 形WS02-CXPC1-JV7L03 | 形CXONE-AL03C-V3 | 形WS02-CXPC1-V8L03 |
| 形WS02-CXPC1-E03-V73 | 形CXONE-AL03D-V3 | |
| 形WS02-CXPC1-JV7L03S | 形CXONE-AL03C-V3-UP | 形WS02-CXPC1-V8L03S |
| 形WS02-CXPC1-EUP03-V73 | 形CXONE-AL03D-V3-UP | |
| 形WS02-CXPC1-JV7L10 | 形CXONE-AL10C-V3 | 形WS02-CXPC1-V8L10 |
| 形WS02-CXPC1-E10-V73 | 形CXONE-AL10D-V3 | |
| 形WS02-CXPC1-JV7L10S | 形CXONE-AL10C-V3-UP | 形WS02-CXPC1-V8L10S |
| 形WS02-CXPC1-EUP10-V73 | 形CXONE-AL10D-V3-UP | |
| 形WS02-CXPC2-JV7 | 形CXONE-AL01C-V3 | 形WS02-CXPC2-V8 |
| 形WS02-CXPC1-EJ-V73 | 形CXONE-AL01D-V3 | |
| 形WS02-CXPC2-JV7S | 形CXONE-AL01C-V3-UP | 形WS02-CXPC2-V8S |
| 形WS02-CXPC1-EUPJ-V73 | 形CXONE-AL01D-V3-UP | |