

生産終了予定商品

光電センサアクセサリ

**形OAC-シリーズ****推奨代替商品****推奨代替商品なし****2010年3月末生産終了予定****推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点**

形OACシリーズは既生産中止機種形OPE/OPLシリーズのアクセサリであり、代替品はありません。


生産終了予定商品と推奨代替商品

| 生産終了予定商品 | 推奨代替商品 |
|----------|--------|
| 形OAC-A10 | なし |
| 形OAC-A20 | |
| 形OAC-C2 | |
| 形OAC-H3 | |
| 形OAC-H10 | |
| 形OAC-H20 | |
| 形OAC-J | |
| 形OAC-N10 | |
| 形OAC-R3 | |
| 形OAC-R10 | |


外形寸法

生産終了予定商品
形OACシリーズ


【形OAC-A10(エア・パージ)】




【形OAC-A20(エア・パージ)】




【形OAC-H3(フード)】



【形OAC-H10(フード)】




【形OAC-H20(フード)】




外形寸法

生産終了予定商品
形OACシリーズ


【形OAC-J(ジョイント・ボックス)】




【形OAC-R3(反射板)】




【形OAC-R10(反射板)】



【形OAC-C2(保護ケース)】



【形OAC-N10(取付台)】



| |
|-------|
| 定格／性能 |
|-------|

| 種類 | 生産終了予定商品 | 用途 | 適用センサ |
|------------|----------|-------------------------------|-----------|
| エア・パージ | 形OAC-A10 | ほこりの多い場所を使用する。 | 形OPE-10 |
| | 形OAC-A20 | | 形OPE-20 |
| 保護ケース | 形OAC-C2 | アンプユニットをほこり等の雰囲気から保護する。 | 形OPL-A |
| フード | 形OAC-H3 | 水滴や油滴のレンズ面汚れ防止。 外乱光に対する覆い。 | 形OPE-3 |
| | 形OAC-H10 | | 形OPE-10 |
| | 形OAC-H20 | | 形OPE-20 |
| ジョイント・ボックス | 形OAC-J | ケーブル延長時の中継端子 | 形OPE |
| 取付台 | 形OAC-N10 | 取付台 | 形OPE-3/10 |
| | | | 形OPL-1/3 |
| 反射板 | 形OAC-R3 | トップビュータイプをサイドビュータイプに変更する。 | 形OPE-3 |
| | 形OAC-R10 | | 形OPE-10 |