

生産終了予定商品

デジタルタイマ



形H5CX-A□
形H5CX-L8□
形H5CX-BWSD



推奨代替商品

デジタルタイマ

(2009年7月発売予定)

形H5CX-A□-N
形H5CX-L8□-N
形H5CX-BWSD-N

2010年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・製品の首下寸法が短くなります。
【端子台タイプ】
AC100～240V仕様 : 100mm⇒78mm
DC12～24V/AC24V仕様 : 64mm⇒59mm
【ソケットタイプ】
形H5CX-A11/A11S : 72.5mm⇒63.7mm
その他のソケットタイプ : 変更なし(63.7mm)
- ・電源電圧 AC100-240V 仕様の電源・入力間が非絶縁から絶縁になります。
- ・リニューアルにともない、形式が変更になります。生産終了商品の末尾に「-N」を追加します。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形H5CX-□-N シリーズ	○	○	◎	○	◎	◎	○

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品


生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形H5CX-A	形H5CX-A-N	13,500
形H5CX-AS	形H5CX-AS-N	
形H5CX-AD	形H5CX-AD-N	
形H5CX-ASD	形H5CX-ASD-N	
形H5CX-L8	形H5CX-L8-N	11,700
形H5CX-L8S	形H5CX-L8S-N	
形H5CX-L8D	形H5CX-L8D-N	
形H5CX-L8SD	形H5CX-L8SD-N	
形H5CX-A11	形H5CX-A11-N	13,500
形H5CX-A11S	形H5CX-A11S-N	
形H5CX-A11D	形H5CX-A11D-N	
形H5CX-A11SD	形H5CX-A11SD-N	
形H5CX-BWSD	形H5CX-BWSD-N	16,500
形H5CX-A-G	形H5CX-A-N+形Y92P-CXT4G	13,800
形H5CX-AS-G	形H5CX-AS-N+形Y92P-CXT4G	
形H5CX-AD-G	形H5CX-AD-N+形Y92P-CXT4G	
形H5CX-ASD-G	形H5CX-ASD-N+形Y92P-CXT4G	
形H5CX-L8-G	形H5CX-L8-N+形Y92P-CXT4G	12,000
形H5CX-L8S-G	形H5CX-L8S-N+形Y92P-CXT4G	
形H5CX-L8D-G	形H5CX-L8D-N+形Y92P-CXT4G	
形H5CX-L8SD-G	形H5CX-L8SD-N+形Y92P-CXT4G	
形H5CX-A11-G	形H5CX-A11-N+形Y92P-CXT4G	13,800
形H5CX-A11S-G	形H5CX-A11S-N+形Y92P-CXT4G	
形H5CX-A11D-G	形H5CX-A11D-N+形Y92P-CXT4G	
形H5CX-A11SD-G	形H5CX-A11SD-N+形Y92P-CXT4G	

フロント部のデザイン

生産終了予定商品
形H5CX-□シリーズ

●4桁タイマ

【形H5CX-A□、-L8□シリーズ】



〔フロント部〕


- ・フロント角部は角ばった形状。
LCD周辺はフラット形状
- ・「RST、K/P、OUT」をフロント部に印刷

〔LCD表示〕

- ・LCD第1表示の文字高さ：11.5mm
- ・「RST、K/P、OUT」は単発光

●6桁タイマ

【形H5CX-BWSD】



〔フロント部〕

- ・フロント角部は角ばった形状。
LCD周辺はフラット形状
- ・「RST、K/P、OUT」をフロント部に印刷

〔LCD表示〕

- ・LCD第1表示の文字高さ：9mm
- ・「RST、K/P、OUT」は単発光

推奨代替商品
形H5CX-□-Nシリーズ

【形H5CX-A□-N、-L8□-Nシリーズ】



- ・フロント角部とLCD表示周辺にラウンド形状を追加
- ・「RST、K/P、OUT」の印刷を廃止

- ・LCD第1表示の文字高さ：12mm
- ・単発光を廃止し、「RST、鍵マーク、OUT」を追加
- ・機能表示用のセグメント追加



【形H5CX-BWSD-N】



- ・フロント角部とLCD表示周辺にラウンド形状を追加
- ・「RST、K/P、OUT」の印刷を廃止

- ・LCD第1表示の文字高さ：10mm
- ・単発光を廃止し、「RST、鍵マーク、OUT、h、m、s」を追加
- ・機能表示用のセグメント追加

本体の色


生産終了予定商品 形H5CX-□シリーズ	推奨代替商品 形H5CX-□-Nシリーズ
●キープロテクトスイッチ スイッチ色：ライトグレー 	シルバー 
●本体 【形H5CX-□-G】 本体フロント色：ライトグレー 本体ケース色：ライトグレー 	【形H5CX-□-N + 形Y92P-CXT4G】 リニューアル品のフロントカバーを取り外し、ライトグレーのフロントカバー(形Y92P-CXT4G：新規オプション品)を取り付ける。 *形Y92P-CXT4G：タイマ/4桁/ライトグレー 〔製品イメージ図〕  本体フロント色：ライトグレー 本体ケース色：ブラック 〔フロントカバー交換の概略説明〕  ① ブラック(標準)のフロントカバーを取り外す。 ② ライトグレー(オプション品)のフロントカバーを取り付ける。

外形寸法


生産終了予定商品
形H5CX-□シリーズ

●端子台タイプ(埋め込み取り付け)

【形H5CX-A/-AS】




【形H5CX-AD/-ASD/-BWSD】




●ソケットタイプ(埋め込み取り付け/表面取り付け)

【形H5CX-A11/-A11S】




【形H5CX-A11D/-A11SD/-L8□】




推奨代替商品
形H5CX-□-Nシリーズ

【形H5CX-A/-AS-N】




- ・首下寸法が78mmになります。
- ・スリット形状を変更します。

【形H5CX-AD/-ASD/-BWSD-N】




- ・首下寸法が59mmになります。
- ・スリット形状を変更します。

【形H5CX-A11/-A11S-N】



- ・首下寸法が63.7mmになります。
- ・スリット形状を変更します。

【形H5CX-A11D/-A11SD/-L8□-N】




- ・外形寸法の変更はありません。
- ・スリット形状を変更します。

取付寸法


生産終了予定商品
形H5CX-□シリーズ

●端子台タイプ(埋め込み取り付け)

【形H5CX-A/-AS】





【形H5CX-AD/-ASD/-BWSD】




●ソケットタイプ(埋め込み取り付け/表面取り付け)

【形H5CX-A11/-A11S】




推奨代替商品
形H5CX-□-Nシリーズ

【形H5CX-A/-AS-N】




・首下寸法が76.5mmになります。

【形H5CX-AD/-ASD/-BWSD-N】




・首下寸法が57.5mmになります。

【形H5CX-A11/-A11S-N】



・首下寸法が89.9mmになります。



・取り付け寸法が100.9mmと103.2mmになります。

配線接続

生産終了予定商品 形H5CX-A□(端子台タイプ)	推奨代替商品 形H5CX-A□-N(端子台タイプ)
●推奨締付トルク 0.5N・m 程度	0.74~0.90N・m *UL規格認定のため、締付トルク値を変更するものです。 端子台の性能は生産終了予定機種と同じです。
●適用電線 AWG18-24	AWG18-22 *UL規格認定のため、適用電線を変更するものです。 端子台の性能は生産終了予定機種と同じです。

定格／性能

生産終了予定商品 形H5CX-□シリーズ	推奨代替商品 形H5CX-□-Nシリーズ												
●電源・入力間の絶縁 【形H5CX-A/-AS/-L8/-L8Sシリーズ】 (形式にDが付く機種は除く) 非絶縁	【形H5CX-A/-AS/-L8/-L8S-Nシリーズ】 (形式にDが付く機種は除く) 絶縁												
●LCD第1表示 表示色切替 【形H5CX-A□】(端子台タイプ) 赤色、緑色の2色切替	【H5CX-A□-N】(端子台タイプ) 赤色、緑色、橙色の3色切替 4桁タイプ <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> 6桁タイプ <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>												
●安全規格 【形H5CX-□ 全シリーズ】 CCC未対応	【形H5CX-□-N 全シリーズ】 (形式にSDが付く機種は除く) CCC対応(2009年8月取得)												


ラベル

生産終了予定商品
形H5CX-□シリーズ


●製品本体ラベル

- ・表示方法：製品(上面と右側面)にラベルを貼付
ラベル色：白色
- ・ロットNo.： 製造年 西暦の末1桁
□□□□□
①②③④⑤
①②： 製造日 01~31
③： 製造月 1~9、X、Y、Z
*X=10、Y=11、Z=12
④： 製造年 西暦の末1桁
⑤： 製造工場略号

【形H5CX-A】




【形H5CX-AD】




推奨代替商品
形H5CX-□-Nシリーズ

- ・表示方法：製品(上面と右側面)にレーザー印刷
文字色：白色
- ・ロットNo.：製造年 西暦の末2桁
□□□□□□
①②③④⑤⑥
①②： 製造日 01~31
③： 製造月 1~9、X、Y、Z
*X=10、Y=11、Z=12
④⑤： 製造年 西暦の末2桁
⑥： 製造工場略号
- ・その他表示：
リニューアルにともない、印刷内容の変更を実施します。
*CCC規格の印刷は8月取得以降になります。
形H5CX-□-N 全シリーズ(形式にSDが付く機種は除く)

【形H5CX-A-N】




【形H5CX-AD-N】




ラベル

生産終了予定商品
形H5CX-□シリーズ

【形H5CX-A11】




【形H5CX-L8】




推奨代替商品
形H5CX-□-Nシリーズ

【形H5CX-A11-N】



【形H5CX-L8-N】




ラベル

生産終了予定商品
形H5CX-□シリーズ

●個装箱ラベル


- ・ロットNo.
製造年：西暦の末1桁
□□□□□
①②③④⑤
①②：製造日 01～31
③：製造月 1～9、X、Y、Z
*X=10、Y=11、Z=12
④：製造年 西暦の末1桁
⑤：製造工場略号
- ・識別記号
機種ごとに「表示なし」または「N2」を表示




●ディップスイッチ設定用シール

ディップスイッチ設定用シールを同梱(付属品)。シールは『タイマ』と『ツインタイマ』のディップスイッチ設定方法を表示。

【形H5CX-A□】

推奨代替商品
形H5CX-□-Nシリーズ


- ・ロットNo.
西暦の末2桁
□□□□□□
①②③④⑤⑥
①②：製造日 01～31
③：製造月 1～9、X、Y、Z
*X=10、Y=11、Z=12
④⑤：製造年 西暦の末2桁
⑥：製造工場略号
- ・識別記号：表示なし
- ・2次元QRコード：商品コード変更にともない変更
- ・EANコード：商品コード変更にともない変更




ディップスイッチ設定用シールを同梱(付属品)。シールは『ツインタイマ』のディップスイッチ設定方法を表示。『タイマ』の設定方法は製品本体にレーザー印刷で表示。

【形H5CX-A□-N】

ディップスイッチ設定用シール



ラベル

生産終了予定商品 形H5CX-BWSDシリーズ	推奨代替商品 形H5CX-BWSD-Nシリーズ
●単位ラベル 単位ラベルを同梱(付属品)。 	単位ラベルを廃止 *LCDにて「h、m、s」表示をするため不要。

操作方法

新機能追加にともない、機能設定モードの設定項目が若干増えますが、基本的な操作方法是変更ありません。

取扱説明書

リニューアルにともない、内容の変更を実施します。