

生産終了商品

AC/DC電源フリータイプ光電センサ

形E3JK-5(透過形)
形E3JM-10(透過形)**推奨代替商品**

AC/DC電源フリータイプ光電センサ

形E3JK-5□□-N(透過形)
形E3JM-10□□-N(透過形)
(2009年10月発売)**2009年9月末生産終了****推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点**

生産終了商品と推奨代替商品の投受光器の組み合わせには互換性はありません。そのため、性能が正しく発揮できないばかりでなく、動作しない場合があります。

投光器・受光器それぞれ単品交換の場合にも、推奨代替商品(形式末尾に「-N」)は必ず投光器・受光器のセットでご使用下さい。

推奨代替商品のリリースは、2009年10月より実施しています。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法	互換性
形E3JK 形E3JM	◎	◎	◎	◎	◎ ※1	◎	◎	× ※2

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

※1：CCC規格の対応は2010年6月出荷分よりとなります。

※2：左記注意事項を参照ください

生産終了商品と推奨代替商品

●形E3JKシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品
形E3JK-5M1 2m	形E3JK-5M1-N 2m
形E3JK-5M1 5m	形E3JK-5M1-N 5m
形E3JK-5M1 10m	形E3JK-5M1-N 10m
形E3JK-5M2 2m	形E3JK-5M2-N 2m
形E3JK-5M2 5m	形E3JK-5M2-N 5m
形E3JK-5M2 10m	形E3JK-5M2-N 10m
形E3JK-5L 2m	形E3JK-5L-N 2m
形E3JK-5L 5m	形E3JK-5L-N 5m
形E3JK-5L 10m	形E3JK-5L-N 10m
形E3JK-5DM1 2m	形E3JK-5DM1-N 2m
形E3JK-5DM1 5m	形E3JK-5DM1-N 5m
形E3JK-5DM1 10m	形E3JK-5DM1-N 10m
形E3JK-5DM2 2m	形E3JK-5DM2-N 2m
形E3JK-5DM2 5m	形E3JK-5DM2-N 5m
形E3JK-5DM2 10m	形E3JK-5DM2-N 10m
形E3JK-5S3 2m	形E3JK-5S3-N 2m
形E3JK-5S3 5m	形E3JK-5S3-N 5m
形E3JK-5DS3 2m	形E3JK-5DS3-N 2m
形E3JK-5DS3 5m	形E3JK-5DS3-N 5m
形E3JK-5M1-1 5m	形E3JK-5M1-1-N 5m
形E3JK-5M1-1 10m	形E3JK-5M1-1-N 10m
形E3JK-5M1-1 15m	形E3JK-5M1-1-N 15m
形E3JK-5M1-M1J 1m	形E3JK-5M1-M1J-N 1m

●形E3JMシリーズ

生産終了商品	推奨代替商品
形E3JM-10M4	形E3JM-10M4-N
形E3JM-10M4T	形E3JM-10M4T-N
形E3JM-10S4	形E3JM-10S4-N
形E3JM-10L	形E3JM-10L-N
形E3JM-10DM4	形E3JM-10DM4-N
形E3JM-10DM4T	形E3JM-10DM4T-N
形E3JM-10DS4	形E3JM-10DS4-N
形E3JM-10DS4T	形E3JM-10DS4T-N
形E3JM-10S4T	形E3JM-10S4T-N
形E3JM-10R4	形E3JM-10R4-N
形E3JM-10R4T	形E3JM-10R4T-N
形E3JM-10DR4	形E3JM-10DR4-N
形E3JM-10DR4T	形E3JM-10DR4T-N
形E3JM-10S4-G	形E3JM-10S4-G-N

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品
形E3JM-10R4-G	形E3JM-10R4-G-N
形E3JM-10R4T-G	形E3JM-10R4T-G-N
形E3JM-10L-G	形E3JM-10L-G-N
形E3JM-10DM4-G	形E3JM-10DM4-G-N
形E3JM-10DM4T-G	形E3JM-10DM4T-G-N
形E3JM-10DS4-G	形E3JM-10DS4-G-N
形E3JM-10M4-G	形E3JM-10M4-G-N
形E3JM-10M4T-G	形E3JM-10M4T-G-N
形E3JM-10S4T-G	形E3JM-10S4T-G-N
形E3JM-10DS4T-G	形E3JM-10DS4T-G-N
形E3JM-10DR4-G	形E3JM-10DR4-G-N
形E3JM-10DR4T-G	形E3JM-10DR4T-G-N
形E3JM-10L-M1J 0.3m	形E3JM-10L-M1J-N 0.3m
形E3JM-10DS4-M1J 0.3m	形E3JM-10DS4-M1J-N 0.3m
形E3JM-10M4-40	形E3JM-10M4-40-N
形E3JM-10M4-32	形E3JM-10M4-32-N
形E3JM-10S4-M1J 0.3m	形E3JM-10S4-M1J-N 0.3m
形E3JM-10S4-M1J 1m	形E3JM-10S4-M1J-N 1m

注) 推奨代替商品は生産終了商品との互換性がないこと以外は光学特性・電気的特性・形状等は同一です。

■生産中止理由

CE、CCC対応にて設計変更いたしました(プロダクトニュースNo.2009159、No.2009160で案内済)、推奨代替商品の投光器・受光器をセットで使用しなければ規格、性能を満足しないことから、投光器・受光器セットでお使いいただくことを前提としており、新旧を組み合わせると動作しない場合が発生するという互換性がないことの事前アナウンスができていませんでした。

よって、生産終了商品を生産終了にし、代替品(設計変更品)の形式に“-N”を追加することにより違いが明確になるようにいたします。