

生産終了予定商品

UV-LED照射器



形ZUV-H30H



推奨代替商品

UV-LED照射器

形ZUV-H30M

2010年6月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形ZUV-H30Mは形ZUV-H30Hの上位互換機種です。ピーク照度が形ZUV-H30Hよりもパワーアップしています。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形ZUV-H30M	◎	◎	◎	◎	○	○	－

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません


生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形ZUV-H30H	形ZUV-H30M	オープン価格


本体の色

生産終了予定商品 形ZUV-H30H	推奨代替商品 形ZUV-H30M
変更はありません 	

外形寸法

生産終了予定商品 形ZUV-H30H	推奨代替商品 形ZUV-H30M
変更はありません  レンズユニットがない状態 レンズユニットを取付けた状態	

端子配置／配線接続


生産終了予定商品 形ZUV-H30H	推奨代替商品 形ZUV-H30M
変更はありません コントローラ背面のヘッド接続コネクタとヘッドのコネクタの凹凸を合わせるようにして差込みます。 	

取付寸法


生産終了予定商品
形ZUV-H30H推奨代替商品
形ZUV-H30M

変更はありません

【取り付け金具】



【取付寸法】



定格／性能

スペックが異なる項目のみ記載

●生産終了予定商品：形ZUV-H30H

レンズユニット形式	形ZUV-L3H	形ZUV-L4H	形ZUV-L6H	形ZUV-L8H	形ZUV-L10H
推奨ワークディスタンス	12mm	15mm	15mm	15mm	30mm
ピーク照度(*)	3000mW/cm ²	2200mW/cm ²	1600mW/cm ²	800mW/cm ²	200mW/cm ²

●推奨代替商品：形ZUV-H30M

レンズユニット形式	形ZUV-L3H	形ZUV-L4H	形ZUV-L6H	形ZUV-L8H	形ZUV-L10H
推奨ワークディスタンス	11mm	14mm	15mm	15mm	30mm
ピーク照度(*)	6000mW/cm ²	4600mW/cm ²	3200mW/cm ²	1600mW/cm ²	350mW/cm ²



*照射パワー 100%、室温25℃、放熱治具取付状態にて。保証値ではありません。

動作特性



生産終了予定商品
形ZUV-H30H

推奨代替商品
形ZUV-H30M



【形ZUV-L3H 装着時】



【形ZUV-L4H 装着時】




【形ZUV-L6H 装着時】




動作特性

生産終了予定商品
形ZUV-H30H



【形ZUV-L8H 装着時】



【形ZUV-L10H 装着時】



推奨代替商品
形ZUV-H30M



2010年4月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。