

## 生産終了予定商品

形V6□0-CH1D-PSI用  
推奨ハンディターミナル



形V680-A-7527S-G2  
シリーズ



## 推奨代替商品

形V6□0-CH1D-PSI用  
推奨ハンディターミナル

形V680-A-7527S-G3シリーズ  
(2011年1月発売予定)

### 2011年3月末生産終了予定

#### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 従来機種同様、Psion Teklogix社ブランドの商品となります。
- ・ 形V680/V600用デモソフト(Easy Access/CB Access)をプリインストールしており、従来機種同様に形V6□0-CH1D-PSIを接続、動作可能です。
- ・ バッテリ、充電器などの以下オプション品は互換性あるため、そのまま使用可能です。  
(オプション品)
  - ・ 形V680-A-CA1053 (標準充電器)
  - ・ 形V680-A-WA3006 (バッテリー)
  - ・ 形V680-A-WA4003 (多機能充電器)
  - ・ 形V680-A-WA6197 (キャリングケース)
- ・ PDAの基本操作(電源on/off操作など)については、マニュアルをご参照ください。

### 生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形V680-A-7527S-G3シリーズ	○	◎	◎	-	○	-	○

- ◎：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

### 生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形V680-A-7527S-G2-JP	形V680-A-7527S-G3-JP	オープン価格
形V680-A-7527S-G2-JP-S	形V680-A-7527S-G3-JP-S	オープン価格
形V680-A-7527S-G2-EG	形V680-A-7527S-G3-EG	オープン価格
形V680-A-7527S-G2-EG-S	形V680-A-7527S-G3-EG-S	オープン価格



**本体の色**

<p>生産終了予定商品 形V680-A-7527S-G2シリーズ</p>	<p>推奨代替商品 形V680-A-7527S-G3シリーズ</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p>*ハンディターミナル本体のみの写真です。 (シリアルエンドキャップ未装着)</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>*ハンディターミナル本体のみの写真です。 (シリアルエンドキャップ未装着)</p>

**外形寸法**

<p>生産終了予定商品 形V680-A-7527S-G2シリーズ</p>	<p>推奨代替商品 形V680-A-7527S-G3シリーズ</p>
<p>高さ : 200mm 幅 : 100mm 奥行 : 42mm *シリアルエンドキャップ含まず</p>	<p>同左</p>

端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品 形V680-A-7527S-G2シリーズ	推奨代替商品 形V680-A-7527S-G3シリーズ
<p>製品上部の端子配置</p> 	<p>同左</p>
<p>製品下部の端子配置</p> 	<p>同左</p>

定格 / 性能

項目	生産終了予定商品 形V680-A-7527S-G2シリーズ	推奨代替商品 形V680-A-7527S-G3シリーズ
OS	Windows CE 5.0	(変更なし)
プロセッサ	Xscale PXA270 520MHz	Xscale PXA270 624MHz
ディスプレイ	FullVGA 480×640 3.6インチ	FullVGA 480×640 3.7インチ
電力	標準バッテリー 3.7V 3300mA/h	(変更なし)
動作環境	作業温度	-20℃～+50℃
	保存温度	-40℃～+60℃
	湿度	5～95%
	水・埃	IP65

2010年12月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。