

## 生産終了予定商品

ビームチェッカ



形E39-VX



## 推奨代替商品

ハンディチェッカ

形E39-VA

### 2012年1月末生産終了予定

#### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 形 E39-VA は形 E39-VX と同様に光電センサのセンサ用電源 (+18V) として使用できます。
- ・ 形 E39-VA は形 E32 ファイバユニットや形 E3C アンプ分離センサヘッドを接続する機能がないため、光軸合わせ機能と光量変化を見るアナログ出力端子がありません。

### 生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E39-VA	○	○	○	○	×	×	○

- ◎：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

### 生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E39-VX	形E39-VA	5,900円



### 本体の色／材質

生産終了予定商品 形E39-VX	推奨代替商品 形E39-VA
ケース色 : 灰色 ケース材質 : ABS	

### 付属品

生産終了予定商品 形E39-VX	推奨代替商品 形E39-VA
取扱説明書、モニタ用専用コード、電池	取扱説明書、電池

外形寸法／取付寸法

生産終了予定商品 形E39-VX	推奨代替商品 形E39-VA
	

定格／性能

項目	生産終了予定商品 形E39-VX	推奨代替商品 形E39-VA
電源電圧	18V (9V乾電池2個)	18V (9V乾電池2個)
接続センサ	消費電流50mA以下のセンサ 形E32ファイバユニット 形E3Cアンプ分離センサヘッド	消費電流50mA以下のセンサ
使用温度	0～+40℃	0～+40℃
保存温度	-10～+55℃	-10～+55℃
バッテリーロー検知機能	あり	あり

2011年1月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。