

生産終了予定商品

ソリッドステートリレー



形G3NA-□□□B
シリーズ



推奨代替商品

ソリッドステートリレー

形G3NA-□□□B-2
シリーズ
(2011年2月発売予定)

2012年1月末生産終了予定

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形G3NA-□□□B-2 シリーズ	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換



○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ RoHS対応のためリニューアルを行いました。
- ・ 構造の変更が必要となり、外観(裏面のヒートプレート形状)および、外形寸法が変わります。
(形G3NA-425Bシリーズは除く)



- ・ リニューアル品を、形G3NA-2シリーズとして発売し、従来品(RoHS未対応品)は生産終了といたします。


生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品		推奨代替商品	
形G3NA-275B-UTU	DC5-24	形G3NA-275B-UTU-2	DC5-24
形G3NA-275B-UTU	AC100-240	形G3NA-275B-UTU-2	AC100-24
形G3NA-290B-UTU	DC5-24	形G3NA-290B-UTU-2	DC5-24
形G3NA-290B-UTU	AC100-240	形G3NA-290B-UTU-2	AC100-24
形G3NA-425B	DC5-24	形G3NA-425B-2	DC5-24
形G3NA-425B	AC100-240	形G3NA-425B-2	AC100-240
形G3NA-425B-UTU	DC5-24	形G3NA-425B-UTU-2	DC5-24
形G3NA-425B-UTU	AC100-240	形G3NA-425B-UTU-2	AC100-24
形G3NA-440B	DC5-24	形G3NA-440B-2	DC5-24
形G3NA-440B	AC100-240	形G3NA-440B-2	AC100-240
形G3NA-450B	DC5-24	形G3NA-450B-2	DC5-24
形G3NA-450B-UTU	DC5-24	形G3NA-450B-UTU-2	DC5-24
形G3NA-450B-UTU	AC100-240	形G3NA-450B-UTU-2	AC100-24
形G3NA-475B-UTU	DC5-24	形G3NA-475B-UTU-2	DC5-24
形G3NA-475B-UTU	AC100-240	形G3NA-475B-UTU-2	AC100-24
形G3NA-490B-UTU	DC5-24	形G3NA-490B-UTU-2	DC5-24
形G3NA-490B-UTU	AC100-240	形G3NA-490B-UTU-2	AC100-24


外形寸法

生産終了予定商品
形G3NA-□□□Bシリーズ


形G3NA-425B-UTUシリーズ



形G3NA-440B/450B-UTUシリーズ




形G3NA-275B/475B/290B/490B-UTUシリーズ




推奨代替商品
形G3NA-□□□B-2シリーズ


形G3NA-425B-UTU-2シリーズ



形G3NA-440B/450B-UTU-2シリーズ



形G3NA-275B/475B/290B/490B-UTU-2シリーズ



2011年1月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。