

生産終了予定商品

車載用リレー

形G2M-112□Tシリーズ
形G2M-11□Pシリーズ



推奨代替商品

車載用リレー

形G8HNシリーズ
推奨代替商品はありません

※詳細の仕様については、
当社営業員へお問い合わせください。

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・外形寸法が異なります。
- ・ケース材質がプラスチックとなります。
- ・端子配列が異なります。
- ・プラグインタイプはコネクタ(ソケット)の変更となります。
- ・N.C側定格性能が異なります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G8HNシリーズ	×	×	×	×	○	○	◎

- ◎：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形G2M-112□Tシリーズ	形G8HNシリーズ
形G2M-11□Pシリーズ	推奨代替商品なし

本体の色

生産終了予定商品 形G2Mシリーズ	推奨代替商品 形G8HNシリーズ
金色	DC12V：黒色 DC24V：白色

外形寸法

生産終了予定商品 形G2Mシリーズ	推奨代替商品 形G8HNシリーズ
<p>【形G2M-1121T DC12V】</p>	<p>【形G8HN-1C2T-RJ DC12V】</p>

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形G2Mシリーズ	推奨代替商品 形G8HNシリーズ
<p>【形G2M-1121T DC12V】</p>	<p>【形G8HN-1C2T-RJ DC12V】</p>

取付寸法

生産終了予定商品 形G2Mシリーズ	推奨代替商品 形G8HNシリーズ
<p>【形G2M-1121T DC12V】 専用コネクタ(ソケット)を使用</p>	<p>【形G8HN-1C2T-RJ DC12V】 専用コネクタ(ソケット)を使用</p>

