

生産終了予定商品

車載用リレー



形G8H-1A□P(-UA)シリーズ
 形G8H-1C□P(-UA)シリーズ
 形G8H-1□□T(-UA)シリーズ



推奨代替商品

車載用リレー

形G8HLシリーズ
 推奨代替商品はありません
 形G8HNシリーズ

※詳細の仕様については、
 当社営業員へお問い合わせください。

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品 形G8HLシリーズは外形高さ寸法が異なります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G8HLシリーズ 形G8HNシリーズ	○	○	◎	○	◎	○	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形G8H-1A□P(-UA)シリーズ	形G8HLシリーズ
形G8H-1C□P(-UA)シリーズ	推奨代替商品なし
形G8H-1□□T(-UA)シリーズ	形G8HNシリーズ

本体の色

生産終了予定商品 形G8Hシリーズ	推奨代替商品 形G8HL、形G8HNシリーズ
形G8H-1□□P : 黒色 形G8H-1A□T : 白色 形G8H-1C□T : 黒色 *特殊仕様もあります。	形G8HL-1A4P : 黒色 形G8HN-1□□T : 黒色 *特殊仕様もあります。

外形寸法

生産終了予定商品 形G8Hシリーズ	推奨代替商品 形G8HL、形G8HNシリーズ
【形G8H-1A4P】	【形G8HL-1A4P】

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形G8Hシリーズ	推奨代替商品 形G8HL、形G8HNシリーズ
【形G8H-1A4P、-1A4T】 (Bottom view)	【形G8HL-1A4P、形G8HN-1A2T-R】 (Bottom view)

取付寸法

生産終了予定商品 形G8Hシリーズ	推奨代替商品 形G8HL、形G8HNシリーズ
【形G8H-1A4P】 (Bottom view) *プラグインタイプは専用コネクタ(ソケット)を使用	【形G8HL-1A4P】 (Bottom view) *プラグインタイプは専用コネクタ(ソケット)を使用

定格／性能

生産終了予定商品 形G8Hシリーズ	推奨代替商品 形G8HL、形G8HNシリーズ
定格電圧 : DC12V 定格通電電流(N.O側) : 20A (1Cの場合N.C側) : 10A	定格電圧 : DC12V 定格通電電流(N.O側) : 20A (1Cの場合N.C側) : 10A

動作特性

生産終了予定商品 形G8Hシリーズ	推奨代替商品 形G8HL、形G8HNシリーズ
動作電圧(V) : 7.2以下 復帰電圧(V) : 1.2以上 *特殊仕様もあります。	動作電圧(V) : 8以下 復帰電圧(V) : 0.7以上 *特殊仕様もあります。

操作方法

生産終了予定商品 形G8Hシリーズ	推奨代替商品 形G8HL、形G8HNシリーズ
操作コイル(端子No.1-2) または、操作コイル(端子No.85-86)	操作コイル(端子No.1-2) または、操作コイル(端子No.85-86)

2011年2月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。