

生産終了予定商品

車載PCB用パワーリレー

**形G8PAシリーズ****推奨代替商品**

推奨代替商品はありません


2012年3月末生産終了予定**生産終了予定商品と推奨代替商品**

生産終了予定商品	推奨代替商品
形G8PAシリーズ	推奨代替商品なし


本体の色

生産終了予定商品 形G8PAシリーズ	推奨代替商品
白色	推奨代替商品なし


外形寸法

生産終了予定商品 形G8PAシリーズ	推奨代替商品
 Unit: mm	推奨代替商品なし

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形G8PAシリーズ	推奨代替商品
	推奨代替商品なし

取付寸法

生産終了予定商品 形G8PAシリーズ	推奨代替商品
 Unit: mm	推奨代替商品なし

定格／性能

生産終了予定商品 形G8PAシリーズ	推奨代替商品
定格電圧：DC12V 定格通電電流：30A コイル抵抗：100Ω 使用可能温度範囲：－55～105℃	推奨代替商品なし

動作特性

生産終了予定商品 形G8PAシリーズ	推奨代替商品
動作電圧(V) : 6.5以下 復帰電圧(V) : 1.2以上	推奨代替商品なし

操作方法

生産終了予定商品 形G8PAシリーズ	推奨代替商品
操作コイル(端子No.2-6)	推奨代替商品なし

2011年2月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。