

## 生産終了予定商品

Dサブコネクタ



形XM2Aシリーズ  
 形XM2Cシリーズ  
 形XM2Dシリーズ  
 形XM2Fシリーズ  
 形XM2Z-003□  
 形XM2Z-005□



## 推奨代替商品

Dサブコネクタ

形XM3Aシリーズ  
 形XM3Cシリーズ  
 形XM3Dシリーズ  
 形XM3Fシリーズ  
 推奨代替商品なし  
 推奨代替商品なし

2011年12月生産終了予定  
 (形XM2C、形XM2Fシリーズ)  
 2012年9月末生産終了予定  
 (形XM2A、形XM2Dシリーズ、形XM2Z-003□、-005□)

## 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 定格電流が一部変更になっています。
- ・ 端子部メッキが一部変更になっています。

## 生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形XM3シリーズ	◎	○	-	○	○	-	-

- ◎：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

## 生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XM2A-0901	形XM3A-0921
形XM2A-1501	形XM3A-1521
形XM2A-2501	形XM3A-2521
形XM2A-3701	形XM3A-3721
形XM2C-0912	形XM3C-0922
形XM2C-0912-111	形XM3C-0922-111
形XM2C-0912-111F	形XM3C-0922-111F
形XM2C-0912-112	形XM3C-0922-112
形XM2C-0912-112F	形XM3C-0922-112F
形XM2C-0912-121F	形XM3C-0922-121F
形XM2C-0912-122	形XM3C-0922-122
形XM2C-0912-131	形XM3C-0922-131
形XM2C-0912-132	形XM3C-0922-132
形XM2C-0912-132F	形XM3C-0922-132F
形XM2C-0912-212	形XM3C-0922-212
形XM2C-0912-232	形XM3C-0922-232
形XM2C-0912-501	形XM3C-0922-501
形XM2C-0912-502	形XM3C-0922-502
形XM2C-0912-502F	形XM3C-0922-502F
形XM2C-1512	形XM3C-1522
形XM2C-1512-111	形XM3C-1522-111
形XM2C-1512-112	形XM3C-1522-112
形XM2C-1512-122	形XM3C-1522-122
形XM2C-1512-131	形XM3C-1522-131
形XM2C-1512-132	形XM3C-1522-132
形XM2C-1512-501	形XM3C-1522-501
形XM2C-1512-502	形XM3C-1522-502
形XM2C-2512	形XM3C-2522
形XM2C-2512-111	形XM3C-2522-111
形XM2C-2512-112	形XM3C-2522-112
形XM2C-2512-131	形XM3C-2522-131
形XM2C-2512-132	形XM3C-2522-132
形XM2C-2512-501	形XM3C-2522-501
形XM2C-2512-502	形XM3C-2522-502

## 生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XM2C-3712	形XM3C-3722
形XM2C-3712-111	形XM3C-3722-111
形XM2C-3712-112	形XM3C-3722-112
形XM2C-3712-132	形XM3C-3722-132
形XM2C-3712-501	形XM3C-3722-501
形XM2C-3712-502	形XM3C-3722-502
形XM2D-0901	形XM3D-0921
形XM2D-1501	形XM3D-1521
形XM2D-2501	形XM3D-2521
形XM2D-3701	形XM3D-3721
形XM2F-0910	形XM3F-0920
形XM2F-0910-112	形XM3F-0920-112
形XM2F-0910-132	形XM3F-0920-132
形XM2F-0910-506	形XM3F-0920-506
形XM2F-1510	形XM3F-1520
形XM2F-1510-112	形XM3F-1520-112
形XM2F-1510-132	形XM3F-1520-132
形XM2F-1510-506	形XM3F-1520-506
形XM2F-2510	形XM3F-2520
形XM2F-2510-112	形XM3F-2520-112
形XM2F-2510-132	形XM3F-2520-132
形XM2F-2510-410-FG	形XM3F-2520-410
形XM2F-2510-412-FG	形XM3F-2520-412
形XM2F-2510-506	形XM3F-2520-506
形XM2F-3710	形XM3F-3720
形XM2F-3710-112	形XM3F-3720-112
形XM2F-3710-132	形XM3F-3720-132
形XM2F-3710-506	形XM3F-3720-506
形XM2Z-0031	—
形XM2Z-0032	—
形XM2Z-0051	—
形XM2Z-0058	—


外形寸法

生産終了予定商品  
形XM2シリーズ

【形XM2A】

寸法(mm)


	C	H	J	L
9極	16.80	8.3	8.2	φ1.5
15極	25.12			
25極	38.84			
37極	55.30			



【形XM2C】

寸法(mm)

	C	H	J	K	L	M	N
9極	16.80	8.3	18.6	6.1	2.9	3.1	3.55
15極	25.12						
25極	38.84						
37極	55.30						




推奨代替商品  
形XM3シリーズ

【形XM3A】

寸法(mm)


	C	H	J	L
9極	16.91	8.35	8.25	φ1.48
15極	25.25			
25極	38.96			
37極	55.42			



【形XM3C】

寸法(mm)

	C	H	J	K	L	M	N
9極	16.91	8.35	18.5	5.9	3.0	3.3	3.6
15極	25.25						
25極	38.96						
37極	55.42						




外形寸法

生産終了予定商品  
形XM2シリーズ

【形XM2D】

寸法(mm)


	A	C	H	J	L
9極	30.8	16.30	7.8	8.2	φ1.5
15極	39.1	24.65			
25極	53.0	38.35			
37極	69.3	54.80			



【形XM2F】

寸法(mm)

	B	H	J	K
9極	24.99	5.8	6.7	6.6
15極	33.32			
25極	47.07			
37極	63.50			




推奨代替商品  
形XM3シリーズ

【形XM3D】

寸法(mm)


	A	C	H	J	L
9極	30.7	16.33	7.9	8.45	φ1.53
15極	39.0	24.66			
25極	52.9	38.38			
37極	69.2	54.84			





【形XM3F】

寸法(mm)

	B	H	J	K
9極	24.99	6	6.8	7
15極	33.32			
25極	47.04			
37極	63.50			



取付寸法

生産終了予定商品 形XM2シリーズ	推奨代替商品 形XM3シリーズ
<p>【形XM2C】 P寸法：15.7mm R寸法：2.9mm</p>  <p>プリント基板加工寸法 (t=1.6mm、BOTTOM VIEW)</p>	<p>【形XM3C】 P寸法：15.5mm R寸法：3.0mm</p>  <p>プリント基板加工寸法 (t=1.6mm、BOTTOM VIEW)</p>

定格/性能

生産終了予定商品 形XM2シリーズ	推奨代替商品 形XM3シリーズ
<p>【形XM2A/C/D/F】 定格電流：5A</p> <p>【形XM2A/D】 ソルダーカップ部メッキ：金</p>	<p>【形XM3A/C/D/F】 定格電流：3A</p> <p>【形XM3A/D】 ソルダーカップ部メッキ：錫</p>

2011年2月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。